

## Soporte de TV de Perfil Bajo para Pared - Fijo

ID del Producto: FPWFXBAT



Ahorre espacio a la vez que mejora la decoración de su área de trabajo, gracias a este soporte para montaje de TV en pared. El soporte queda colocado muy cerca de la pared, compatible con soportes VESA para TV de tamaño entre 37" a 75", y ofrece protección antirrobo.

Instale su TV o monitor de pantalla plana donde sus visitantes, clientes o empleados puedan visualizarlo mejor. El soporte de TV para pared queda instalado de forma fija y segura, a menos de 22mm de la pared, para un aspecto elegante y de perfil bajo.

Ideal para vestíbulos, pasillos, salas de juntas, áreas de trabajo o de cara al cliente o en las que haya señalización digital. Compatible con la mayoría de las pantallas planas LED o LCD de TV de 37" a 75" (940 a 1905mm) de tamaño y peso de hasta 40kg.

Gracias a su diseño con acero de servicio pesado, este soporte para montaje en pared mantiene de forma fija y segura su televisor de pantalla plana, protegiendo así su inversión. Ideal para áreas con mucha circulación de personas y bajo supervisión mínima, este soporte para TV incluye una barra de acero que se puede bloquear con un candado (se adquiere por separado), a fin de proteger sus equipos contra robos.

Un nivel integrado garantiza que su televisor quedará debidamente alineado en posición horizontal en su pared, a fin de facilitar la visualización.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Instale de forma segura su TV en una pared
- Mantenga a sus visitantes informados y entretenidos
- Ideal para aulas de clases, auditorios o áreas de atención al público
- Proteja su televisor o monitor contra robos

## Características

- Ahorre espacio gracias a este soporte de montaje en pared para TV de pantalla plana de 37" a 75". Soporte para televisor de montaje en pared fabricado en acero de servicio pesado, con capacidad de hasta 40kg
- El soporte para TV de perfil bajo queda a solo 22mm de la pared
- Se mantiene en posición fija, con nivel integrado para configurar la posición ideal durante la instalación
- La barra con seguro soporta de forma fija el televisor y ofrece protección antirrobo (se requiere un candado)
- El soporte universal para televisor LCD/LED es compatible con los modelos de las marcas LG, Samsung, Sony, Sharp y otras (tornillos/espaciadores incluidos), así como con las placas VESA con patrones de agujeros de 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200, 600x300, 600x400, 800x400

---

### Hardware

Política de Garantía	5 Years
Gestión de cables	No
Articulado	No
Número de pantallas admitidas	1
Opciones de Montaje	Montaje en pared
Minimum Profile from Wall	0.9 in [22 mm]
Patrón(es) VESA de agujeros de montaje	300x200 mm

300x300 mm

400x200 mm

400x300 mm

400x400 mm

600x200 mm

600x300 mm

600x400 mm

800x400 mm

---

#### Rendimiento

Capacidad de Carga 88.2 lb [40 kg]

Tamaño mínimo de la pantalla 37"

Tamaño máximo de la pantalla 75"

Puede Acomodar Pantallas Curvas Sí

Video Wall No

Antirrobo Sí

---

#### Características Físicas

Color Negro

Tipo de Gabinete Acero

Longitud del Producto 35.4 in [89.8 cm]

Ancho del Producto 1.1 in [2.9 cm]

Altura del Producto 17.3 in [44.0 cm]

Peso del Producto 6.4 lb [2.9 kg]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	38.8 in [98.5 cm]
Ancho de la Caja	9.3 in [23.5 cm]
Altura de la Caja	1.5 in [3.9 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	8.3 lb [3.7 kg]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - montura en pared
	1 - barra de seguridad
	2 - soportes del adaptador
	1 - nivel
	2 - cubiertas decorativas
	4 - tornillos de la cubierta decorativa
	4 - Tornillos M5x14mm
	4 - Tornillos M6x14mm
	4 - Tornillos M8x50mm
	4 - Tornillos M6x30mm
	4 - Tornillos M8x30mm
	4 - arandelas rectangulares
	8 - espaciadores pequeños
	8 - espaciadores grandes
	6 - Tornillos
	6 - anclajes para hormigón
	6 - arandelas circulares

## 1 - Manual de Instrucciones

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

