

Soporte de Pared de TV para 3 Pantallas - Soporte VESA - Soporte para Menú - de Modo Horizontal

ID del Producto: FPWMNB



Cree un tablero de menú perfectamente alineado, gracias a este soporte (montaje en pared) para triple pantalla de TV de 40" a 50". El sistema modular de montaje en pared se configura fácilmente. Ajuste simultáneamente la inclinación de las tres pantallas, para fácil precisión del nivel de pantalla.

Los tableros digitales de menú constituyen una forma genial de aumentar las ventas a clientes, promocionar nuevas ofertas e informar a sus clientes en el punto de venta. Ideal para restaurantes, tiendas minoristas y otros negocios, este soporte para tablero de menú de categoría profesional tiene capacidad para pantallas de televisor de 40" a 50", compatibles con soporte VESA, en posición horizontal. Capacidad de peso de hasta 50kg por pantalla y compatible con VESA 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400 y 600x400.

Para óptima visualización, puede ajustar simultáneamente la inclinación de las tres pantallas a un mismo ángulo, sin necesidad de herramientas. El soporte multipantalla tiene cinco configuraciones de inclinación fija: 0° / -5° / -10° / -15° / -20°

Para garantizar la alineación precisa de los tres televisores, puede ajustar el nivel de las pantallas entre +3° a -3° grados, mediante la función de microajuste de la altura.

Su fabricación en acero de servicio pesado ofrece un rendimiento duradero.

Ahórrese dedicación de tiempo a la configuración. El diseño tipo enganche y montaje de este soporte de montaje de triple pantalla en pared facilita su rápida y fácil instalación.

El modelo FPWMNB está avalado por la garantía de 5 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Ideal para tableros digitales de menú en restaurantes y tiendas minoristas
- Cree señalización digital en áreas de cara a clientes, como vestíbulos de locales de negocios, aeropuertos y locales de hostelería
- Comuníquese con visitantes en colegios, centros de atención médica y otros espacios de instituciones

Características

- Cree un tablero digital de menús mediante el montaje de tres televisores de entre 40" y 50", en posición horizontal; capacidad de 50kg de peso por pantalla
- Incline fácilmente todas las pantallas al mismo ángulo, con cinco configuraciones de inclinación fija: 0 / -5 / -10° / -15° / -20°
- Alinee sus pantallas mediante microajustes de la altura, hasta una precisión del nivel de pantalla entre +3° a -3°
- Perfil de 76mm hasta la pared, instalación rápida y fácil
- El soporte universal para televisor LCD/LED es compatible con los modelos de las marcas LG, Samsung, Sony, Sharp y otras (tornillos/espaciadores incluidos), así como con las placas VESA con patrones de agujeros de 200x100, 200x200, 200x300, 200x400, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200, 600x300, 600x400

Hardware

Política de Garantía	5 Years
Montaje en Pared	Sí
Gestión de cables	No
Patrón(es) VESA de agujeros de montaje	200x100 mm
	300x300 mm

200x200 mm

200x300 mm

200x400 mm

400x200 mm

300x200 mm

400x300 mm

400x400 mm

600x200 mm

600x300 mm

600x400 mm

Rendimiento

Especificaciones Generales	Ajuste de nivel de pantalla: +3° a -3°
Capacidad de Carga	110.2 lb [50 kg]
Tamaño mínimo de la pantalla	40"
Tamaño máximo de la pantalla	50"
Puede Acomodar Pantallas Curvas	No
Video Wall	No
Inclinación	0 / -5 / -10° / -15° / -20°
Antirrobo	No

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Acero
Longitud del Producto	9.5 ft [2.9 m]

Ancho del Producto	3.1 in [7.8 cm]
Altura del Producto	8.9 in [22.5 cm]
Peso del Producto	31.4 lb [14.2 kg]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	9.9 in [25.1 cm]
Ancho de la Caja	29.5 in [74.9 cm]
Altura de la Caja	9.4 in [23.8 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	35.5 lb [16.1 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	4 - Placas de pared
	1 - Placa de pared pequeña
	6 - soportes del adaptador
	8 - Piezas de sujeción para placas de pared
	6 - Clavijas de seguridad
	16 - Tornillos M4 x 6mm
	12 - Tornillos M5 x 14mm
	12 - Tornillos M6 x 14mm
	12 - Tornillos M6 x 30mm
	12 - Tornillos M8 x 30mm
	12 - Tornillos M8 x 50mm
	12 - Arandelas de placa
	24 - Espaciadores pequeños

24 - Espaciadores grandes

18 - Tornillos ST6.3 x 55mm

18 - Anclajes para hormigón

18 - Arandelas D6

1 - llave hexagonal (5mm)

1 - Manual del Usuario

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.