

3-poorts USB-C hub met Power Delivery - USB-C naar 3x USB-A en USB-C - USB 3.0 hub - wit

Productcode: HB30C3APDW



Met deze 3-poorts USB 3.0 hub kunt u de functionaliteit van uw Macbook Pro, MacBook en andere met USB-C™ uitgevoerde laptops uitbreiden door drie USB-A poorten toe te voegen. De compacte USB hub ondersteunt USB Power Delivery, d.w.z. dat u uw laptop via de USB-C poort kunt voeden en opladen, terwijl u tegelijkertijd de hub voedt.

Dankzij zijn compacte en robuuste design kunt u deze draagbare USB 3.0 hub overal met u meenemen. Hij kan gemakkelijk in uw laptotas worden opgeborgen en neemt slechts weinig bureauimte in beslag wanneer u hem aansluit op uw werkplek. Voor draagbare applicaties betekent de geïntegreerde (USB-C) hostkabel dat u een ding minder hoeft mee te nemen.

Deze USB-C 3.0 hub ondersteunt USB Power Delivery 2.0, zodat u geen meerdere kabels en voedingsadapters meer hoeft mee te nemen, omdat u de USB-C voedingsadapter van uw laptop kunt gebruiken om zowel uw laptop als de hub te voeden. Door slechts één voedingsadapter te gebruiken in plaats van twee, elimineert u kabelwarboel en problemen tijdens het werk.

De 3-poorts USB 3.0 hub heeft een geïntegreerde USB-kabel die lang genoeg is om de USB 3.0 poort van uw laptop of tablet te bereiken, ongeacht waar de poort zich bevindt. Zo kunt u hem op meerdere plaatsen op uw bureau neerzetten, zodat u gemakkelijker een comfortabele, efficiënte werkomgeving kunt creëren.

Deze USB-C hub is compatibel met meerdere platformen, waardoor hij geschikt is voor vele verschillende laptops. Hij werkt ook met diverse besturingssystemen zoals Windows®, macOS, Linux® en Chrome OS™. Hij wordt automatisch geïnstalleerd zodra u hem op uw laptop aansluit, en is dus gebruiksklaar in slechts enkele seconden.

De HB30C3APDW wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Neem de hub mee op reis en sluit vrijwel elk USB-randapparaat op uw laptop aan waar u ook heen gaat
- Voed tegelijkertijd zowel de hub als uw laptop via de USB-C voedingsadapter van uw laptop
- Gebruik de USB-C poort van uw Macbook Pro, MacBook, Ultrabook™, Chromebook Pixel™ of laptop met een beperkt aantal poorten om uw aansluitopties uit te breiden door extra USB-A poorten toe te voegen

Eigenschappen

- TAA Compliant
- Compacte en draagbare hub die drie USB-A poorten aan uw laptop toevoegt via een USB-C poort
- Ondersteunt USB Power Delivery 2.0 om uw laptop te voeden en op te laden via de USB-C voedingsadapter van uw laptop
- Geïntegreerde, extra lange (34 cm) USB Type-C kabel maakt flexibele opstelling op uw bureau mogelijk
- Universeel, met meerdere platforms compatibel, snel en eenvoudig te installeren en native ondersteuning van de meeste besturingssystemen (Windows, macOS, Chrome OS, Linux)
- Plug & play en ondersteunt hot-swapping of hot-plugging
- De geïntegreerde kabel heeft een kleine en omkeerbare USB-C connector en is compatibel met Thunderbolt™ 3 datapoorten
- Neerwaarts compatibel en dus geschikt voor uw oudere USB 3.0 en 2.0 apparaten
- Hub met dongle-kabel heeft drie SuperSpeed USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) poorten, met een throughput tot 5 Gbps

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
USB-C apparaat poort(en)	USB Power Delivery

USB-C hostverbinding	Ja
Snellaadpoort(en)	Nee
Poorten	3
Interface	USB 3.0
Bus type	USB 3.0
Industriestandaarden	USB 3.0 - Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.1
Chipsetcode	VIA/VLI - VL100 VIA/VLI - VL813

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbit/s
Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s

Connector(en)

Type connector(en)	USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps) USB-C (24-polig) alleen USB Power Delivery USB Type-C (24-polig) USB 3.0
--------------------	--

Software

Besturingssystemen	OS Independent; No additional drivers or software required
--------------------	--

Speciale opmerkingen / vereisten

Systeem- en kabelvereisten	Beschikbare USB Type-C poort - USB 3.0 (5 Gbps) (om te zorgen dat de hub uw laptop voedt en oplaadt, moet de USB-C poort van uw host laptop USB Power Delivery 2.0 ondersteunen) Optioneel: USB-C voedingsadapter (bijvoorbeeld de op USB-C gebaseerde voedingsadapter van uw laptop)
Notitie	The USB-C poort van de hub is alleen geschikt voor USB Power Delivery. De poort ondersteunt geen DisplayPort Alt Mode of dataoverdracht.

Niet alle USB-C poorten ondersteunen de volledige functionaliteit van de USB Type-C standaard. Controleer of de USB-C poort van uw host laptop USB Power Delivery 2.0 ondersteunt

De hub kan worden aangesloten op de USB-C poort van een host laptop die USB Power Delivery 2.0 niet ondersteunt. In deze configuratie wordt, als er een voedingsadapter is aangesloten op de hub, echter geen stroom doorgegeven naar uw host laptop.

USB 3.0 staat ook bekend als USB 3.1 Gen 1; deze connectiviteitsstandaard biedt snelheden tot 5 Gbps.

Indicatoren

LED-indicatoren	Power (blauw)
-----------------	---------------

Voeding

Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
---------------------------	----------------

Power Delivery	60W
----------------	-----

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
---------------------	-----------------------------

Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
-------------------	-------------------------------

Vochtigheid	0% - 90% rel. vochtigheid (niet-condenserend)
-------------	---

Fysieke eigenschappen

Kleur	Wit
-------	-----

Vormfactor	Compact
------------	---------

Type behuizing	Kunststof
----------------	-----------

Kabellengte	13.4 in [34 cm]
-------------	-----------------

Lengte product	3.0 in [75.0 mm]
----------------	------------------

Breedte product	2.8 in [72.0 mm]
-----------------	------------------

Hoogte product	0.4 in [11.0 mm]
----------------	------------------

Gewicht product	2.2 oz [61.0 g]
-----------------	-----------------

Verpakkingsinformatie

Package Length	1.6 in [40.0 mm]
Package Width	5.6 in [14.3 cm]
Package Height	8.4 in [21.3 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	6.2 oz [176.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	USB 3.0 Hub verkorte handleiding
-------------	-------------------------------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

