Support Mural TV pour Écran VESA 60-100 pouces (75kg) - Support Mural TV Universel Inclinable et Robuste - Support de Montage Ajustable pour Grands Écrans Plats - Profil Bas

Nº de produit: FPWTLTB1

Gagnez de la place et créez un écran impressionnant en montant au mur un grand téléviseur, dans une salle de conférence ou dans une zone d'accueil de la clientèle. Avec une conception attrayante et peu encombrante, ce support mural pour téléviseur à écran plat inclinable prend en charge un téléviseur allant jusqu'à 177 cm de manière sécurisée.

Installez votre grand téléviseur à écran plat à un emplacement pratique pour vos visiteurs, clients et employés. Créez une installation attrayante pour informer ou divertir vos invités, idéale dans les halls d'entrée, les amphithéâtres, les restaurants, les centres de santé et autres lieux de réunion.

Ce support pour téléviseur mural prend en charge la plupart des téléviseurs LED ou LCD à écran plat de 81,3 à 177 cm et jusqu'à 75 kg. Il prend également en charge les téléviseurs incurvés grâce à un support compatible VESA jusqu'à 900 x 600.

Trouvez l'angle de visionnage idéal. Le support de montage mural pour téléviseur inclinable vous permet d'incliner facilement votre écran vers le haut (de 5 degrés maximum) ou vers le bas (de 10 degrés maximum).

Économisez de l'espace avec ce fin support mural pour téléviseur. Grâce à sa conception à faible encombrement, votre téléviseur se trouve à seulement 85 mm du mur.

Ce support de fixation pour téléviseur ultra-robuste accueille en toute sécurité votre téléviseur à écran plat de grande taille et est facile à installer. Les verrous à ressort permettent une fixation et un retrait rapides. L'architecture ouverte assure la ventilation et un accès simplifié aux câbles.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

• Fixez votre téléviseur au mur en toute sécurité dans les salles de conférence, les salles de classe et les espaces de réunion

• Permettez à vos visiteurs de rester informés, que ce soit dans des hôtels, des restaurants, des centres commerciaux ou d'autres lieux

• Fixez votre téléviseur au mur dans votre home cinéma ou dans votre salon

Spécifications techniques

• GRAND SUPPORT MURAL POUR TÉLÉVISEUR 100": Support mural pour téléviseur haute résistance; compatible avec les écrans VESA, y compris les téléviseurs incurvés jusqu'à 100" (75 kg); cadre en acier résistant et finition en poudre

• RÉGLAGE FACILE : Le support mural inclinable pour téléviseur offre une inclinaison précise de +5/-10° ; l'inclinaison est réglable à la main avec des boutons de réglage, ce qui facilite le positionnement des grands écrans pour un angle de vue idéal

• COMPATIBILITÉ : Support mural universel pour téléviseur compatible LG, Samsung et autres (vis/entretoises incluses) et trous VESA 200 x 200, 200 x 300, 200 x 400, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400, 600 x 200, 600 x 300, 600 x 400, 600 x 600, 800 x 400, 800 x 600, 900 x 600

• INSTALLATION FACILE : Comprend un niveau à bulle à accrocher pour un alignement précis; le verrou à ressort à clipser permet de sécuriser les supports de fixation du téléviseur de manière plus sécurisée (déclipser en tirant sur les sangles)

• DESIGN À FAIBLE ENCOMBREMENT : Un design à faible encombrement qui dépasse de seulement 8,5 cm du mur pour appuyer l'aspect professionnel des téléviseurs ultra-fins LCD/LED à écran plat

Matériel

Politique de garantie	5 Years
Fixation sur le mur	Oui
Gestion de câbles	Non
Nombre d'écrans pris en charge	1

Options de fixation	Support mural
Trous de fixation VESA	200x100 mm
	100x100 mm
	200x200 mm
	100x200 mm
	200x300 mm
	200x400 mm
	300x200 mm
	300x300 mm
	400x200 mm
	400x300 mm
	400x400 mm
	600X200 mm
	600x300 mm
	600x400 mm
	600x600 mm
	800x400 mm
	800x600 mm
	900x600 mm

Performance

Capacité de poids	165.4 lb [75 kg]
Taille minimale de l'écran	60"
Taille maximale de l'écran	100"
Convient aux Écrans	Oui

	Incurvés	
	Mur Vidéo	Non
	Inclinaison	+ 5° / - 10°
	Antivol	Non
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Noir
	Type de boîtier	Acier
	Longueur du produit	37.6 in [95.4 cm]
	Largeur du produit	24.6 in [62.5 cm]
	Hauteur du produit	2.0 in [5.0 cm]
	Poids du produit	9.9 lb [4.5 kg]
Informations d'emballage		
	Quantité par paquet	1
	Longueur du Paquet	38.8 in [98.5 cm]
	Package Width	6.3 in [16.0 cm]
	Package Height	2.2 in [5.7 cm]
	Poids brut	10.4 lb [4.7 kg]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	1 - Support mural
		2 - Supports verticaux
		2 - Boutons de réglage de l'inclinaison
		1 - Niveau à bulle
		4 - Vis M5 x 14
		4 - Vis M6 x 14

4 - Vis M6 x 30

4 - Vis M8 x 30

4 - Vis M8 x 50

4 - Rondelles rectangulaires

8 - Petites entretoises

8 - Grandes entretoises

6 - Vis de fixation murale

6 - Vis d'ancrage à béton

6 - Rondelles

1 - Manuel d'instruction

---

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis