

Tv-väggmontering stöder 60-100 tum VESA-skärmar (75 kg) - Kraftig och lutningsbar tv-väggmontering för universalbruk - Justerbart monteringsfäste för stora platta skärmar - Lågprofil

Produkt ID: FPWTLTB1



Spara utrymme och skapa en imponerande visningsyta genom att väggmontera en stor tv i ett styrelserum eller ett kundområde. Detta lutningsbara väggfäste för platt-tv håller en tv på upp till 100 tum säkert på plats och har en attraktiv design med låg profil.

Montera din stora platt-tv på en plats som är lämplig för besökare, klienter och medarbetare. Skapa en engagerande visningsyta för att hålla gäster informerade eller underhållna. Perfekt i lobbyn, föreläsningssalar, restauranger, vårdcentraler och andra mötesplatser.

Väggfäste som stöder de flesta platta LED- eller LCD-tv-apparater från 60" till 100" och en vikt upp till 75 kg. Den stöder också böjda tv-skärmar, och har ett kompatibelt VESA-fäste upp till 900 x 600.

Hitta en idealisk visningvinkel Det lutningsbara väggfästet gör att du enkelt kan luta skärmen uppåt (max 5 grader) eller nedåt (max 10 grader).

Spara utrymme med detta kompakta TV-väggfäste. Den låga profilen sticker bara ut 85 mm från väggen.

Det kraftiga tv-fästet stöder din stora plattskärms-tv säkert och är enkelt att montera. Fjäderlås för snabb fastsättning och borttagning. Den öppna arkitekturen ger ventilation och enkel åtkomst till ledningar.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Vägghäng din tv säkert i styrelserum, klassrum och mötesrum
- Håll besökare informerade på hotell, restauranger, kommersiella lokaler och andra platser
- Vägghäng din tv i hemmabion eller vardagsrummet

Funktioner

- **STOR 100-TUMS TV-VÄGGMONTERING:** Detta kraftiga tv-väggfäste stöder VESA-kompatibla skärmar inkl. böjda tv-apparater på upp till 100 tum (75 kg) med en hållbar stålram och en pulverlackerad yta
- **ENKEL JUSTERING:** Lutande tv-väggmontering erbjuder + 5/-10 ° exakt lutning. Lutningen kan ställas in för hand med hjälp av knapparna för lutningsjustering, vilket gör det lättare att placera större skärmar för en perfekt synvinkel
- **KOMPATIBILITET:** Universellt TV-väggfäste stöder bland annat LG, Samsung, (skruvar/distanser ingår) och VESA-hålmönster 200x200, 200x300, 200x400, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200, 600x300, 600x400, 600x600, 800x400, 800x600, 900x600
- **ENKEL INSTALLERING:** Har ett vattenpass med krokfäste för korrekt anpassning, klickbart fjäderlås som underlättar montering av tv-fästen för ökad säkerhet och kan lossas genom att dra i remmarna
- **LÅGPROFILDESIGN:** En lågprofildesign som bara sitter 85 mm från väggen för att komplettera det professionella utseendet på ultratunna LCD-/LED-tv-apparater

Hårdvara

Garantipolicy	5 Years
Vägghängbar	Ja
Kabelhantering	Nej
# skärmar som stöds	1
Monteringsalternativ	Vägghängning
VESA-hålmönster	200x100 mm

100x100 mm

200x200 mm

100x200 mm

200x300 mm

200x400 mm

300x200 mm

300x300 mm

400x200 mm

400x300 mm

400x400 mm

600x200 mm

600x300 mm

600x400 mm

600x600 mm

800x400 mm

800x600 mm

900x600 mm

Prestanda

Viktkapacitet	165.4 lb [75 kg]
Minsta displaystorlek	60"
Maximal skärmstorlek	100"
Passar välvd skärm	Ja
Videovägg	Nej
Lutning	+ 5° / - 10°
Stöldskydd	Nej

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Stål
Produktlängd	37.6 in [95.4 cm]
Produktbredd	24.6 in [62.5 cm]
Produkthöjd	2.0 in [5.0 cm]
Produktvikt	9.9 lb [4.5 kg]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	38.8 in [98.5 cm]
Package Width	6.3 in [16.0 cm]
Paketets höjd	2.2 in [5.7 cm]
Fraktvikt (förpackning)	10.4 lb [4.7 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - Väggfäste
	2 - vertikala fästen
	2 - Justeringsvred för lutning
	1 - Vattenpass
	4 - M5 x 14 mm skruvar
	4 - M6 x 14 mm skruvar
	4 - M6 x 30 mm skruvar
	4 - M8 x 30 mm skruvar
	4 - M8 x 50 mm skruvar
	4 - rektangulära brickor
	8 - små distanshållare

8 - stora distanshållare

6 - väggskruvar

6 - betongankare

6 - Runda brickor

1 - Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.