

Supporto Inclinabile a Basso Profilo per TV a Schermo Piatto da 37" a 75" - Antifurto - VESA

ID prodotto: FPWTLTBAT



Questo supporto TV da parete a basso profilo consente di risparmiare spazio e rende più gradevole l'area di lavoro. Distante pochi centimetri dal muro, sorregge un televisore compatibile con l'attacco VESA e di dimensioni comprese tra 37" e 75" e ne disincentiva il furto. La possibilità di inclinare il monitor consente di collocarlo facilmente nella posizione più adatta per la visione.

Il monitor o il televisore a schermo piatto può essere montato in un punto comodo per i visitatori, i clienti o dipendenti. Il supporto consente di installare il televisore in tutta sicurezza a meno di 51 mm dalla parete, per un'installazione discreta ed elegante.

È la soluzione ideale per le sale d'attesa, i disimpegni, le sale riunioni, gli spazi di lavoro o le aree riservate ai clienti, oppure per creare un sistema di segnaletica digitale. Il supporto TV da parete è in grado di sorreggere la maggior parte dei televisori a schermo piatto LED o LCD con dimensioni comprese tra 37" e 75" e con un peso massimo di 40 kg.

Il supporto TV da parete può essere inclinato da -10 a +5 gradi per regolare facilmente l'angolo del display e personalizzare l'esperienza di visione.

Per salvaguardare l'investimento economico, il supporto da parete è caratterizzato da una base in robusto acciaio che sorregge il televisore a schermo piatto in tutta sicurezza. È perfetto per gli ambienti incustoditi o le aree molto frequentate, poiché integra una barra in acciaio che può essere bloccata con un lucchetto (acquistabile separatamente) per disincentivare il furto dell'apparecchiatura.

Il dispositivo integrato per la regolazione del livello permette di collocare il televisore in posizione dritta sulla parete per una visione ottimale.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Montaggio a parete di un televisore in tutta sicurezza
- Intrattenimento e informazione degli ospiti
- Ideale per aule, sale conferenze o aree riservate ai clienti
- Prevenzione antifurto del TV o monitor

Caratteristiche

- Minor ingombro grazie a questo supporto da parete per TV a schermo piatto da 37" a 75" (adatto per TV a schermo curvo compatibili con l'attacco VESA)
- Il supporto TV a basso profilo dista solo 51 mm dalla parete; inclinazione da -10 a +5 gradi per una visione ottimale
- La barra bloccabile sostiene saldamente il TV e funge da deterrente contro il furto (è richiesto un lucchetto)
- Il supporto TV da parete (assemblaggio senza attrezzi) è realizzato in acciaio ad alta resistenza ed è in grado di sostenere fino a 40 kg di peso
- Il supporto universale è compatibile con TV LCD/LED LG, Samsung, Sony, Sharp e di altre marche (viti/distanziatori inclusi) e con gli schemi di fori per attacco VESA 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200, 600x300, 600x400, 800x400

Hardware

Norme di garanzia	5 Years
Gestione cavi	No
Articolazione	No
N. di display supportati	1
Opzioni di montaggio	Montaggio a parete
Minimum Profile from Wall	2.0 in [51 mm]

Modello(i) di fori VESA 400x400 mm

400x300 mm

400x200 mm

300x300 mm

300x200 mm

600x200 mm

600x300 mm

600x400 mm

800x400 mm

Prestazioni

Capacità di carico 88.2 lb [40 kg]

Dimensioni minime display 37"

Dimensioni massime del display 75"

Adatto a Display Curvi Sì

Video Wall No

Antifurto Sì

Caratteristiche fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Acciaio

Lunghezza prodotto 39.3 in [99.8 cm]

Larghezza prodotto 2.0 in [5.1 cm]

Altezza prodotto 17.3 in [44.0 cm]

Peso prodotto 8.1 lb [3.7 kg]

Informazioni
confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	9.6 in [24.4 cm]
Larghezza del Pacco	37.2 in [94.5 cm]
Altezza del Pacco	2.7 in [6.8 cm]
Peso spedizione (confezione)	10.2 lb [4.6 kg]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - supporto da parete
	1 - barra di sicurezza
	1 - staffa di adattamento sinistra
	1 - staffa di adattamento destra
	1 - dispositivo per la regolazione del livello
	2 - coperture decorative
	4 - viti coperture decorative
	4 - viti M5x14 mm
	4 - Viti M6x14 mm
	4 - Viti M8x50 mm
	4 - Viti M6x30 mm
	4 - Viti M8x30 mm
	4 - rondelle rettangolari
	8 - distanziali piccoli
	8 - distanziali grandi
	6 - Viti

6 - tasselli per calcestruzzo

6 - rondelle tonde

1 - Manuale di istruzioni

Informazioni sulla
garanzia

Warranty

5 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

