

Support Mural télé Portrait/Vertical - Support Mural TV Robuste - Écrans VESA 40-55 pouces (50kg) - Inclinaison - Barre de Sécurité pour les Écrans d'Affichage Numérique Ultra-fins

N° de produit: FPWTLTPORT



Ce support mural universel pour téléviseur vertical est parfaitement adapté aux applications orientées client telles que les panneaux de menu ou la signalisation numérique dans les hôtels qui exigent la flexibilité d'une configuration portrait/paysage. Grâce à son cadre en acier durable, il prend en charge les écrans compatibles VESA de 40" à 55" et pesant jusqu'à 50 kg. Il offre un aspect élégant et professionnel grâce à son faible retrait du mur (78 mm lorsqu'il est en angle droit), et à sa finition poudrée.

Ce support mural pour téléviseur vertical vous permet de régler manuellement l'angle d'inclinaison (0/+5/+10) à l'aide de la goupille d'inclinaison afin d'obtenir l'angle de vue idéal. Avec la poignée à cliquet/le levier intégré, vous pouvez effectuer des micro-réglages de la hauteur manuellement (plage de 10 mm) afin d'aligner avec précision votre téléviseur lorsqu'il est utilisé dans le cadre d'une installation multi-écrans (mur vidéo).

Le crochet de fixation du support mural pour téléviseur vertical permet une installation facile et rapide en accrochant le téléviseur au support mural et en le fixant à l'aide des vis de verrouillage. Le long tournevis inclus a été spécialement conçu pour faciliter l'installation.

Le support mural pour téléviseur vertical offre un niveau de sécurité supplémentaire grâce à la barre de verrouillage fournie, ce qui vous permet de verrouiller votre téléviseur à l'aide d'un cadenas (non fourni), en particulier dans le cadre des installations publiques où vous devez laisser votre équipement sans surveillance.

Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

### Spécifications techniques

- **SUPPORT MURAL POUR TÉLÉVISEUR VERTICAL 40"-55"** : ce support mural pour téléviseur vertical prend en charge les écrans VESA de 40-55" (50 kg) ; cadre en acier inclinable, finition poudrée ; pour les panneaux de menus ou la signalisation
- **RÉGLAGE MANUEL DE L'INCLINAISON** : 3 angles d'inclinaison différents (0°, +5°, +10°) peuvent être réglés à la main, fixés à l'aide de la goupille d'inclinaison ; doté d'un retrait du mur, à 7,5cm du mur lorsqu'il est réglé en angle droit (0°)
- **INSTALLATION FACILE ET SÉCURITÉ DE VERROUILLAGE** : support panneau/téléviseur écran plat avec crochet de fixation et tournevis inclus (60 cm) pour une installation facile ; barre de sécurité verrouillable pour fixer votre téléviseur (cadenas non fourni)
- **MICRO-RÉGLAGES DE LA HAUTEUR FACILES** : effectuez des micro-réglages de la hauteur manuellement à l'aide de la poignée à cliquet/du levier intégré ; micro-réglage de hauteur avec une plage de 10 mm pour un alignement précis de plusieurs écrans
- **COMPATIBILITÉ** : support universel pour téléviseur LCD/LED compatible LG, Samsung, Sony, Sharp et autres (vis/entretoises incluses) et trous de support VESA 200 x 200, 200 x 300, 200 x 400, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 400 x 500, 400 x 600

---

#### Matériel

Politique de garantie	5 Years
Fixation sur le mur	Oui
Gestion de câbles	Non
Nombre d'écrans pris en charge	1
Orientation	Vertical
Options de fixation	Support mural
Minimum Profile from Wall	3.0 in [76.2 mm]
Trous de fixation VESA	200x200 mm

200x300 mm

200x400 mm

300x200 mm

300x300 mm

400x400 mm

400x500 mm

400x600 mm

---

#### Performance

Capacité de poids	110.2 lb [50 kg]
Taille minimale de l'écran	40"
Taille maximale de l'écran	55"
Convient aux Écrans Incurvés	Non
Mur Vidéo	Non
Inclinaison	0° / -5° / -10°
Antivol	Oui

---

#### Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Acier
Longueur du produit	26.8 in [68.0 cm]
Largeur du produit	19.7 in [50.0 cm]
Hauteur du produit	3.1 in [7.8 cm]
Poids du produit	9.5 lb [4.3 kg]

---

Informations  
d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	9.4 in [24.0 cm]
Largeur du Paquet	21.9 in [55.5 cm]
Hauteur du Paquet	3.3 in [8.3 cm]
Poids brut	9.9 lb [4.5 kg]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Plaque murale
	2 - Supports de fixation de l'écran
	2 - Supports d'extension
	1 - Barre de sécurité
	8 - Vis de support d'extension - M6 x 6
	2 - Petites rondelles
	2 - Broches d'inclinaison
	1 - Clé hexagonale 5 mm
	1 - tournevis cruciforme
	4 - Vis M5x14
	4 - Vis M6 x 14
	4 - Vis M6 x 30
	4 - Vis M8 x 30
	4 - Vis M8 x 50
	4 - Rondelles rectangulaires
	8 - Entretoises courtes
	8 - Entretoises longues
	6 - Vis de montage - ST6.3 x 5,5

6 - Vis d'ancrage à béton

6 - Grandes rondelles

---

Informations de  
garantie

Warranty

5 Ans

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis