

Hub Ladrón USB C con 4 Puertos USB-A (USB 3.0 SuperSpeed de 5Gbps) - Alimentado por el Bus USB - Concentrador Adaptador USB Tipo C a USB-A para Ordenador Portátil - Hub Ladrón Tipo C USB 3.2 Gen 1 - Blanco

ID del Producto: HB30C4ABW



Este concentrador portátil USB 3.2 Gen 1 amplía la conectividad de su ordenador portátil o de sobremesa, ya que añade cuatro puertos USB Type-A, a través de un solo puerto USB Type-C™ o Thunderbolt™ 3. Y dado que ofrece alimentación por bus USB, no es necesario conectarlo a un adaptador de alimentación externo, lo cual resulta práctico al viajar/desplazarse y evita marañas de cables alrededor de estaciones de trabajo.


Gracias a su diseño compacto, es posible llevar este concentrador portátil USB-C™ donde quiera que vaya. Es fácil llevarlo dentro de la bolsa de su ordenador portátil, además de que ocupa poco espacio en un escritorio o una mesa cuando se conecta a una estación de trabajo.

Además, este concentrador tiene alimentación por bus, lo cual significa que obtiene la corriente directamente del puerto USB-C de su ordenador. Esto significa que resulta mucho más portátil, ya que no hay que llevar tantos cables al viajar, pues no se necesita un adaptador de alimentación externo.

Si busca extender la conectividad con sus dispositivos periféricos USB-A, este concentrador puede ser la solución perfecta. Al convertir un puerto USB-C en cuatro puertos USB-A, es posible continuar con el uso de todos sus dispositivos USB 3.2 Gen 1 existentes, como sus unidades de memoria USB (Flash), discos duros externos e impresoras. Ahora puede ahorrar dinero y evitar las molestias de tener que comprar nuevos periféricos equipados con USB-C.

Este concentrador USB tiene compatibilidad multiplataforma, lo cual significa que funciona con una amplia gama de modelos de ordenador portátil. También funciona con varios sistemas operativos, como Windows®, Mac, Linux® y Chrome OS™. Se instala automáticamente una vez que lo conecta a su ordenador portátil, a fin de empezar a funcionar en cuestión de segundos.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Utilice el puerto USB-C de su ordenador portátil, Ultrabook™ o Chromebook Pixel™ que tenga limitación de puertos para expandir sus opciones de conexión y añadir puertos USB-A adicionales
- Lleve el concentrador consigo mientras viaja, para conectar virtualmente cualquier periférico USB a su portátil dondequiera que vaya
- Accesorio perfecto para entornos domésticos, así como oficinas compartidas, ya sea tipo BYOD (Trae tu propio dispositivo) o CYOD (Elige tu propio dispositivo)

## Características

- **CONCENTRADOR USB-C DE 4 PUERTOS:** Expanda la conectividad de un ordenador portátil o de sobremesa equipado con USB-C agregando 4x puertos USB-A; este concentrador de alimentación por bus USB suministra hasta 15W de alimentación (3A/5V compartidos con los dispositivos) a partir del dispositivo anfitrión; compatible con dispositivos equipados con USB 2.0/1.1
- **VELOCIDADES DE HASTA 5Gbps:** USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed (5Gbps) compartido con dispositivos descendentes, compatible con unidades USB de memoria, dispositivos de almacenamiento de datos, teclados, ratones, cámaras web, conjuntos de auriculares y micrófono
- **COMPACTO Y PORTÁTIL:** Concentrador para ordenador portátil equipado con USB-C, de peso liviano, con duradera caja plástica, cable anfitrión integrado (15cm) y tamaño de factor de forma pequeño [80mm x 41mm x 15mm]
- **AMPLIA COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS OPERATIVOS:** Concentrador adaptador USB-C a varios USB-A, configuración que no requiere software controlador, compatible con la mayoría de los sistemas operativos, incluyendo Windows, macOS, Linux, iPadOS, Chrome OS y Android
- **VENTAJA DE STARTECH.COM:** Por más de 30 años, StarTech.com ha sido la elección preferida de los profesionales informáticos. Producto avalado con la garantía de 2 años de StarTech.com, con soporte técnico multilingüe gratuito, 24 horas/5 días a la semana, con base en Norteamérica

---

Hardware

Política de Garantía      2 Years

Puerto(s) de dispositivos USB-C	No
Conexión anfitrión USB-C	Sí
Puerto(s) de carga rápida	No
Cantidad de Puertos	4
Interfaz	USB 3.2 Gen 1(5Gbps)
Tipo de Bus	USB 3.2 Gen 1(5Gbps)
Estándares Industriales	USB 3.0 - Retrocompatible con USB 2.0 y 1.1
ID del Conjunto de Chips	VIA/VLI - VL817

---

#### Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)
Tipo y Velocidad	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s

---

#### Conector(es)

Tipo(s) de Conector(es)	1 - USB 3.2 Type-C (24 pines, Gen 1, 5Gbps)
	4 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps)

---

#### Software

Compatibilidad OS	independiente del OS (sistema operativo); no requiere controladores ni software adicional
-------------------	---

---

#### Observaciones / Requisitos

Requerimientos del Sistema y Cables	Puerto USB Type-C disponible - USB 3.0 (5Gbps)
Nota	USB 3.0 es también conocido como USB 3.1 Gen 1; este estándar de conectividad ofrece velocidades de hasta 5Gbps.

---

#### Requisitos de Energía

Adaptador de Corriente	Alimentado por USB
------------------------	--------------------

Incluido

Tensión de Entrada	5V DC
Tensión de Salida	5 DC

---

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Humedad	HR de 10% a 85% (sin condensación)

---

Características Físicas

Color	Blanco
Factor de forma	Compacto
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Cable	5.9 in [150 mm]
Longitud del Producto	3.1 in [80 mm]
Ancho del Producto	1.6 in [4.1 cm]
Altura del Producto	0.6 in [1.5 cm]
Peso del Producto	1.3 oz [37 g]

---

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	5.6 in [14.3 cm]
Ancho de la Caja	6.8 in [17.3 cm]
Altura de la Caja	1.2 in [3.1 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	3.8 oz [108.0 g]

---

Contenido de la

Caja

Incluido en la Caja

1 - Hub 4x USB 3.0

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.