

Hub USB-C à 4 ports avec Power Delivery - USB-C vers 4x USB-A - USB 3.0 - 5Gbps

N° de produit: HB30C4AFPD



Ce hub USB 3.2 Gen 1 compact vous permet d'ajouter quatre ports USB-A à votre ordinateur portable, et il prend en charge la technologie USB Power Delivery. Cela signifie que vous pouvez alimenter et charger votre ordinateur portable via son port USB-C™ tout en alimentant le hub simultanément.

Grâce à son câble USB Type-C™ intégré et à son design compact, ce hub polyvalent offre une solution entièrement portable pour connecter des périphériques équipés de ports USB Type-A à votre ordinateur doté de ports USB-C ou Thunderbolt™ 3.

Grâce à sa conception compacte et solide, vous pouvez transporter ce hub USB 3.2 Gen 1 partout avec vous. Son format compact vous permet de le glisser facilement dans la sacoche de votre ordinateur portable et réduit l'encombrement de votre bureau lorsque vous le connectez à votre poste de travail. Pour les applications portables, vous pouvez compter sur le câble hôte (USB-C) intégré pour parer à toutes les situations.

Ce hub USB-C 3.2 Gen 1 prend en charge l'intercommunication USB Power Delivery 2.0 jusqu'à 60 W pour alimenter et charger votre ordinateur portable. Au lieu de transporter de multiples câbles et adaptateurs d'alimentation, vous pouvez désormais utiliser l'adaptateur d'alimentation USB-C de votre ordinateur portable pour l'alimenter en même temps que le hub. L'utilisation d'un adaptateur d'alimentation unique au lieu de deux réduit l'encombrement et augmente votre efficacité.

La compatibilité de ce hub USB avec de nombreuses plates-formes lui permet de fonctionner avec une grande variété d'ordinateurs portables équipés de ports USB-C qui nécessitent un adaptateur d'alimentation USB-C. Il est également pris en charge par la plupart des systèmes d'exploitation Windows®, MacOS, Linux® et Chrome OS™. Son installation s'exécute automatiquement dès le branchement pour que vous puissiez l'utiliser au bout de quelques secondes seulement.

Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

- Emportez ce hub dans tous vos déplacements pour connecter n'importe quel périphérique USB à votre ordinateur portable, où que vous soyez
- Alimentez simultanément le hub et votre ordinateur portable, à l'aide de l'adaptateur d'alimentation USB-C de votre ordinateur portable
- Utilisez le port USB-C de votre ordinateur portable, Ultrabook™, Chromebook Pixel™ ou MacBook pour étendre sa connectivité limitée en ajoutant des ports USB-A supplémentaires

## Spécifications techniques

- HUB USB-C vers USB-A AVEC POWER DELIVERY : hôte USB 5 Gbit/s Type C vers 4 ports USB-A; Hub USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed 5 Gbit/s; charge Power Delivery passthrough 60 W
- ALIMENTEZ ET CHARGEZ VOTRE PC PORTABLE: Profitez du Power Delivery 2.0 passthrough (60 W) pour alimenter et charger votre ordinateur portable en utilisant l'adaptateur secteur USB-C du laptop; 7,4 W réservé pour le hub/ports de charge descendants
- COMPACT ET PORTABLE : un hub USB léger avec boîtier en plastique blanc durable, câble hôte de 15 cm de long et format compact [9,3 cm x 4,0 cm x 1,1 cm]
- COMPATIBILITÉ AVEC DE NOMBREUX SYSTÈMES D'EXPLOITATION : le hub USB profite d'une configuration sans pilote et prend en charge les principaux systèmes d'exploitation comme Windows, macOS, Linux, iPadOS, Chrome OS et Android; compatible USB 2.0/1.1
- L'AVANTAGE STARTECH.COM : choix privilégié par les professionnels de l'informatique depuis plus de 30 ans, ce hub bénéficie d'une garantie de 2 ans et de l'assistance technique gratuite 24 h/24 et 5 j/7

---

### Matériel

Politique de garantie	2 Years
Port(s) appareil USB-C	USB Power Delivery
Connexion hôte USB-C	Oui

Port(s) à charge rapide	Non
Nombre de ports	4
Interface	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
Type de bus	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
Normes de l'industrie	USB 3.0 - Rétrocompatibilité avec les normes USB 2.0 et 1.1
ID du chipset	VIA/VLI - VL100 VIA/VLI - VL817S

---

#### Performance

Vitesse max. de transfert de données	5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)
Type et débit	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
MTBF	104 128 Heures

---

#### Connecteur(s)

Types de connecteur	1 - USB 3.2 Type-C (2 broches, Gen 1, 5Gbps)
	4 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)
	1 - USB 3.2 Type-C (2 broches, Gen 1, 5Gbps)

---

#### Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	Indépendant(e) du système d'exploitation ; aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis
--------------------------------------	---

---

#### Notes spéciales / Configuration

Configurations du système et du câblage	Port USB Type-C disponible - USB 3.0 (5 Gb/s) (pour garantir l'alimentation et le chargement de votre ordinateur portable, le port USB-C de votre ordinateur hôte doit prendre en charge la spécification USB Power Delivery 2.0)  Facultatif : Adaptateur d'alimentation USB-C (par exemple, l'adaptateur d'alimentation USB-C de votre ordinateur portable)
Remarque	Le port USB-C du hub est dédié à la spécification USB Power Delivery uniquement. Il ne prend pas en charge le DisplayPort alt mode ou les transferts de données.

Certains ports USB-C ne prennent pas en charge toutes les fonctionnalités de la norme USB Type-C. Assurez-vous que le port USB-C de votre ordinateur portable hôte prend en charge USB Power Delivery 2.0.

Le hub peut se connecter au port USB-C d'un ordinateur portable hôte ne prenant pas en charge USB Power Delivery 2.0. Toutefois, dans cette configuration, si un adaptateur d'alimentation est connecté au hub, il n'alimentera pas votre ordinateur portable hôte.

L'USB 3.0 est également appelé USB 3.1 Gen 1 ; cette connectivité standard offre des vitesses jusqu'à 5 Gb/s.

---

#### Alimentation

Source d'alimentation	Alimentation par USB
Power Delivery	60W
Tension de sortie	5 DC

---

#### Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Température de stockage	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Humidité	Humidité relative de 10~90 % (sans condensation)

---

#### Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type	Compact
Type de boîtier	Plastique
Longueur de câble	5.9 in [15 cm]
Longueur du produit	3.7 in [9.3 cm]
Largeur du produit	1.6 in [4.0 cm]
Hauteur du produit	0.4 in [1.1 cm]
Poids du produit	1.5 oz [42.0 g]

---

Informations  
d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	5.7 in [14.4 cm]
Package Width	6.9 in [17.4 cm]
Package Height	1.3 in [3.3 cm]
Poids brut	3.8 oz [108.0 g]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Hub USB-C
	1 - Guide de démarrage rapide

---

Informations de  
garantie

Warranty	2 ans
----------	-------

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis