

4 Port USB-C Hub met 4 x USB Type-A (USB 3.0 SuperSpeed) - 60W Power Delivery
Passthrough Charging - USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) Laptop Hub Adapter - MacBook, Dell

Productcode: HB30C4AFPD



Met deze compacte USB 3.2 Gen 1 hub kunt u vier USB-A poorten aan uw laptop toevoegen, met ondersteuning van USB Power Delivery. Dit betekent dat u uw laptop kunt voeden en opladen via de USB-C™ poort, terwijl u tegelijkertijd de adapter voedt.

Met zijn geïntegreerde USB Type-C™ kabel en compacte design, is deze veelzijdige hub de perfecte draagbare oplossing voor de aansluiting van apparaten die traditionele USB Type-A poorten vereisen op uw met USB-C of Thunderbolt™ 3 uitgeruste computer.

Dankzij zijn compacte en robuuste design kunt u deze draagbare USB 3.2 Gen 1 hub overal met u meenemen. Omdat deze hub compact is, kan hij gemakkelijk in uw laptoptas worden opgeborgen en neemt de hub slechts weinig bureau ruimte in beslag wanneer u hem aansluit op uw werkstation. De geïntegreerde (USB-C) hostkabel zorgt ervoor dat u een minder hoeft mee te nemen als u op pad bent.

Deze USB-C 3.2 Gen 1 hub ondersteunt USB Power Delivery 2.0, zodat u geen extra kabels en voedingsadapters meer hoeft mee te nemen, omdat u de USB-C voedingsadapter van uw laptop kunt gebruiken om zowel uw laptop als de hub te voeden. Door slechts één voedingsadapter te gebruiken in plaats van twee, elimineert u kabelwarboel en problemen tijdens het werk.

Deze USB-hub is compatibel met meerdere platformen, waardoor hij geschikt is voor vele verschillende USB-C laptops die een USB-C voedingsadapter gebruiken. Deze hub werkt ook met diverse besturingssystemen zoals Windows®, macOS, Linux® en Chrome OS™. De hub wordt automatisch geïnstalleerd zodra u hem op uw laptop aansluit, en is dus gebruiksklaar in slechts enkele seconden.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Neem de hub mee op reis en sluit vrijwel elk USB-randapparaat op uw laptop aan waar u ook heen gaat
- Voed tegelijkertijd zowel de hub als uw laptop via de op USB-C voedingsadapter van uw laptop
- Gebruik de USB-C poort op uw laptop, Ultrabook™, Chromebook Pixel™ of MacBook met een beperkt aantal poorten om uw aansluitopties uit te breiden door toevoeging van extra USB-A poorten

Eigenschappen

- **USB-C naar USB-A HUB MET POWER DELIVERY:** USB 5 Gbps Type-C host naar 4x USB-A Hub; USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed 5 Gbps; 60 W Power Delivery (PD) passthrough opladen
- **UW LAPTOP VOEDEN EN OPLADEN:** Gebruik deze hub voor het voeden en opladen van uw laptop met behulp van uw USB-C laptop voedingsadapter via Power Delivery 2.0 passthrough (tot 60 W); 7,4 W gereserveerd voor hub/downstream poorten
- **COMPACT EN MOBIEL:** Een lichtgewicht hub in een duurzame kunststof behuizing, 15 cm lange vaste USB-C hostkabel en kleine vormfactor [9,3 cm x 4,0 cm x 1,1 cm]
- **BREDE OS COMPATIBILITEIT:** Automatische installatie zonder drivers en ondersteuning van de belangrijkste besturingssystemen waaronder Windows, macOS, Linux, iPadOS, Chrome OS en Android; geschikt voor USB 2.0/1.1
- Plug & play installatie zonder dat enige andere stuurprogramma's vereist zijn

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
USB-C apparaat poort(en)	USB Power Delivery
USB-C hostverbinding	Ja
Snellaadpoort(en)	Nee

Poorten	4
Interface	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
Bus type	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
Industriestandaarden	USB 3.0 - Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.1
Chipsetcode	VIA/VLI - VL100 VIA/VLI - VL817S
Prestaties	
Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)
Type en snelheid	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
MTBF	104,128 Uren
Connector(en)	
Type connector(en)	1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5Gbps) 4 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps) 1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5Gbps)
Software	
Besturingssystemen	Besturingssysteem onafhankelijk; geen extra stuurprogramma's of software vereist
Speciale opmerkingen / vereisten	
Systeem- en kabelvereisten	Beschikbare USB Type-C poort - USB 3.0 (5 Gbps) (om te zorgen dat de hub uw laptop voedt en oplaadt, moet de USB-C poort van uw host laptop USB Power Delivery 2.0 ondersteunen) Optioneel: USB-C voedingsadapter (bijvoorbeeld de op USB-C gebaseerde voedingsadapter van uw laptop)
Notitie	The USB-C poort van de hub is alleen geschikt voor USB Power Delivery. De poort ondersteunt geen DisplayPort Alt Mode of dataoverdracht. Niet alle USB-C poorten ondersteunen de volledige functionaliteit van de USB Type-C standaard. Controleer of de USB-C poort van uw host laptop USB Power

Delivery 2.0 ondersteunt

De hub kan worden aangesloten op de USB-C poort van een host laptop die USB Power Delivery 2.0 niet ondersteunt. In deze configuratie wordt, als er een voedingsadapter is aangesloten op de hub, echter geen stroom doorgegeven naar uw host laptop.

USB 3.0 staat ook bekend als USB 3.1 Gen 1; deze connectiviteitsstandaard biedt snelheden tot 5 Gbps.

Voeding

Voedingsbron	Gevoed via USB
Power Delivery	60W
Uitgangsspanning	5 DC

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Vochtigheid	10% - 90% rel. vochtigheid (niet-condenserend)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Vormfactor	Compact
Type behuizing	Kunststof
Kabellengte	5.9 in [15 cm]
Lengte product	3.7 in [9.3 cm]
Breedte product	1.6 in [4.0 cm]
Hoogte product	0.4 in [1.1 cm]
Gewicht product	1.5 oz [42.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
-------------------	---

Lengte Verpakking	5.7 in [14.4 cm]
Package Width	6.9 in [17.4 cm]
Package Height	1.3 in [3.3 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	3.8 oz [108.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - USB-C hub
	1 - Quick-Start Handleiding

Garantiebepalingen

Warranty	2 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.