

4-ports USB C-hubb med 4 USB Type-A-portar (USB 3.0 SuperSpeed 5 Gbps) - 60 W strömförsörjning pass-through-laddning - USB 3.1 Gen 1/USB 3.2 Gen 1 hubbadapter för bärbar dator - MacBook, Dell

Produkt ID: HB30C4AFPD



Med denna kompakta USB 3.0-hubb kan du lägga till fyra USB-A-portar till din bärbara dator, med stöd för USB Power Delivery. Det innebär att du kan strömförse och ladda din bärbara dator genom dess USB-C™-port och samtidigt strömförse hubben.

Med sin inbyggda USB Type-C™-kabel och lilla storlek är denna mångsidiga hubb den perfekta bärbara lösningen för att ansluta enheter som behöver traditionella USB Type-A-portar till din USB-C- eller Thunderbolt™ 3-utrustade dator.

Tack var dess kompakta och tåliga design kan du ta med dig denna bärbara USB 3.0-hubb var du än går. Eftersom den är så kompakt får den lätt plats i datorväskan och tar bara upp lite skrivbordsutrymme när du ansluter den till din arbetsstation. För bärbara situationer innebär den inbyggda värdkabeln (USB-C) en sak färre att komma ihåg att ta med sig.

Denna USB-C 3.0-hubb stödjer USB Power Delivery 2.0 på upp till 60 W för att driva och ladda din bärbara dator. Nu kan du, i stället för att bära på en mängd kablar och strömadaptrar, använda din bärbara dators USB-C-strömadapter för att driva både din bärbara dator och hubben. Genom att bara använda en strömadapter istället för två kan du slippa sladdhärvor och frustration när du arbetar.

Denna USB-hubb är kompatibel med flera plattformar, vilket innebär att den fungerar med många olika bärbara USB-C-datorer som använder en USB-C-strömadapter. Den fungerar även med olika operativsystem så till exempel Windows®, macOS, Linux® och Chrome OS™. Den installeras automatiskt när du ansluter den till din bärbara dator så att du kan komma igång på ett par sekunder.

HB30C4AFPD täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

## Användning

- Ta med dig hubben när du reser och anslut i stort sett vilket USB-tillägg som helst till din bärbara dator, var du än är
- Strömförse både hubben och din bärbara dator samtidigt med hjälp av datorns USB-C-baserade strömadapter
- Använd USB-C-porten på din portbegränsade bärbara dator, Ultrabook™, ChromeBook Pixel™ eller MacBook för att få fler anslutningsmöjligheter genom att lägga till extra USB-A-portar

## Funktioner

- **USB-C till USB-A-HUBB MED STRÖMFÖRSÖRJNING:** USB 5 Gbps Type-C-värd till 4x USB-A-portar med denna USB 3.0 SuperSpeed 5 Gbps (USB 3.1 Gen 1/USB 3.2 Gen 1) hubb, 60 W strömförsörjning (PD) Pass-through-laddning
- **STRÖMFÖRSÖRJ OCH LADDA DIN BÄRBARA DATOR:** Med Power Delivery 2.0 pass-through (upp till 60 W) strömförsörjning och laddning av bärbar dator vid användning av denna hubb med din USB-C-strömadapter; 7,4 W reserverat för hubb/portar nedströms
- **KOMPAKT OCH PORTABEL:** En lätt hubb med hållbart plasthölje, 15 cm ansluten USB-C-värdkabel och hölje med liten formfaktor (93 mm x 40 mm x 1,1 cm)
- **BRED KOMPATIBILITET MED OPERATIVSYSTEM:** Automatisk installation, drivrutinlös inställning och stöd för alla större operativsystem inklusive Windows, macOS, Linux, iPadOS, Chrome OS och Android, fungerar med USB 2.0/1.1
- **FÖRDELARNA MED STARTECH.COM:** IT-proffsens förhandsval i över 30 år. Denna USB C-hubb med 4 portar stöds under 2 år av StarTech.com, inklusive gratis teknisk support från i Nordamerika på flera språk, dygnet runt

---

### Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
USB-C-enhetsport(ar)	USB Power Delivery
USB-C-värdanslutning	Ja
Snabbladdningsport(ar)	Nej
Portar	4

Gränssnitt	USB 3.0
Busstyp	USB 3.0
Industristandarder	USB 3.0 - bakåtkompatibel med USB 2.0 och 1.1
Chipset-ID	VIA/VLI - VL100 VIA/VLI - VL813

---

#### Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	5 Gbps
Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s

---

#### Kontakt(er)

Kontakttyp(er)	USB Type-C (24-stifts) USB 3.0 (5Gbps) USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps) USB Type-C (24-stifts) USB 3.0 (5Gbps)
----------------	--

---

#### Mjukvara

OS-kompatibilitet	OS-oberoende; ingen mjukvara eller drivrutin behövs
-------------------	---

---

#### Särskilda anmärkningar/krav

System- och kabelkrav	Ledig USB Type-C-port - USB 3.0 (5 Gbps) (för att se till att hubben strömförser och laddar din bärbara dator måste din bärbara dators USB-C-port ha stöd för USB Power Delivery 2.0)  Valfri: USB-C-strömadapter (till exempel din bärbara dators USB-C-baserade strömadapter)
Obs.	Hubbens USB-C-port är endast för USB Power Delivery. Den stöder inte DisplayPort alt-läge eller dataöverföringar.  Inte alla USB-C-portar har stöd för USB Type-C-standardens alla funktioner. Se till att din bärbara dators USB-C-port stöder USB Power Delivery 2.0  Hubben kan ansluta till en bärbar värddators USB-C-port som inte stöder USB Power Delivery 2.0. Men om en strömadapter är ansluten till hubben i denna konfiguration kommer den inte att föra över ström till din bärbara värddator.

USB 3.0 är även känt som USB 3.1 Gen 1; denna anslutningsstandard ger hastigheter på upp till 5 Gbps.

---

Ström

Power Source	Strömförsörjd via USB
Power Delivery	60W

---

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Luftfuktighet	10~90 % RH icke-kondenserande

---

Utseende

Färg	Svart
Formfaktor	Kompakt
Kabinettyp	Av plast
Kabellängd	5.9 in [15 cm]
Produktlängd	3.7 in [93.0 mm]
Produktbredd	1.6 in [40.0 mm]
Produkthöjd	0.4 in [11.0 mm]
Produktvikt	1.5 oz [42.0 g]

---

Förpackning

Package Length	1.2 in [30.0 mm]
Package Width	6.7 in [17.0 cm]
Package Height	5.6 in [14.2 cm]
Fraktvikt (förpackning)	4.1 oz [115.0 g]

---

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	USB-C-hubb
-----------------	------------



## snabbstartsguide

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

