

Hub Ladrón USB C de 4 Puertos - Concentrador USB Tipo C a 4 Puertos USB A con Interruptores Individuales de Encendido/Apagado - USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed de 5Gbps - Alimentado por el Bus USB - Portátil - con Cable Incorporado de 25cm

ID del Producto: HB30C4AIB



Este concentrador portátil USB-C™ constituye una forma sencilla de agregar cuatro puertos USB 3.2 Gen 1 Type-A a su ordenador portátil, tablet o smartphone equipado con USB-C™, con interruptores individuales de encendido para ahorrar energía. El concentrador USB-C a USB 3.2 Gen 1 se conecta fácilmente con el puerto USB Type-C™ o Thunderbolt™ 3 de su ordenador portátil. Además, incluye alimentación por bus que facilita la portabilidad.


Utilice sus dispositivos USB 3.2 Gen 1 existentes, como unidades de memoria USB (Flash), ratón, teclado y discos duros externos. El concentrador USB 3.2 Gen 1 de 4 puertos convierte el puerto USB-C de su ordenador en cuatro puertos USB 3.2 Gen 1 (Type-A), además de ser retrocompatible con sus dispositivos USB 2.0 de generación anterior.

Cada puerto USB del concentrador USB Type-C™ tiene su propio interruptor de encendido, a fin de poder apagar los dispositivos cuando no se utilicen. Esto significa que puede gestionar mejor el consumo de energía de sus dispositivos USB, sin tener que desconectar físicamente ni los dispositivos ni el cable.

Con su diseño compacto y de peso ligero, este concentrador USB resulta perfecto para uso portátil. Este versátil concentrador USB-C a USB tiene alimentación por bus, lo cual significa que obtiene la corriente directamente del puerto USB-C de su ordenador, sin necesidad de un adaptador de alimentación externo. Esto significa que no hay que llevar tantos cables al viajar e ir más ligero de equipaje.

El concentrador USB-C de 4 puertos se instala automáticamente una vez que lo conecta a su ordenador portátil, a fin de empezar a funcionar en cuestión de segundos.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Lleve consigo el concentrador cuando viaje, para poder conectar sus dispositivos USB
- Apague los puertos no utilizados cuando utilice equipos USB que consumen mucha energía
- Solución perfecta para entornos de oficinas, escritorios compartidos u oficina en casa y entornos «Trae tu propio dispositivo»

Características

- **CONCENTRADOR USB C DE 4 PUERTOS:** Expanda la conectividad de un ordenador portátil equipado con USB-C, agregando 4x puertos USB-A con conmutadores individuales, mediante este concentrador USB 3.2 Gen 1 (5Gbps); 15W de alimentación compartida entre dispositivos descendentes
- **CONMUTADORES INDIVIDUALES DE PUERTOS:** Cada puerto USB-A tiene un botón de encendido/apagado (con indicadores LED) para la desconexión de la alimentación/datos de los dispositivos; ahorre energía apagando las unidades de memoria SSD/USB, cámaras web, conjuntos de auriculares y micrófono, etc. cuando no se utilicen
- **GESTIONE LA ALIMENTACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS:** Los conmutadores de puertos le permiten dirigir la alimentación a los dispositivos periféricos seleccionados, el encendido/apagado sin desconexión física del dispositivo, lo cual reduce desgastes en el puerto USB
- **COMPACTO Y PORTÁTIL:** Concentrador adaptador de alimentación por bus, de peso liviano, con caja plástica color negro, con cable integrado USB-C anfitrión (25cm) y tamaño de factor de forma pequeño [85mm x 35mm 1,9cm]
- **AMPLIA COMPATIBILIDAD:** Concentrador para ordenador portátil equipado con USB-C, independiente del OS, compatible con la mayoría de los sistemas operativos, incluyendo Windows, macOS, Linux, iPadOS, Chrome OS y Android; compatible con dispositivos USB 3.2 Gen 1/2.0

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Puerto(s) de	No

dispositivos USB-C

Conexión anfitrión
USB-C Sí

Puerto(s) de carga
rápida No

Cantidad de Puertos 4

Interfaz USB 3.2 Gen 1(5Gbps)

Tipo de Bus USB 3.2 Gen 1(5Gbps)

Estándares Industriales USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) - Retrocompatible con USB 2.0 y 1.1

ID del Conjunto de
Chips VIA/VLI - VL817

Rendimiento

Tasa de Transferencia
de Datos Máxima 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)

Tipo y Velocidad USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s

Compatibilidad con
UASP Sí

MTBF 841.302 horas

Conector(es)

Tipo(s) de
Conector(es) 4 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps)

1 - USB 3.2 Type-C (24 pines, Gen 1, 5Gbps)

Software

Compatibilidad OS independiente del OS (sistema operativo); no requiere controladores ni software adicional

Observaciones / Requisitos

Requerimientos del
Sistema y Cables Puerto USB Type-C disponible - USB 3.0 (5Gbps)

La potencia nominal (de salida) total del modelo
HB30C4AIB está basado en la alimentación de entrada

disponible y se comparte entre todos los puertos que transmiten en sentido descendente.

Indicadores

Indicadores LED	4 - Alimentación por puerto
-----------------	-----------------------------

Requisitos de Energía

Fuente de alimentación	Alimentado por USB
------------------------	--------------------

Tensión de Entrada	5V DC
--------------------	-------

Tensión de Salida	5 DC
-------------------	------

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
-----------------------	-----------------------------

Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
-------------------------------	-------------------------------

Humedad	20% a 80% RH (humedad relativa, sin condensación)
---------	---

Características Físicas

Color	Negro
-------	-------

Factor de forma	Compacto
-----------------	----------

Tipo de Gabinete	Plástico
------------------	----------

Longitud del Cable	9.8 in [250 mm]
--------------------	-----------------

Longitud del Producto	3.3 in [8.5 cm]
-----------------------	-----------------

Ancho del Producto	13.5 in [34.3 cm]
--------------------	-------------------

Altura del Producto	0.7 in [17.5 mm]
---------------------	------------------

Peso del Producto	1.5 oz [42.0 g]
-------------------	-----------------

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
----------------------	---

Longitud de la Caja	6.4 in [16.2 cm]
---------------------	------------------

Ancho de la Caja 4.8 in [12.2 cm]

Altura de la Caja 1.3 in [3.2 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 3.2 oz [92.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja 1 - concentrador
1 - Guía Rápida de Inicio

Información Acerca de la Garantía

Warranty 2 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.