

Hub USB C de 4 Puertos - Concentrador USB TipoC a 4 Puertos USB A con Interruptores Individuales de Encendido/Apagado - USB 3.1/3.2 Gen 1 SuperSpeed de 5Gbps - Alimentado por el Bus USB - Portátil - con Cable Incorporado de 25cm

ID del Producto: HB30C4AIB



Este concentrador portátil USB-C™ constituye una forma sencilla de agregar cuatro puertos USB 3.0 Type-A a su computador portátil, tablet o smartphone equipado con USB-C™, con interruptores individuales de encendido para ahorrar energía. El concentrador USB-C a USB 3.0 se conecta fácilmente con el puerto USB Type-C™ o Thunderbolt™ 3 de su computador portátil. Además, incluye alimentación por bus que facilita la portabilidad.

Utilice sus dispositivos USB 3.0 existentes, como unidades de memoria USB (Flash), ratón, teclado y discos duros externos. El concentrador USB 3.0 de 4 puertos convierte el puerto USB-C de su computador en cuatro puertos USB 3.0 (Type-A), además de ser retrocompatible con sus dispositivos USB 2.0 de generación anterior. (USB 3.0 también se conoce como USB 3.1 Gen 1.)


Cada puerto USB del concentrador USB Type-C™ tiene su propio interruptor de encendido, a fin de poder apagar los dispositivos cuando no se utilicen. Esto significa que puede gestionar mejor el consumo de energía de sus dispositivos USB, sin tener que desconectar físicamente ni los dispositivos ni el cable.

Con su diseño compacto y de peso ligero, este concentrador USB resulta perfecto para uso portátil. Este versátil concentrador USB-C a USB tiene alimentación por bus, lo cual significa que obtiene la corriente directamente del puerto USB-C de su computador, sin necesidad de un adaptador de alimentación externo. Esto significa que no hay que llevar tantos cables al viajar e ir más ligero de equipaje.

El concentrador USB-C de 4 puertos se instala automáticamente una vez que lo conecta a su computador portátil, a fin de empezar a funcionar en cuestión de segundos.

El modelo HB30C4AIB está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Lleve consigo el concentrador cuando viaje, para poder conectar sus dispositivos USB
- Apague los puertos no utilizados cuando utilice equipos USB que consumen mucha energía
- Solución perfecta para entornos de oficinas, escritorios compartidos u oficina en casa y entornos «Trae tu propio dispositivo»

Características

- HUB USB C DE 4 PUERTOS: Expanda la conectividad de una laptop equipada con USB-C, agregando 4x puertos USB-A con switches individuales, usando este concentrador USB 3.2/3.1 Gen 1 5Gbps; 15W de alimentación compartida entre dispositivos descendentes
- PUERTOS CON SWITCHES INDIVIDUALES: Cada puerto USB-A tiene un botón de encendido/apagado (con indicadores LED) para la desconectar la alimentación/datos de los dispositivos; ahorre energía apagando las unidades de memoria SSD/USB, cámaras web, conjuntos de audífonos y micrófono, etc. cuando no se utilicen
- GESTIONE LA ALIMENTACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS: Los switches de puertos le permiten dirigir la alimentación a los dispositivos periféricos seleccionados, encender/apagar sin desconectar físicamente el dispositivo, reduce desgastes en el puerto USB
- COMPACTO Y PORTÁTIL: Concentrador adaptador de alimentación por bus, de peso liviano, con gabinete plástico de color negro, con cable integrado USB-C anfitrión (25cm) y tamaño de factor de forma pequeño [85mm x 35mm 1.9cm]
- AMPLIA COMPATIBILIDAD: Hub para laptop equipada con USB-C, independiente del OS, compatible con la mayoría de los sistemas operativos, incluyendo Windows, macOS, Linux, iPadOS, Chrome OS y Android; compatible con dispositivos USB 3.0/2.0

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Puerto(s) de dispositivos USB-C	No
Conexión anfitrión USB-C	Sí
Puerto(s) de carga rápida	No
Cantidad de Puertos	4
Interfaz	USB 3.2 Gen 1(5Gbps)
Tipo de Bus	USB 3.2 Gen 1(5Gbps)
Estándares Industriales	USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) - Retrocompatible con USB 2.0 y 1.1
ID del Conjunto de Chips	VIA/VLI - VL817

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)
Tipo y Velocidad	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
Compatibilidad con UASP	Sí
MTBF	841.302 horas

Conector(es)

Tipo(s) de Conector(es)	4 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps)
	1 - USB 3.2 Type-C (24 pines, Gen 1, 5Gbps)

Software

Compatibilidad OS	independiente del OS (sistema operativo); no requiere controladores ni software adicional
-------------------	---

Observaciones / Requisitos

Requerimientos del Sistema y Cables	Puerto USB Type-C disponible - USB 3.0 (5Gbps)
-------------------------------------	--

La potencia nominal (de salida) total del modelo HB30C4AIB está basado en la alimentación de entrada disponible y se comparte entre todos los puertos que transmiten en sentido descendente.

Indicadores		
Indicadores LED	4 - Alimentación por puerto	
Requisitos de Energía		
Adaptador de Corriente Incluido	Alimentado por USB	
Tensión de Entrada	5V DC	
Tensión de Salida	5 DC	
Requisitos Ambientales		
Temperatura Operativa	0°C to 55°C (32°F to 131°F)	
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)	
Humedad	20% a 80% RH (humedad relativa, sin condensación)	
Características Físicas		
Color	Negro	
Factor de forma	Compacto	
Tipo de Gabinete	Plástico	
Longitud del Cable	9.8 in [250 mm]	
Longitud del Producto	3.3 in [8.5 cm]	
Ancho del Producto	13.5 in [34.3 cm]	
Altura del Producto	0.8 in [1.9 cm]	
Peso del Producto	1.5 oz [42.0 g]	

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	6.7 in [17.0 cm]
Ancho de la Caja	5.7 in [14.6 cm]
Altura de la Caja	1.2 in [3.0 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	3.7 oz [106.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - concentrador
	1 - Guía Rápida de Inicio

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.