

3 Port USB-C Hub met Gigabit Ethernet RJ45 GbE Port - 2x USB-A, 1x USB-C - SuperSpeed 10Gbps USB 3.1/3.2 Gen 2 Type C Adapter Hub - USB Bus Powered - Aluminum - Compatibel met TB3

Productcode: HB31C2A1CGB



Breid de connectiviteit van uw USB-C laptop uit met deze nieuwe generatie USB-C Gen 2 hub met 10 Gbps. Hierdoor worden grotere bandbreedte voor aangesloten apparaten en hogere data overdrachtssnelheden ondersteund. Deze 3-poorts USB-C hub met busvoeding wordt in de USB Type C™ of Thunderbolt™ 3 poort van uw laptop aangesloten, waardoor één LAN poort, één USB-C poort, en drie USB-A poorten worden toegevoegd; een slimme manier om snel en meerdere USB apparaten tegelijkertijd aan te sluiten.

Voor sneller en voortdurend netwerkverbindingen maakt de geïntegreerde gigabit ethernetpoort van de USB 3.1 Gen 2 hub gebruik van de vaste netwerktoegang die volledig voldoet aan IEEE 802.3/u/ab standaarden. Bovendien ondersteunt de GbE-poort Wake-on-LAN (WOL), zodat u uw computer op afstand via uw netwerk kunt wakker maken.

Deze compacte, lichtgewicht USB Type C hub is een handige en mobiele toevoeging aan uw laptopaccessoires. De USB-C kabel is geïntegreerd en de hub wordt via de bus gevoed (busvoeding). Dit betekent dat het direct vanaf de USB-C poort van uw computer van stroom wordt voorzien, zonder dat een externe voeding nodig is. Daardoor hoeft u minder kabels mee te nemen wanneer u reist. De hub kan tot 15W vermogen van de aangesloten host afnemen en tegelijkertijd meerdere apparaten met busvoeding besturen, waarbij het totaal beschikbare vermogen afhankelijk is van de aangesloten host.

De extra lange (25 cm) bevestigde kabel biedt meer flexibiliteit voor grotere verbindingafstanden en plug & play installatie.

Uitgerust met poorten voor zowel USB-C als USB-A randapparaten, deze hub is neerwaarts compatibel en ondersteunt oudere en nieuwe USB apparaten. U kunt flash drives, video opnameapparatuur en externe harde schijven, met snelle gegevensoverdracht tot 10 Gbps aansluiten. Deze USB Type C hub vergroot uw productiviteit en geeft u de aansluitingen die u nodig heeft voor uw werk.

De HB31C2A1CGB heeft 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Ideaal voor mobiele werkers, thuis of op kantoor
- Compact formaat is ideaal voor kleine of gedeelde werkruimtes zoals flexplekken

Eigenschappen

- **3-POORTS USB-C HUB:** Breid de connectiviteit van een USB-C laptop of pc uit door toevoeging van 1x USB-C, 2x USB-A en 1x GbE poorten met deze USB 3.2/3.1 Gen 2 SuperSpeed 10 Gbps adapter hub; ondersteunt USB 3.0/2.0 apparaten
- **GIGABIT ETHERNET:** Voeg een Full Duplex gigabit Ethernet RJ45 poort toe voor vaste connectiviteit met Jumbo Frames, Wake-On-Lan, 10/100/1000 Mbps auto negotiation, V-LAN Tagging en Layer 2 Priority codering
- **MEER VERMOGEN VOOR APPARATEN:** USB Type-C hub met dataoverdrachtssnelheden tot 10 Gbps en tot 15W (3A) voeding gedeeld met alle downstream apparaten; ondersteunt SSD's/thumbdrives, dataopslagapparaten, toetsenborden, muizen etc.
- **COMPACT EN MOBIEL:** Lichtgewicht laptop hub met USB-busvoeding in een duurzame aluminium behuizing, 25 cm lange vaste USB-C hostkabel en kleine vormfactor [95 mm x 45 mm x 1,6 cm]
- **BREDE COMPATIBILITEIT:** USB-C multiport hub kan zonder stuurprogramma's worden geïnstalleerd; ondersteunt de belangrijkste besturingssystemen waaronder Windows, macOS, Linux, iPadOS, Chrome OS en Android; Thunderbolt 3 (TB3) host compatibel

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
USB-C apparaat poort(en)	Ja
USB-C hostverbinding	Ja
Poorten	3
Interface	USB 3.1 Gen 2

Bus type	USB 3.1 Gen 2
USB pass-through	Ja
Industriestandaarden	USB 3.2 Gen 2 - Neerwaarts compatibel met USB 3.0, 2.0 en 1.1 IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.3ab
Chipsetcode	Realtek - RTS5423 Realtek - RTL8153

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	10 Gbps
Type en snelheid	USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
UASP ondersteuning	Ja
Compatibele netwerken	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Ja
Full duplex ondersteuning	Ja

Connector(en)


Type connector(en)	USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps) USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps) USB 3.1 USB Type-A (9-polig, Gen 2, 10 Gbps) RJ-45
--------------------	---

Software

Besturingssystemen	Windows® 10 (32/64 bits) Windows® 8.1 (32/64 bits) Windows® 7 (32/64 bits) Windows® Server 2008 R2 Windows® Server 2012 (32/64 bits) Windows® Server 2016 Windows® Server 2019 Mac OS 10.10-10.15 Linux Kernel 4.x LTS en hoger Ubuntu 14.x LTS - 19.x LTS iPadOS 13.1 en hoger Chrome OS 61.x en hoger Android OS 8.x en hoger
--------------------	---

Voeding

Inclusief voedingsadapter	Busvoeding
---------------------------	------------



Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0 to 50
Opslagtemperatuur	-20 to 70
Vochtigheid	0% tot 95% (niet-condenserend) bij 25

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart & space grijs
Vormfactor	Compact
Type behuizing	Aluminium en kunststof
Kabellengte	9.8 in [25 cm]
Lengte product	4.0 in [10.2 cm]
Breedte product	1.8 in [45.0 mm]
Hoogte product	0.6 in [14.0 mm]
Gewicht product	2.4 oz [69.0 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	8.3 in [21.0 cm]
Package Width	5.7 in [14.5 cm]
Package Height	1.5 in [37.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	6.3 oz [179.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	USB-C hub
-------------	-----------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

