

Hub USB C a 4 porte con 3x USB A e 1x USB C - Hub USB SuperSpeed 10Gbps USB Type-C 3.2 Gen 2 - Alimentato tramite USB - Adattatore compatto da USB tipo C a USB Hub per portatili/pc - Alluminio

ID prodotto: HB31C3A1CB



La connettività di un computer laptop USB-C™ è facilmente espandibile grazie a questo hub USB-C Gen 2 di nuova generazione che offre 10 Gbps a supporto di una maggiore larghezza di banda per i dispositivi connessi e velocità di trasferimento dei dati più elevate. Inserendolo nella porta USB Type-C™ o Thunderbolt™ 3 del laptop in uso, l'hub USB-C a 4 porte alimentato tramite bus consente di aggiungere una porta USB-C e tre porte USB-A e poter quindi collegare rapidamente più dispositivi USB.

Leggero e compatto, questo hub USB Type-C è un accessorio comodo e portatile per il laptop. Dotato di cavo USB-C integrato, è alimentato tramite bus e pertanto ricava l'alimentazione direttamente dalla porta USB-C del computer, senza bisogno di alimentazione esterna. Ciò consente di ridurre il numero di cavi da portare con sé durante gli spostamenti. L'hub può assorbire fino a 15 Watt di potenza dall'host collegato e contemporaneamente attivare più dispositivi alimentati tramite bus, con una potenza totale disponibile in base all'host collegato.

Il lungo cavo integrato di 25 cm offre una maggiore flessibilità per il collegamento a distanze maggiori e l'installazione plug-and-play.

Grazie alla presenza di porte per periferiche USB-C e USB-A, la retrocompatibilità di questo hub consente il supporto di dispositivi USB di vecchia e nuova generazione. È possibile collegare unità flash, dispositivi di acquisizione video e dischi rigidi esterni con velocità di trasferimento dei dati elevate fino a 10 Gbps. Questo hub USB Type-C a 4 porte incrementa la produttività, offrendo tutti i collegamenti necessari quando si lavora.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Ideale per lavoratori mobili, per l'uso in ufficio e a casa
- Le dimensioni compatte sono perfette in ambienti di lavoro piccoli o con postazioni condivise

Caratteristiche

- **HUB USB-C a 4 PORTE:** questo hub adattatore da 10 Gbps USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed espande la connettività di un computer laptop o di un PC con tecnologia USB-C aggiungendo 1 porta USB-C e 3 porte USB-A; supporta dispositivi USB 3.2 Gen 1/2.0
- **MAGGIORE POTENZA PER I DISPOSITIVI:** hub alimentato tramite bus USB con velocità di trasferimento dei dati fino a 10 Gbps e potenza fino a 15 W condivisa con tutti i dispositivi downstream; supporto di unità SSD/chiavette USB, archiviazione dati, tastiere
- **COMPATTO E PORTATILE:** di peso leggero, questo hub per computer laptop è dotato di un robusto alloggiamento in alluminio, cavo host USB-C integrato di 25 cm e fattore di forma ridotto (105 mm x 45 mm x 1,6 cm)
- **AMPIA COMPATIBILITÀ:** hub di espansione multiporta USB-C con configurazione senza driver e supporto dei principali sistemi operativi, tra cui Windows, macOS, Linux, iPadOS, Chrome OS e Android; compatibile con host Thunderbolt 3 (TB3)
- **IL VANTAGGIO DI STARTECH.COM:** la scelta dei professionisti IT da oltre 30 anni; questo hub USB-C a 4 porte è dotato di supporto StarTech.com di 2 anni, incluso il supporto tecnico multilingue gratuito 24/5 con base in Nord America

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Porta(e) per dispositivi USB-C	Sì
Connessione host USB-C	Sì
Porte	4

	Interfaccia	USB 3.2 Gen 2
	Tipo bus	USB 3.2 Gen 2 10Gbps
	Standard del settore	USB 3.2 Gen 2 - Retrocompatibile con USB 3.0, 2.0 e 1.1
	ID chipset	Realtek - RTS5423
Prestazioni		
	Massima velocità di trasferimento dati	10 Gbps (USB 3.2 Gen 2)
	Tipo e velocità	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
	Supporto UASP	Sì
Connettore/i		
	Tipo/i connettori	1 - USB 3.2 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)
		1 - USB 3.2 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)
		3 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 2, 10 Gbps)
Software		
	Compatibilità con sistemi operativi	Indipendente dal sistema operativo
Alimentazione		
	Fonte di Alimentazione	Alimentazione tramite bus
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	0 to 50
	Temperatura di conservazione	-20 to 70
	Umidità	Da 0% a 95% (non-condensante) a 25
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero & Grigio Siderale
	Fattore di forma	Compatto

Tipo enclosure	Alluminio e plastica
Lunghezza del cavo	9.8 in [25 cm]
Lunghezza prodotto	4.1 in [10.5 cm]
Larghezza prodotto	1.8 in [4.5 cm]
Altezza prodotto	0.6 in [1.6 cm]
Peso prodotto	2.4 oz [68.0 g]

Informazioni
confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	5.9 in [15.0 cm]
Package Width	8.2 in [20.8 cm]
Package Height	1.7 in [4.2 cm]
Peso spedizione (confezione)	6.1 oz [172.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Hub USB-C
-----------------------------	---------------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.