

4-poorts USB-C hub - 10 Gbps - 3x USB-A en 1x USB-C - zelfgevoed

Productcode: HB31C3A1CS



Breid de connectiviteit van uw USB-C laptop uit met deze nieuwe generatie USB-C 3.1 Gen 2 hub met 10 Gbps, die een grotere busbandbreedte voor aangesloten apparaten en snellere gegevensoverdracht ondersteunt. Deze zelfgevoede 4-poorts USB-C hub wordt aangesloten op de USB Type-C of Thunderbolt 3 poort van uw apparaat, waardoor één USB-C poort en drie USB-A poorten worden toegevoegd, zodat u snel meerdere USB apparaten kunt aansluiten.

Deze compact en lichtgewicht USB-Type-C hub is een ideale toevoeging aan uw laptopconfiguratie. De hub is zelfgevoed en wordt geleverd met een universele voedingsadapter voor een betere ondersteuning van USB apparaten, zoals externe opslagapparaten die mogelijk meer stroom zouden kunnen verbruiken.

De USB-C host-kabel wordt apart geleverd en is extra lang (1 m) voor meer flexibiliteit op grotere verbindingafstanden en plug & play installatie.

Voor nog meer flexibiliteit en beveiliging is de minihub voorzien van montagegaten die geschikt zijn voor StarTech.com dock montagesystemen zoals SSPMSVESA of SSPMSUDWM.

Uitgerust met poorten voor zowel USB-C als USB-A randapparaten, deze hub is neerwaarts compatibel en ondersteunt oudere en nieuwe USB apparaten. Dit product heeft één altijd ingeschakelde USB-A snellaadpoort, die twee bedieningsmodi ondersteunt:

- Gegevensoverdracht en opladen als de laptop aangesloten en ingeschakeld is
- Speciaal of 'hostless' opladen, met een hogere stroomsterkte, als de host uitgeschakeld, in stand-by of losgekoppeld is

U kunt video-opnameapparatuur, draagbare flashdrives en externe harde schijven aansluiten, met een snelle gegevensoverdracht tot 10 Gbps. Deze 4-poorts USB Type-C hub verhoogt uw productiviteit en geeft u de aansluitingen die u nodig heeft als u werkt of reist.

StarTech.com producten zijn zorgvuldig ontworpen gebaseerd op grondige compatibiliteits- en prestatietesten. Dit proces helpt om ervoor te zorgen dat wij de industriestandaarden hanteren en vervullen en vervolgens om zoveel mogelijk hoogwaardige producten aan IT professionals te mogen aanbieden. Onze plaatselijke StarTech.com technische adviseurs hebben een brede productkennis en werken nauw met StarTech.com ingenieurs samen om alle klanten zowel vóór als na de aankoop te kunnen ondersteunen.

De HB31C3A1CS heeft 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

Eigenschappen

- Voegt één USB-C en drie USB-A poorten (inclusief één BC 1.2 snellaadpoort) toe aan uw Mac, Windows, Linux of andere USB-C laptop en USB-C compatibel tablets (bijv. iPad Pro)
- De USB hub is zelfgevoed en wordt geleverd met een universele voedingsadapter
- De USB Type-C hub ondersteunt USB 3.1 Gen 2 gegevensoverdrachtssnelheden tot 10 Gbps
- Kan met behulp van StarTech.com dock montagesystemen worden bevestigd voor flexibele installaties aan de wand en desktops
- Compact design met een extra lange host-kabel van 1 m voor diverse configuraties
- Plug & play installatie zonder andere vereiste stuurprogramma's

Hardware

| | |
|--------------------------|---------------|
| Garantiebeleid | 2 Years |
| USB-C apparaat poort(en) | Ja |
| USB-C hostverbinding | Ja |
| Poorten | 4 |
| Interface | USB 3.1 Gen 2 |
| Bus type | USB 3.1 Gen 2 |

| | |
|----------------------|---|
| Industriestandaarden | USB 3.2 Gen 2 - Neerwaarts compatibel met USB 3.0, 2.0 en 1.1 |
| Chipsetcode | Realtek - RTS5423 |

Prestaties

| | |
|-----------------------------|---|
| Maximale overdrachtsnelheid | 10 Gbps |
| Type en snelheid | USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s |
| UASP ondersteuning | Ja |
| Supported Charging Modes | Charging Downstream Port (CDP) Dedicated Charging Port (DCP) |
| Supported Charging Outputs | BC 1.2 (1.5A) Apple 1A Apple 2.4A |

Connector(en)

| | |
|--------------------|--|
| Type connector(en) | USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps) USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps) USB 3.1 USB Type-A (9-polig, Gen 2, 10 Gbps) |
|--------------------|--|

Software

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| Besturingssystemen | Besturingssysteem onafhankelijk |
|--------------------|---------------------------------|

Indicatoren

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| LED-indicatoren | Groen: voedings- en verbindingslampje |
|-----------------|---------------------------------------|

Voeding

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Inclusief voedingsadapter | Inclusief wisselstroomadapter |
| Ingangsspanning | 110V-240V AC |
| Ingangsstroom | 0.8A |



| | |
|-----------------------|----------|
| Uitgangsspanning | 12V DC |
| Uitgangsstroom | 2A |
| Polariteit pin midden | Positief |
| Stekkertype | M |
| Vermogensopname | 24W |

Gebruiksomgeving

| | |
|---------------------|--|
| Bedrijfstemperatuur | 0 to 50°C |
| Opslagtemperatuur | -20 to 70°C |
| Vochtigheid | 0% tot 95% (niet-condenserend) bij 25 °C |

Fysieke eigenschappen

| | |
|-----------------|------------------------|
| Kleur | Zwart & space grijs |
| Vormfactor | Desktop |
| Type behuizing | Aluminium en kunststof |
| Kabellengte | 39.4 in [100 cm] |
| Lengte product | 3.9 in [100.0 mm] |
| Breedte product | 2.4 in [60.0 mm] |
| Hoogte product | 1.0 in [25.0 mm] |
| Gewicht product | 3.0 oz [84.0 g] |

Verpakkingsinformatie

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Package Length | 8.7 in [22.0 cm] |
| Package Width | 5.9 in [15.0 cm] |
| Package Height | 2.0 in [50.0 mm] |
| Verzendgewicht (verpakt) | 16.6 oz [470.0 g] |

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd

USB-C hub

universele voedingsadapter

Voedingsadapter clips (N-A/JP, VK, EU, ANZ)

USB-C hostkabel (1 m)

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

