

Hub USB 3.1 Type-C à 4 ports

N° de produit: HB31C4AB



Étendez la connectivité de votre ordinateur portable USB-C™ avec ce hub USB-C 10G nouvelle génération. Il se branche sur le port USB Type-C™ ou Thunderbolt™ 3 de votre ordinateur portable, ajoutant ainsi quatre ports USB 3.1 Gen 2 Type-A, pour vous permettre de connecter rapidement plus de périphériques USB. Il est alimenté par bus, donc aucune alimentation externe n'est nécessaire.

Ce hub USB Type-C à quatre ports améliore votre productivité, en mettant à votre disposition les connexions dont vous avez besoin pendant que vous travaillez. Connectez les derniers périphériques USB, comme des clés USB, des boîtiers d'acquisition et des disques durs externes, avec des vitesses de transfert de données rapides allant jusqu'à 10 Gb/s, pour gagner du temps lors du transfert de fichiers volumineux.

Le hub USB-C vous permet également de prolonger la durée de vie de vos périphériques USB existants car il est rétrocompatible avec les versions antérieures de périphériques USB.

Le hub USB Type-C compact et léger est un ajout pratique et portable pour votre ordinateur portable. Il est alimenté par bus. Cela signifie qu'il est alimenté directement par le port USB-C de votre ordinateur, sans aucune alimentation externe. Cela signifie moins de câbles à transporter lorsque vous êtes en déplacement. Il possède également un câble intégré (25 cm) pour un transport pratique.

Le hub USB 3.1 fonctionne avec une large gamme de systèmes d'exploitation, y compris macOS, Windows® et Linux™. Son installation s'exécute automatiquement dès le branchement pour que vous puissiez l'utiliser rapidement.

Le modèle HB31C4AB bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Idéal pour les travailleurs nomades, pour une utilisation au bureau et à la maison
- Sa taille compacte est idéale dans les petits espaces ou les postes de travail partagés, tels que des bureaux partagés

Spécifications techniques

- **MINI HUB USB-C 4 PORTS** : ajoutez 4 ports USB-A à un ordinateur portable/de bureau USB-C avec ce hub adaptateur SuperSpeed USB (USB 3.1/3.2 Gen 2) 10 Gbit/s; rétrocompatible avec les périphériques USB 3.0/2.0 Type-A
- **PERFORMANCES** : hub alimenté par bus USB avec des vitesses allant jusqu'à 10 Gb/s et une alimentation jusqu'à 15 W partagée avec tous les périphériques en aval ; prise en charge des disques SSD/clés USB, stockage de données, claviers, souris, webcams, casques
- **COMPACT et PORTABLE** : un hub léger avec boîtier en aluminium et en plastique résistant, câble hôte USB-C 25 cm de long, format compact (56 x 56 x 19 mm) et ports orientés vers le haut pour un accès facile
- **COMPATIBILITÉ ÉTENDUE** : avec configuration sans pilote prenant en charge les principaux systèmes d'exploitation, y compris Windows, macOS, Linux, iPadOS, Chrome OS et Android ; hôte compatible Thunderbolt 3 en amont
- **L'AVANTAGE STARTECH.COM** : choix privilégié par les professionnels de l'informatique depuis plus de 30 ans ; ce hub USB-C au format dongle est garanti pendant 2 ans par StarTech.com et bénéficie de l'assistance technique gratuite 24 h/24 et 5 j/7 multilingue

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Port(s) appareil USB-C	Non
Connexion hôte USB-C	Oui
Port(s) à charge rapide	Non
Nombre de ports	4
Interface	USB 3.1 Gen 2
Type de bus	USB 3.1 Gen 2
Normes de l'industrie	USB 3.1 Gen 2 - Rétrocompatible avec USB 3.0, 2.0 et 1.1

ID du chipset VIA/VLI - VL820

Performance

Vitesse max. de transfert de données	10 Gbit/s
Type et débit	USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
Prise en charge UASP	Oui
MTBF	515 823 heures

Connecteur(s)

Types de connecteur	USB 3.1 USB Type-A (9 broches, deuxième génération, 10 Gb/s)
	USB Type-C (24 broches) USB 3.1 (10 Gb/s)

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	Indépendant(e) du système d'exploitation ; aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis
--------------------------------------	---

Notes
spéciales /
Configuration

Configurations du système et du câblage	Port USB Type-C disponible - USB 3.1 (10 Gb/s)
	La capacité d'alimentation totale disponible du modèle HB31C4AB est basée sur l'alimentation d'entrée disponible et est partagée entre tous les ports en aval.

Indicateurs

Indicateurs lumineux	Alimentation
----------------------	--------------

Alimentation

Adaptateur d'alimentation inclus	Alimentation par USB
----------------------------------	----------------------

Conditions
environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
-------------------------------	-----------------------------



Température de stockage -10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Humidité Humidité relative de 20~80 % (sans condensation)

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type	Compact
Type de boîtier	Aluminium et plastique
Longueur de câble	9.8 in [25 cm]
Longueur du produit	2.2 in [56.0 mm]
Largeur du produit	2.2 in [56.0 mm]
Hauteur du produit	0.7 in [19.0 mm]
Poids du produit	1.9 oz [54.0 g]

Informations d'emballage

Package Length	6.7 in [17.0 cm]
Package Width	5.6 in [14.2 cm]
Package Height	1.2 in [30.0 mm]
Poids brut	3.5 oz [100.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	Hub USB-C
-----------------------	-----------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

