

Hub Concentrador USB C de 4 Puertos con Adaptador de Alimentación - Ladrón USB Tipo C a 4 Puertos USB A - Hub USB Tipo C USB 3.2 Gen 2 10Gbps -Hub de Sobremesa con Puerto de Carga Rápida BC 1.2

ID del Producto: HB31C4AS



Expanda la conectividad de su ordenador portátil equipado con USB-C mediante este concentrador USB-C 3.1 Gen 2 de nueva generación, que le ofrece 10Gbps para compatibilidad con mayor ancho de banda de dispositivos conectados y velocidades de transferencia de datos más rápidas. Este concentrador USB-C con autoalimentación y 4 puertos se conecta con el puerto USB Type-C™ o Thunderbolt™ 3 de su dispositivo, y agrega cuatro puertos USB-A, a fin de conectar rápidamente más dispositivos USB.

El diseño compacto y de peso ligero del concentrador USB-Type-C lo convierten en un complemento práctico y portátil para su ordenador portátil. El concentrador tiene autoalimentación e incluye un adaptador universal de alimentación para ofrecer mejor compatibilidad con dispositivos USB, como almacenamiento externo, que puede consumir más energía.

El cable USB-C anfitrión no está integrado y tiene una longitud extendida de 1 metro, ofrece mayor flexibilidad, para mayor alcance de conexión y facilitar las instalaciones plug-and-play.

Para más flexibilidad y seguridad, el miniconcentrador tiene agujeros de montaje que se ajustan a los soportes de replicadores/bases de StarTech.com, como SSPMSVESA o SSPMSUDWM.

Gracias a su compatibilidad con dispositivos periféricos USB-A, este concentrador multipuerto es retrocompatible con dispositivos USB de generación anterior y actual. Incluye un puerto de carga rápida USB-A siempre encendido, compatible con dos modos de funcionamiento:


- La transferencia de datos y la carga, cuando el ordenador portátil está conectado y encendido
- Carga dedicada o sin anfitrión, lo cual proporciona mayor corriente de carga, cuando el anfitrión está apagado, en modo suspendido o desconectado.

Puede conectar dispositivos de captura de vídeo, unidades portátiles Flash de memoria y discos duros externos, a rápidas velocidades de transferencia de datos de hasta 10Gbps. Este concentrador con 4 puertos USB Type-C mejora su productividad, ya que le ofrece las conexiones que necesita mientras trabaja o si se desplaza/viaja.

StarTech.com somete todos sus productos a pruebas sobre compatibilidad y rendimiento, a fin de garantizar que cumplen o sobrepasan las normas de la industria, para así ofrecer productos de la más alta calidad a los profesionales de informática. Los asesores técnicos locales de Startech.com tienen una amplia experiencia con los productos y trabajan directamente con los ingenieros de Startech.com para ofrecer a los clientes asistencia preventiva y postventa.

Avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

Características

- **CONCENTRADOR USB-C DE 4 PUERTOS:** Expanda la conectividad de un ordenador portátil o de sobremesa equipado con USB-C, agregando 4x puertos USB-A, mediante este concentrador SuperSpeed 10Gbps (USB 3.2 Gen 2); cable USB-C anfitrión (1m) incluido
- **CARGUE Y SINCRONICE:** Concentrador USB con autoalimentación, con fuente de alimentación universal de 24W; (NA/JP, RU, UE, ANZ); 1x puerto USB-A dedicado de carga (DCP) que proporciona 7,5W (1,5A) de alimentación, con un ordenador conectado o hasta 12W (2,4A) sin ordenador
- **CONECTIVIDAD EXPANDIDA:** Concentrador de 4 puertos USB Type-C de expansión, con velocidades de hasta 10Gbps; compatible con almacenamiento de datos a altas velocidades, como unidades de disco duro SSD y memoria USB; también compatible con teclados, ratones, cámaras web, conjuntos de auriculares y micrófono
- **AMPLIA COMPATIBILIDAD:** Independiente del sistema operativo (OS), compatible con Windows, macOS, Linux, iPadOS, Chrome OS y Android; compatible con Thunderbolt 3 anfitrión y retrocompatible con USB 3.2 Gen 1/2.0; montaje en escritorio/pared o mediante placas VESA (se adquieren por separado, referencias SSPMSVESA/SSPMSUDWM)
- **VENTAJA DE STARTECH.COM:** Por más de 30 años, StarTech.com ha sido la elección preferida de los

profesionales informáticos. Producto avalado con la garantía de 2 años de StarTech.com, con soporte técnico multilingüe gratuito, 24 horas/5 días a la semana, con base en Norteamérica

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Puerto(s) de dispositivos USB-C	No
Conexión anfitrión USB-C	Sí
Cantidad de Puertos	4
Interfaz	USB 3.2 Gen 2
Tipo de Bus	USB 3.2 Gen 2 10Gbps
Estándares Industriales	USB 3.2 Gen 2 - Retrocompatible con USB 3.0, 2.0 y 1.1
ID del Conjunto de Chips	Realtek - RTS5423

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	10 Gbps (USB 3.2 Gen 2)
Tipo y Velocidad	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
Compatibilidad con UASP	Sí
Supported Charging Modes	Charging Downstream Port (CDP) Dedicated Charging Port (DCP)
Supported Charging Outputs	BC 1.2 (1.5A) Apple 1A Apple 2.4A

Conector(es)

Tipo(s) de Conector(es)	1 - USB 3.2 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)
-------------------------	---

4 - USB 3.2 Type-A (9 pines, Gen 2, 10Gbps)

Software

Compatibilidad OS Independiente del Sistema Operativo

Indicadores

Indicadores LED 1 - Verde: Indicador de alimentación y enlace

Requisitos de Energía

Fuente de alimentación Adaptador de alimentación de CA incluido

Tensión de Entrada 100 - 240 AC

Corriente de Entrada 0.8A

Tensión de Salida 12V DC

Alimentación de Salida 2A

Polaridad Central Positivo

Tipo de Enchufe M

Consumo de Energía 24W

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa 0 to 50°C

Temperatura de Almacenamiento -20 to 70°C

Humedad HR de 0% a 95% (sin condensación), a 25°C

Características Físicas

Color Negro y Gris Espacial

Factor de forma de Escritorio

Tipo de Gabinete Aluminio y Plástico

Longitud del Cable 3.3 ft [1 m]

Longitud del Producto	3.9 in [10.0 cm]
Ancho del Producto	2.5 in [6.3 cm]
Altura del Producto	1.0 in [2.5 cm]
Peso del Producto	3.0 oz [84.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	8.6 in [21.8 cm]
Ancho de la Caja	5.9 in [15.0 cm]
Altura de la Caja	2.2 in [5.6 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.0 lb [0.5 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Concentrador USB-C
	1 - Adaptador Universal de Alimentación
	4 - Clips para adaptador universal de alimentación (NA/JP, RU, UE, ANZ)
	1 - Cable USB-C anfitrión (1 metro)

Información Acerca de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.