

Hub USB-C à 4 ports - USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) - Avec 4 ports USB-A

N° de produit: HB31C4AS



Améliorez la connectivité de votre ordinateur portable USB-C, grâce à ce hub USB 3.1 Gen 2 nouvelle génération offrant un débit de 10 Gb/s et prenant en charge une bande passante de bus supérieure pour les périphériques connectés, à des vitesses de transfert plus rapides. Ce hub USB-C à 4 ports auto-alimenté se branche sur le port USB Type-C™ ou Thunderbolt™ 3 de votre périphérique, ajoutant ainsi 4 ports USB-A pour vous permettre de connecter rapidement d'autres périphériques USB.

Ce hub USB Type-C compact et léger constitue un ajout pratique et compact pour votre ordinateur portable. Le hub est auto-alimenté et comprend un adaptateur d'alimentation universel pour mieux prendre en charge les périphériques USB, notamment de stockage externe, qui peuvent consommer plus d'énergie.

Le câble hôte USB-C est séparé. D'une longueur de 1 m, il offre une plus grande flexibilité pour des exigences de connexion et d'installation plug and play plus étendues.

Pour plus de flexibilité et de sécurité, le mini hub comporte des trous de fixation le rendant compatible avec les supports de station d'accueil StarTech.com de type SSPMSVESA ou SSPMSUDWM.

Grâce à sa prise en charge des périphériques USB-A, ce hub multi-port est rétrocompatible et prend en charge à la fois les anciens et les nouveaux périphériques USB. Il dispose d'un port de charge rapide USB-A toujours connecté qui prend en charge deux modes de fonctionnement :

- Le transfert et le chargement des données lorsque l'ordinateur portable est connecté et allumé.
- La charge dédiée ou sans hôte qui fournit un courant de charge plus élevé lorsque l'hôte est éteint, en veille ou déconnecté.

Vous pouvez connecter des périphériques de capture vidéo, des clés USB et des disques durs externes, avec des vitesses de transfert rapides pouvant atteindre 10 Gb/s. Ce hub USB Type-C à 4 ports améliore votre productivité, en mettant à votre disposition les connexions dont vous avez besoin pendant que vous travaillez ou que vous voyagez.

StarTech.com effectue des tests de compatibilité et de performance approfondis sur tous nos produits pour s'assurer que nous respectons ou dépassons les normes du secteur et que nous fournissons des produits de haute qualité aux professionnels de l'informatique. Forts d'une vaste expertise des produits, nos conseillers techniques StarTech.com locaux travaillent directement avec nos ingénieurs de StarTech.com pour fournir une assistance à nos clients avant et après la vente.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

Spécifications techniques

- HUB USB-C 4 PORTS : ajoutez 4 ports USB-A à un ordinateur portable/de bureau USB-C avec ce hub adaptateur SuperSpeed USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) ; interrupteur d'alimentation pour hub ; câble hôte USB-C de 1 m inclus
- CHARGE Et SYNCHRONISATION : hub USB auto-alimenté avec une alimentation universelle 24 W (NA/JP, UK, EU, ANZ) ; 1 port de charge dédié (DCP) USB-A pour fournir une alimentation de 7, W (1,5 A) avec un ordinateur connecté ou jusqu'à 12 W (2,4 A) sans un ordinateur
- CONNECTIVITÉ ÉTENDUE : hub d'extension USB Type-C à 4 ports 10 Gbit/s ; prise en charge du stockage de données haut débit, comme les unités de stockage SSD et les clés USB ; prend également en charge les claviers, souris, webcams et casques
- COMPATIBILITÉ ÉTENDUE : indépendant du système d'exploitation, prend en charge Windows, macOS, Linux, iPadOS, Chrome OS, Android ; Compatible Thunderbolt 3; montage mural/sur bureau ou VESA (supports vendus séparément SSPMSVESA/SSPMSUDWM)
- L'AVANTAGE STARTECH.COM : choix privilégié par les professionnels de l'informatique depuis plus de 30 ans ; ce hub adaptateur USB-C vers USB-A est garanti pendant 2 ans par StarTech.com et bénéficie de l'assistance technique gratuite 24h/24 et 5j/7

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Port(s) appareil USB-C	Non
Connexion hôte USB-C	Oui
Nombre de ports	4
Interface	USB 3.2 Gen 2
Type de bus	USB 3.2 Gen 2 10Gbps
Normes de l'industrie	USB 3.2 Gen 2 - Rétrocompatible avec USB 3.0, 2.0 et 1.1
ID du chipset	Realtek - RTS5423

Performance

Vitesse max. de transfert de données	10 Gbps (USB 3.2 Gen 2)
Type et débit	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
Prise en charge UASP	Oui
Supported Charging Modes	Charging Downstream Port (CDP) Dedicated Charging Port (DCP)
Supported Charging Outputs	BC 1.2 (1.5A) Apple 1A Apple 2.4A

Connecteur(s)

Types de connecteur	1 - USB 3.2 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps) 4 - USB 3.2 Type-A (9 broches, Gen 2, 10Gbps)
---------------------	--

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	Indépendant du système d'exploitation
--------------------------------------	---------------------------------------

Indicateurs

Indicateurs lumineux	1 - Vert : voyant d'alimentation et de liaison
----------------------	--

Alimentation

Source d'alimentation	Adaptateur secteur inclus
Tension d'entrée	100 - 240 AC
Courant d'entrée	0.8A
Tension de sortie	12V DC
Courant de sortie	2A
Center Tip Polarity	Positif
Type de prise	M
Consommation électrique	24W

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0 to 50°C
Température de stockage	-20 to 70°C
Humidité	0 % à 95 % (sans condensation) à 25 °C

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir et gris sidéral
Type	Desktop
Type de boîtier	Aluminium et plastique
Longueur de câble	3.3 ft [1 m]
Longueur du produit	3.9 in [10.0 cm]
Largeur du produit	2.5 in [6.3 cm]
Hauteur du produit	1.0 in [2.5 cm]
Poids du produit	3.0 oz [84.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	8.6 in [21.8 cm]
Package Width	5.9 in [15.0 cm]
Package Height	2.2 in [5.6 cm]
Poids brut	1.0 lb [0.5 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Hub USB-C
	1 - Adaptateur d'alimentation universel
	4 - Clips pour adaptateur d'alimentation (NA/JP, UK, EU, ANZ)
	1 - Câble hôte USB-C (1 m)

Informations de garantie

Warranty	2 ans
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis