

Hub USB-C de 4 Puertos con Adaptador de Poder - 10Gb - USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) - USB Type C a 4x USB-A - Hub USB Auto-Alimentado con Puerto de Carga Rápida (BC 1.2) - Montable en Escritorio

ID del Producto: HB31C4AS



Expanda la conectividad de su laptop equipada con USB-C mediante este concentrador USB-C 3.1 Gen 2 de nueva generación. Este Hub le ofrece 10Gbps de ancho de banda, para mayor compatibilidad con dispositivos conectados y velocidades de transferencia de datos, más rápidas. Este concentrador USB-C con autoalimentación y 4 puertos se conecta con el puerto USB Type-C™ o Thunderbolt™ 3 de su dispositivo, y agrega cuatro puertos USB-A, a fin de conectar rápidamente más dispositivos USB.

El diseño compacto y ligero del Hub USB-Type-C lo convierten en un complemento práctico y portátil para su laptop. El concentrador tiene autoalimentación e incluye un adaptador universal de alimentación para ofrecer mejor compatibilidad con dispositivos USB, como los de almacenamiento externo, que puede consumir más energía.

El cable USB-C anfitrión no está integrado y tiene una longitud extendida de 1 metro, ofrece mayor flexibilidad, para mayor alcance de conexión y facilitar las instalaciones plug-and-play.

Para más flexibilidad y seguridad, el miniconcentrador tiene agujeros de montaje que se ajustan a los soportes de replicadores/bases de StarTech.com, como SSPMSVESA o SSPMSUDWM.

Gracias a su compatibilidad con dispositivos periféricos USB-A, este concentrador multipuerto es compatible con dispositivos USB de generación anterior y actual. Incluye un puerto de carga rápida USB-A siempre encendido, compatible con dos modos de funcionamiento:

- La transferencia de datos y la carga, cuando la laptop está conectada y encendida
- Carga dedicada o sin anfitrión, lo cual proporciona mayor corriente de carga, cuando la laptop está apagada, en modo suspendido o desconectado.


Puede conectar dispositivos de captura de video, unidades portátiles Flash de memoria y discos duros

externos, a velocidades rápidas de transferencia de datos de hasta 10Gbps. Este concentrador con 4 puertos USB Type-C mejora su productividad, ya que le ofrece las conexiones que necesita mientras trabaja o si se desplaza/viaja.

StarTech.com somete todos sus productos a pruebas sobre compatibilidad y rendimiento, a fin de garantizar que cumplen o sobrepasan las normas de la industria, para así ofrecer productos de la más alta calidad a los profesionales de TI. Los asesores técnicos locales de Startech.com tienen una amplia experiencia con los productos y trabajan directamente con los ingenieros de Startech.com para ofrecer a los clientes asistencia preventiva y postventa.

Avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

Características

- **HUB USB-C DE 4 PUERTOS:** Expanda la conectividad de un laptop o computadora USB-C, agregando 4x puertos USB-A, mediante este hub SuperSpeed 10Gbps (USB 3.2 Gen 2). Con cable USB-C anfitrión (1m) incluido
- **CARGUE Y SINCRONICE:** Hub USB con autoalimentación y adaptador de poder universal de 24W (NA/JP, RU, UE, ANZ). 1 puerto USB-A dedicado de carga (DCP) que proporciona 7.5W (1.5A) de alimentación, a una computadora o hasta 12W (2.4A) sin computadora
- **CONECTIVIDAD EXPANDIDA:** Hub de 4 puertos USB Tipo-C de expansión, con velocidades de hasta 10Gbps. Compatible con teclados, mouse, cámaras web, diademas y con dispositivos de almacenamiento de datos a altas velocidades, como SSD y memorias USB
- **IDEAL AL VIAJAR O DESPLAZARSE:** Este cargador de CA para escritorio, compacto y ligero, con cable extraíble, se ajusta a su maletín. Use el cable USB-A para cargar sus dispositivos USB-C/micro-B/Lightning: auricular inalámbrico, smartwatch, eReader
- **LA VENTAJA DE STARTECH.COM:** La elección de los profesionista de IT por más de 30 años. Producto respaldado por StarTech.com con 2 años de garantía y soporte técnico multilingüe con base en Norteamérica 24 horas/5 días a la semana

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Puerto(s) de dispositivos USB-C	No
Conexión anfitrión USB-C	Sí
Cantidad de Puertos	4
Interfaz	USB 3.2 Gen 2
Tipo de Bus	USB 3.2 Gen 2 10Gbps
Estándares Industriales	USB 3.2 Gen 2 - Retrocompatible con USB 3.0, 2.0 y 1.1
ID del Conjunto de Chips	Realtek - RTS5423

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	10 Gbps (USB 3.2 Gen 2)
Tipo y Velocidad	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
Compatibilidad con UASP	Sí
Supported Charging Modes	Charging Downstream Port (CDP) Dedicated Charging Port (DCP)
Supported Charging Outputs	BC 1.2 (1.5A) Apple 1A Apple 2.4A

Conector(es)

Tipo(s) de Conector(es)	1 - USB 3.2 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)
	4 - USB 3.2 Type-A (9 pines, Gen 2, 10Gbps)

Software

Compatibilidad OS Independiente del Sistema Operativo

Indicadores

Indicadores LED 1 - Verde: Indicador de alimentación y enlace

Requisitos de Energía

Fuente de alimentación Adaptador de alimentación de CA incluido

Tensión de Entrada 100 - 240 AC

Corriente de Entrada 0.8A

Tensión de Salida 12V DC

Alimentación de Salida 2A

Polaridad Central Positivo

Tipo de Enchufe M

Consumo de Energía 24W

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa 0 to 50°C

Temperatura de Almacenamiento -20 to 70°C

Humedad HR de 0% a 95% (sin condensación), a 25°C

Características Físicas

Color Negro y Gris Espacial

Factor de forma de Escritorio

Tipo de Gabinete Aluminio y Plástico

Longitud del Cable 3.3 ft [1 m]

Longitud del Producto 3.9 in [10.0 cm]

Ancho del Producto 2.5 in [6.3 cm]

Altura del Producto	1.0 in [2.5 cm]
Peso del Producto	3.0 oz [84.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	8.6 in [21.8 cm]
Ancho de la Caja	5.9 in [15.0 cm]
Altura de la Caja	2.2 in [5.6 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.0 lb [0.5 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Hub USB-C
	1 - Adaptador Universal de Alimentación
	4 - Clips para adaptador universal de alimentación (NA/JP, RU, UE, ANZ)
	1 - Cable USB-C anfitrión (1 metro)

Información Acerca de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.