

Switch Conmutador USB 3.0 (5Gbps) 4x4 para Compartir Dispositivos Periféricos

ID del Producto: HBS304A24A



Este conmutador 4x4 para uso compartido de periféricos USB 3.2 Gen 1 le permite compartir hasta cuatro dispositivos periféricos USB 3.2 Gen 1 entre cuatro computadoras, lo cual constituye una solución económica para crear un área de trabajo productiva y con mejor aprovechamiento del espacio.

Evite los gastos de adquirir periféricos duplicados mediante el uso compartido de dispositivos (como impresoras, unidades portátiles de disco duro, mouse y teclado USB), con hasta cuatro computadoras. Este conmutador USB también evita tener que cambiar de cable entre un sistema y otro, lo cual le ahorra tiempo y esfuerzo.


Disfrute de rápidas transferencias hacia y desde sus dispositivos periféricos compartidos. El conmutador USB es compatible con USB 3.2 Gen 1 (hasta 5Gbps), lo cual significa compatibilidad con alto ancho de banda para dispositivos como discos duros externos y cámaras web. El conmutador USB 3.2 Gen 1 también es retrocompatible con USB 2.0/1.1 y funciona con dispositivos de generación anterior.

El conmutador USB plug-and-play es de fácil uso, no requiere controladores ni software. Incluye un selector de puerto remoto que le permite cambiar entre dispositivos periféricos desde una computadora a otra, con tan solo pulsar un botón. El indicador LED muestra la computadora activa.

El diseño compacto del conmutador ocupa un espacio mínimo en el escritorio y tiene alimentación por USB.

El conmutador de 4 puertos USB también se puede conectar a un concentrador USB o replicador de puertos, a fin de expandir el número de dispositivos compartidos.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Ideal para pequeñas empresas y oficina en casa.
- Comparta un periférico USB 3.2 Gen 1 entre hasta cuatro ordenadores en un banco de trabajo.
- Conecte una unidad de disco duro externo entre cuatro sistemas, para fusionar los datos en una sola unidad compartida.

Características

- Ahorre gastos mediante el uso compartido de dispositivos periféricos USB entre cuatro computadoras
- El selector de puerto remoto le permite cambiar de dispositivos entre una computadora y otra, con solo pulsar un botón
- Compatibilidad con transmisión por puerto USB 3.2 Gen 1, con velocidades de transferencia de datos de hasta 5Gbps (retrocompatible)
- Conmutador USB de intercambio en caliente, con protección contra sobretensión
- Incluye cuatro cables USB-A a USB-B - 2x 1.2m / 2x 1.8m

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Puerto(s) de dispositivos USB-C	No
Conexión anfitrión USB-C	No
Puerto(s) de carga rápida	No
Cantidad de Puertos	4

	Interfaz	USB 3.2 Gen 1
	Tipo de Bus	USB 3.2 Gen 1(5Gbps)
<hr/>		
Rendimiento		
	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)
	Tipo y Velocidad	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
	Especificaciones Generales	Requisitos de alimentación opcional: 5V 2A
<hr/>		
Conector(es)		
	Puertos Externos	4 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps) 4 - USB 3.2 Tipo B (9 pines, Gen 1, 5Gbps) 1 - USB Micro-B (5 pin) (Power)
<hr/>		
Software		
	Compatibilidad OS	Independiente del Sistema Operativo - no requiere controladores ni software
<hr/>		
Observaciones / Requisitos		
	Nota	El conmutador no requiere una fuente externa de alimentación, ya que la obtiene de los ordenadores a los que se conecta. En caso de aplicaciones especiales que requieran alimentación adicional, como dispositivos periféricos USB de mayor consumo o si hay menos de 4 dispositivos anfitrión conectados y alimentados a la vez, conecte una fuente de 5V al puerto adaptador de alimentación (USB Micro-B).
<hr/>		
Indicadores		
	Indicadores LED	4 - Indicadores de selección del ordenador
<hr/>		
Requisitos de Energía		
	Fuente de alimentación	Alimentado por USB
	Tensión de Entrada	5V DC
	Tensión de Salida	5 DC
<hr/>		
Requisitos		

Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humedad	HR 0~80%

Características Físicas

Color	Negro
Factor de forma	Compacto
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Producto	3.7 in [9.4 cm]
Ancho del Producto	3.7 in [9.4 cm]
Altura del Producto	1.0 in [2.6 cm]
Peso del Producto	4.4 oz [124.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	9.4 in [24.0 cm]
Ancho de la Caja	6.3 in [16.1 cm]
Altura de la Caja	2.5 in [6.3 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.2 lb [0.6 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - conmutador para uso compartido de dispositivos
	1 - selector de puerto remoto de 1,8m
	4 - Cable USB 3.0 - USB-A a USB-B 2x 1,2m/ 2x 1,8m
	1 - Guía rápida de inicio

Información Acerca
de la Garantía

Warranty

2 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.