

## 4x4 USB 3.0 Sharing Switch voor randapparatuur

Productcode: HBS304A24A



Met deze 4x4 USB 3.0 peripheral sharing switch kunt u vier USB 3.0 randapparaten delen op vier verschillende computers, waarmee u kosten bespaart en een efficiënte en productieve werkplek creëert.

Bespaar de kosten voor de aanschaf van meerdere randapparaten door het delen van randapparatuur (zoals USB printers, draagbare harde schijven, muis en toetsenbord) met tot vier computers. Met de USB switch hoeft u ook geen kabels van het ene systeem naar het andere te verwisselen, zodat u tijd en moeite bespaart.

Geniet van snelle dataoverdracht van en naar uw gedeelde randapparatuur. De USB switch ondersteunt USB 3.0 (tot 5 Gbps) en dus hoge bandbreedtes voor apparaten zoals externe harde schijven en webcams. De USB 3.0 switch is ook neerwaarts compatibel met USB 2.0/1.1 en werkt met oudere apparaten.

De plug & play USB switch is gebruikersvriendelijk, omdat geen stuurprogramma's of software nodig zijn. Hij is uitgerust met een op afstand bedienbare poort selector, waarmee u apparaten, met één druk op de knop, van de ene computer naar de andere overschakelt. De LED geeft de actieve computer aan.

Dankzij het compacte design neemt de switch weinig bureau-ruimte in beslag; bovendien wordt hij via USB gevoed.

De 4-poorts USB switch kan ook worden aangesloten op een USB hub of docking station, om het aantal gedeelde apparaten uit te breiden.

De HBS304A24A wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

- Ideaal voor kleine bedrijven en thuishkantoren.
- Deel een USB 3.0 randapparaat met tot vier computers op een werkbank
- Sluit een externe harde schijf aan op vier systemen zodat data op één gedeelde schijf kunnen worden samengevoegd.

### Eigenschappen

- Bespaar kosten door vier USB-randapparaten op vier computers te delen
- Met de op afstand bedienbare poort selector kunt u apparaten, met een druk op de knop, van de ene computer naar de andere overschakelen.
- Ondersteuning van USB 3.0 throughput met dataoverdrachtsnelheden tot 5 Gbps (neerwaarts compatibel)
- Hot-pluggable USB switch, met overstroombeveiliging
- Inclusief vier USB-A naar USB-B kabels - 2x 1,2 m / 2x 1,8 m

---

#### Hardware

Garantiebeleid	2 Years
USB-C apparaat poort(en)	Nee
USB-C hostverbinding	Nee
Snellaadpoort(en)	Nee
Poorten	4
Interface	USB 3.1 Gen 1
Bus type	USB 3.0

---

#### Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbit/s
-----------------------------	----------



Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s

Algemene specificaties Optionele voedingseisen: 5V 2A

---

Connector(en)

Externe poorten	USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
	USB Type-B (9-polig) USB 3.0
	USB Micro-B (5 pin) (Power)

---

Software

Besturingssystemen	Onafhankelijk van besturingssysteem - geen installatie van drivers of software nodig
--------------------	--

---

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	De switch heeft geen externe voeding nodig omdat de stroom afkomstig is van de computers waarop hij is aangesloten. Als u een speciale applicatie hebt die extra stroom vereist, zoals USB randapparaten met hoger vermogen of als minder dan 4 hosts zijn aangesloten en tegelijkertijd worden gevoed, sluit u een 5 V voeding op de voedingsadapterpoort aan (USB Micro-B).
---------	---

---

Indicatoren

LED-indicatoren	Computersselectie-indicators
-----------------	------------------------------

---

Voeding

Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
---------------------------	----------------

---

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid	0% - 80% rel. luchtvochtigheid

---

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Vormfactor	Compact



Type behuizing	Kunststof
Lengte product	3.7 in [94 mm]
Breedte product	3.7 in [94 mm]
Hoogte product	1.0 in [26 mm]
Gewicht product	4.4 oz [124 g]

---

Verpakkingsinformatie

Package Length	9.4 in [23.9 cm]
Package Width	6.3 in [16 cm]
Package Height	2.3 in [59 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	20.1 oz [570 g]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	<p>USB 3.0 kabels - USB-A naar USB-B 2x 1,2 m / 2x 1,8 m</p> <p>peripheral sharing switch</p> <p>verkorte handleiding</p> <p>1,8 m op afstand bedienbare poort selector</p>
-------------	---

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

