

3 m HDMI till DisplayPort-kabel - 4K 30 Hz

Produkt ID: HD2DPMM3M



Denna 3 m HDMI till DisplayPort-kabel med USB-strömförsörjning gör att du kan ansluta en HDMI-videokälla, som till exempel din bärbara dator, desktop, Blu-ray™-spelare eller kamera, till en DisplayPort-skärm eller -projektor utan att behöva några ytterligare videokablar. Kabeladaptern har hankontakter som gör att du kan ansluta din videokälla direkt till skärmen utan några ytterligare adaptrar eller kablar.

Den aktiva HDMI 1.4 till DisplayPort 1.2-konverterarkabeln erbjuder plug-and-play-installation för problemfri konfiguration utan att programvara eller drivrutiner behöver installeras. Adaptern strömförsörjs via en USB-port, så ingen extra strömadapter behövs.

Med stöd för 4K vid 30 Hz får du en skarp och tydlig bildkvalitet som är fylligare och mer verklig än traditionell HD, och med mycket tydligare detaljer. HDMI till DisplayPort-kabeladaptern levererar Ultra HD-innehåll till din DisplayPort-skärm och har stöd för 7.1-kanals surroundljud.

HDMI till DisplayPort-adaptern är bakåtkompatibel med 1080p- och 1440p-skärmar, vilket gör den till ett utmärkt tillbehör för att framtidssäkra ditt befintliga system för 4K-video.

StarTech.com utför grundlig kompatibilitets- och prestandatestning på alla våra produkter för att säkerställa att vi möter eller överträffar branschstandarder och tillhandahåller högkvalitativa produkter till IT-proffs. Våra lokala tekniska rådgivare på StarTech.com har en bred produktkompetens och arbetar direkt med StarTech.coms ingenjörer för att ge stöd till våra kunder både före och efter försäljning.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Använd i ditt styrelserum eller på dina arbetsstationer på kontoret för installationer som kräver en kabel på 3 m
- Koppla din HDMI-dator till en DisplayPort-skärm
- Visa video från din HDMI-källa på en DisplayPort-skärm

Funktioner

- Ger en bekväm plug-and-play-lösning utan att ytterligare kablar behövs
- Aktiv HDMI till DisplayPort-konvertering överför audio och video i HD-kvalitet från din dator till en DP-skärm
- Du erhåller enastående bildkvalitet med stöd för videoupplösningar på upp till Ultra HD 4K

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Active or Passive Adapter	Aktiv
AV-ingång	HDMI - 1.4
AV-utgång	DisplayPort
Audio	Ja
Chipset-ID	MegaChips Technology - STDP2600

Prestanda

Video Revision	HDMI 1.4
Maximal digital upplösning	3840 x 2160
Stödda upplösningar	DisplayPort: 3840x2160 (4K) / 30Hz Additional resolutions and refresh rates may be

		supported
	Stöd för widescreen	Ja
	Audio-specifikationer	DisplayPort - 7.1-kanalljud
Kontakt(er)		
	Connector A	1 - HDMI (19-stifts)
	Connector B	1 - DisplayPort (20-stifts)
Ström		
	Strömkälla	Strömförsörjd via USB
	Inspänning	5V DC
	Utspänning	5 DC
Miljö		
	Drifttemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Förvaringstemperatur	-10°C to 55°C (14°F to 131°F)
	Luftfuktighet	5~90% RH icke-kondenserande
Utseende		
	Färg	Svart
	Kabinettyp	Av plast
	Produktlängd	9.8 ft [3.0 m]
	Produktbredd	0.8 in [2.1 cm]
	Produkthöjd	0.4 in [1.1 cm]
	Produktvikt	7.1 oz [200.0 g]
Förpackning		
	Förpackningsantal	1
	Paketets längd	6.3 in [16.0 cm]
	Package Width	6.0 in [15.3 cm]
	Paketets höjd	1.3 in [3.2 cm]

Fraktvikt (förpackning) 7.1 oz [200.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet

1 - HDMI till DisplayPort-kabel

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.