

HDMI naar mini DisplayPort kabel - 4K 30Hz - 2 m

Productcode: HD2MDPMM2M



Met deze 2 m lange HDMI naar mini DisplayPort kabel (mannelijk naar mannelijk) kunt u een HDMI videobron, zoals uw laptop, desktop, Blu-ray-speler of camera aansluiten op een mini DP monitor of scherm, zonder extra videokabels en -adapters te moeten gebruiken.

Door ondersteuning van 4K bij 30Hz krijgt u een scherp en glashelder beeld dat rijker en levensechter is dan traditionele HD, met veel meer details. De HDMI naar mini DisplayPort adapterkabel zendt UHD content naar uw mDP scherm en ondersteunt 7.1 kanaals surround audio.

De videoconverter is ook neerwaarts compatibel met 1440p en 1080p schermen, waardoor het een geweldige accessoire is voor uw bestaande configuratie thuis of op kantoor.

Met een lengte van 2 m biedt deze HDMI naar mDP kabel een compacte aansluiting die een overvloed aan adapters en kabels elimineert; voor een nette, professionele installatie. Voor kortere verbindingen bieden wij ook een 1 m adapterkabel, waardoor u de voor uw installatiebehoeften noodzakelijke kabellengte kunt kiezen.

Deze actieve HDMI naar mini DP converter biedt plug & play installatie met een probleemloze configuratie, zonder dat software of stuurprogramma's moeten worden geïnstalleerd. De adapterkabel wordt gevoed via een USB-poort, geen externe voedingsadapters zijn nodig.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit





Toepassingen

- Sluit uw HDMI computer aan op een mini DisplayPort monitor
- Ideaal voor vergaderruimtes of werkstations op kantoor
- Bekijk 4K video vanaf uw HDMI bron op een mDP scherm

Eigenschappen

- Verminder warboel aan kabels met deze gecombineerde kabel en adapter
- Actieve HDMI naar mini DisplayPort conversie zendt high-definition audio en video vanaf uw computer naar een mini DP monitor
- Levert verbazingwekkende beeldkwaliteit met ondersteuning van videoresoluties tot Ultra HD 4K
- Biedt een comfortabele plug & play oplossing zonder dat extra adapters vereist zijn
- EASY TO USE: All-in-one adapter cable provides an easy, driverless setup and works with any OS including Windows, macOS, Chrome OS, Linux & Android

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
Active or Passive Adapter	Actief
AV-ingang	HDMI - 1.4
AV-uitgang	Mini-DisplayPort
Audio	Ja
Chipsetcode	MegaChips - STDP2600

Prestaties

Video Revision	HDMI 1.4
Ondersteunde resoluties	Mini DisplayPort: 3840x2160 (4K) / 30Hz

		Additional resolutions and refresh rates may be supported
Ondersteuning breedbeeld:		Ja
Audiospecificaties		Mini DisplayPort - 7.1 Channel Audio
Connector(en)		
Connector A		1 - HDMI
Connector B		1 - Mini DisplayPort
Gebruiksomgeving		
Bedrijfstemperatuur		0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur		-10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Vochtigheid		5%-90% RV (geen condensatie)
Fysieke eigenschappen		
Kleur		Zwart
Type behuizing		Kunststof
Lengte product		78.7 in [200.0 cm]
Breedte product		0.8 in [2 cm]
Hoogte product		0.5 in [1.2 cm]
Gewicht product		3.9 oz [110 g]
Verpakkingsinformatie		
Verpakkingsaantal		1
Lengte Verpakking		8.7 in [22 cm]
Package Width		7.9 in [20 cm]
Package Height		0.0 in [0.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)		4.2 oz [120 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd

1 - HDMI naar Mini DisplayPort adapterkabel

Garantiebepalinge
n

Warranty

3 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.