

1m HDMI 2.0 Verlengkabel, High Speed HDMI Port Saver Kabel, 4K 60Hz, HDMI Male naar Female HDMI Adapter Kabel, HDMI Extender, M/F

Productcode: HD2MF3FL



Deze High Speed HDMI 2.0 verlengkabel voorkomt slijtage van de HDMI-poort op je monitor of andere apparaten en zorgt voor extra bereik voor een veelzijdige opstelling. De HDMI port saver kabel ondersteunt alle HDMI 2.0 specificaties, inclusief resoluties tot 4K (60Hz) en bandbreedte tot 18Gbps.

De male naar male HDMI verlengkabel ondersteunt de volledige HDMI 2.0 specificaties:

- Resoluties tot 4K 60Hz
- Hoge snelheden met een bandbreedte tot 18 Gbps
- High Dynamic Range (HDR) voor een hogere contrastratio en levendige kleuren
- Kristalhelder geluidsweergave met tot 32 digitale audiokanalen
- Ondersteunt 21:9 bioscoop beeldverhouding en 3D video
- Backwards compatibel met vorige HDMI versies
- Ondersteunt Consumer Electronics Control (CEC) functies

Deze HDMI verlengkabel is volledig compatibel met HDMI 2.0 apparaten en garandeert een optimale beeldkwaliteit met resoluties tot 4K 60Hz en bandbreedtes tot 18Gbps. Backwards compatibel voor vlotte integratie met bestaande HDMI-apparaten

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Kan worden gebruikt als port saver om belasting op HDMI I/O poorten te verminderen
- Ideaal voor met HDMI apparaten in kiosken of digital signage displays door de aansluitingen uit te breiden naar verborgen poorten
- Verleng HDMI-aansluitingen van wandgemonteerde HDMI tv's of projectors

Eigenschappen

- **HDMI 2.0 VERLENGER:** Verbeter de kwaliteit en verleng uw 4K 60Hz videosignaal met deze HDMI 2.0 verlengkabel; Bi-directionele male en female connectors werken als port saver en verminderen slijtage op HDMI poorten; Groter bereik voor grotere veelzijdigheid
- **COMPLETE HDMI 2.0:** High Speed HDMI UHD biedt Dynamic HDR10 met 12-bits verwerking voor een intense beeldkwaliteit; 7.1 en 32-ch audio met ARC; Kan worden aangesloten op UHD-schermen, camera's en speciale video-/media apparaten; Compatibel met HDMI 1.4/1.2
- **HOOGWAARDIGE CONSTRUCTIE:** Vergulde connectors met afscherming voor betere duurzaamheid en EMI-bescherming; Geschikt voor meer dan 10.000 inserties; Flexibele TPE mantel en trekontlasting zijn halogeenvrij en voldoen aan RoHS normen
- **TOEPASSINGEN:** Vergroot het bereik tussen HDMI-apparaten; Geschikt voor gemonteerde tv's/projectors, vergaderzalen en commerciële installaties; HDMI 2.0 Port Saver vermindert belasting van HDMI-poorten; Ideaal voor moeilijk toegankelijke HDMI-poorten
- **SPECS:** Zwart; 1 meter; Bi-directioneel; Busvoeding; High Speed HDMI 2.0; 4K 60Hz; Ondersteunt HDR10/ HDCP 2.2/ARC; 7.1 & 32-ch audio; 18Gbps; 6mm B.D.; Verkrijgbaar in andere lengtes

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Active or Passive Adapter	Passief
Connectormateriaal	Goud
Type kabelmantel	TPE - Thermoplastic Elastomers
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

	Brandbestendigheid	VW-1 goedgekeurd
Prestaties		
	Video Revision	HDMI 2.0
	Maximale overdrachtsnelheid	18 Gbps
	Maximale digitale resoluties	4K 60Hz
	Audiospecificaties	HDMI - 7.1 Channel Audio
		HDMI - 32 Channel Audio
	Ondersteunde protocollen	HDMI 2.0
		HDMI 1.4
		HDMI 1.2
Connector(en)		
	Connector A	1 - HDMI
	Connector B	1 - HDMI
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	0°C - 40°C (32°F - 104°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C - 70°C (-4°F - 176°F)
	Vochtigheid	10% - 90%
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zwart
	Draaddikte	30 AWG
	Type behuizing	Santoprene - Thermoplastic Rubber (TPE)
	Kabellengte	3.3 ft [1 m]
	Buitendiameter kabel	0.2 in [6 mm]
	Lengte product	3.6 ft [1.1 m]

Breedte product	0.9 in [2.2 cm]
Hoogte product	0.5 in [1.2 cm]
Gewicht product	2.1 oz [60 g]

Verpakkingsinformatie

Lengte Verpakking	6.7 in [16.9 cm]
Breedte Verpakking	5.0 in [12.7 cm]
Hoogte Verpakking	0.9 in [2.2 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	2.3 oz [66.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - 1m HDMI 2.0 Verlengkabel
-------------	------------------------------

Garantiebepalingen

Warranty	Levenslang
----------	------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.