

Cable de 10 metros HDMI 2.0 - Cable HDMI Activo de 4K a 60Hz - con Clasificación CL2 para Instalación en Pared - Cable HDMI de Alta Velocidad Largo y Durable - ARC - HDR - de 18Gbps - Cable Macho a Macho - Negro

ID del Producto: HD2MM10MA



El cable HDMI™ de alta velocidad con Ethernet está diseñado para ofrecer un rendimiento superior de video y audio al tiempo que garantiza una conectividad confiable con una gran variedad de dispositivos HDMI, como televisores de alta definición, receptores estéreo, proyectores, consolas de videojuegos y mucho más. El cable activo también cuenta con una construcción de alambre más delgado para una mayor flexibilidad, por lo que es ideal para instalaciones en la pared.

#### Alta Velocidad HDMI™

Este cable HDMI 2.0 ofrece un alto rendimiento con soporte para resolución 4K (3840x2160p) a 60 Hz, 18 Gbps de ancho de banda y HDR (alto rango dinámico) para mejorar el contraste y el color. Es ideal para cines en casa, señalización digital y presentaciones, ya que ofrece imágenes nítidas y hasta 32 canales de audio sin comprimir para un sonido nítido.

#### Calidad de Construcción Premium

Construido con hilo de cobre de 24 AWG, conectores chapados en oro y un blindaje EMI superior mediante una lámina de Al-Mylar y un trenzado de cobre, este cable minimiza la pérdida de señal y las interferencias. El circuito amplificador integrado del cable potencia activamente la señal HDMI sin necesidad de alimentación externa. Admite conexiones más largas que el HDMI normal.

Nota: Este cable presenta una arquitectura unidireccional que requiere que el cable se instale en la dirección correcta. Por favor, asegúrese de que el conector HDMI etiquetado con "TV" está conectado a la pantalla, con el fin de garantizar que el dispositivo y la fuente HDMI se conectan correctamente.

Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, la Imagen comercial de HDMI (Trade dress) y los logotipos de HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Para instalaciones en pared que requieran clasificación CL2 contra incendios
- Conecte monitores y dispositivos 4K/Ultra HD
- Conecte proyectores HDMI en salas de juntas, aulas de clase o salas de conferencias

## Características

- **CABLE HDMI 4K:** Cable HDMI 2.0 ultra HD, con ancho de banda de 18Gbps; 4K 60Hz UHD (3840x2160), HDR, relación de aspecto 21:9 (formato de cine), 32 canales de audio de 1536Hz, ARC y compatible con video 3D
- **CIRCUITOS ACTIVOS:** Con amplificador activo alimentado por bus que amplifica la señal hasta 10m (sin alimentación), comp audio multi-stream y colorimetría BT.2020; cumple especificaciones HDMI 2.0
- **CABLE DURADERO:** Ideal para instalaciones que requieren CL2; recubrimiento flexible en PVC; blindaje de aluminio Al-Mylar, conectores chapados en oro, funda metálica que mejora señal y bloquea las EMI
- **APLICACIONES:** Cable HDMI largo de alta velocidad, para uso en casa/oficinas/salas de juntas, funciona con su laptop para presentaciones en monitores, proyectores o pantallas 4K, con funciones CEC
- **ESPECIFICACIONES:** 10m - Negro - HDMI 2.0 - Cable HDMI Macho a Macho - Cubierta: PVC - Blindaje de Al-Mylar - Clasificado contra incendios CL2 - Nota: El cable es unidireccional, el conector HDMI etiquetado como "TV" se conecta al lado de la pantalla

---

### Hardware

Política de Garantía	2 Years
Revestimiento del Conector	Oro
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride

Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

Grado de Inflamabilidad Clasificación CL2

ID del Conjunto de Chips Spectra7 - HT8181

---

Rendimiento

Resolución Digital Máxima 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) a 60hz

Especificaciones de Audio Hasta 32 canales de audio con una frecuencia de muestreo de 1536Hz

---

Conector(es)

Conector A 1 - HDMI (19 pines)

Conector B 1 - HDMI (19 pines)

---

Observaciones / Requisitos

Nota Este cable HDMI es unidireccional. Asegúrese de que el conector HDMI etiquetado con "TV" esté conectado a la pantalla, el televisor o el proyector.

---

Características Físicas

Color Negro

Estilo de Conector Recto

Calibre del Conductor 24 AWG

Longitud del Cable 32.8 ft [10 m]

Longitud del Producto 32.8 ft [10 m]

Ancho del Producto 0.9 in [2.2 cm]

Altura del Producto 0.4 in [1.1 cm]

Peso del Producto 2.2 lb [1.0 kg]

---

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	10.9 in [27.6 cm]
Ancho de la Caja	10.1 in [25.7 cm]
Altura de la Caja	2.4 in [6.1 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	2.3 lb [1.0 kg]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable HDMI
---------------------	----------------

---

Información Acerca de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.