

10 m HDMI 2.0 Kabel, 4K 60Hz Actieve HDMI Kabel, CL2 Goedgekeurd voor Wandinstallaties, Duurzame High Speed UHD HDMI Kabel, ARC, HDR, 18 Gbps, Male to Male, Zwart

Productcode: HD2MM10MA



Deze High Speed HDMI™ Kabel met Ethernet is ontworpen om superieure video- en audioprestaties te leveren en tegelijkertijd een betrouwbare verbinding te garanderen met diverse HDMI-apparaten, waaronder HDTV's, stereo-ontvangers, projectors, spelconsoles en meer. De actieve kabel heeft ook een dunnere kabelconstructie voor meer flexibiliteit, waardoor hij ideaal is voor wandinstallaties.

High Speed HDMI™

Deze HDMI 2.0 kabel levert topprestaties met ondersteuning voor 4K (3840x2160p) resolutie bij 60Hz, 18Gbps bandbreedte en HDR (High Dynamic Range) voor verbeterd contrast en kleuren. Ideaal voor home cinema, digitale informatieborden en presentaties, met scherpe beelden en tot 32 ongecomprimeerde audiokanalen voor een heldere geluidsweergave.

Premium Kwaliteit

Door het gebruik van 24 AWG koperdraad, vergulde connectors en hoogwaardige EMI afscherming met Al-Mylar folie en een koperen vlechtwerk, minimaliseert deze kabel signaalverlies en interferentie. Het ingebouwde actief versterkercircuit van de kabel boost het HDMI-signaal zonder gebruik te maken van externe voeding. Deze kabel ondersteunt langere verbindingen dan gewone HDMI.

Opmerking: Deze kabel heeft een unidirectionele architectuur, dit betekent dat de kabel in de juiste richting geïnstalleerd moet worden. Zorg er dus voor dat de HDMI-connector met het "TV" label is aangesloten op het scherm, om er zeker van te zijn dat het apparaat en de HDMI-bron op de juiste manier zijn aangesloten.

De termen HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress en de HDMI logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Voor installatie in de wand waar CL2-brandbeveiliging vereist is
- Sluit 4K/Ultra HD-schermen en -apparaten aan
- Sluit HDMI-projectors aan in vergaderruimtes, klaslokalen of conferentieruimtes

Eigenschappen

- **4K HDMI-KABEL:** Ultra HD HDMI 2.0 kabel met 18 Gbps bandbreedte; 4K 60Hz UHD (3840x2160), HDR voor hoge contrastverhouding, 21:9 bioscoop breedte-/hoogteverhouding, 32 audiokanalen bij 1536 Hz bemonsteringsfrequentie, ARC en 3D video-ondersteuning
- **ACTIEF CIRCUIT:** Dank zij de busgevoede versterker wordt video versterkt tot 10m (voeding overbodig). Ondersteunt BT.2020 colorimetrie & multi-stream audio tot maximaal 4 gebruikers. Beantwoordt aan de volledige HDMI 2.0 specs
- **DUURZAME KABEL:** Ideaal voor wandinstallaties wanneer een CL2-classificatie vereist is. Flexibele PVC mantel met Al-Mylar folie en vergulde connectors met metalen behuizing verbeteren de signaalintegriteit en blokkeren externe EMI-signalen
- **TOEPASSINGEN:** Lange high-speed HDMI-kabel voor thuis/kantoor/vergaderruimtes/klaslokalen; geschikt voor uw laptop bij presentaties via 4K monitors, projectoren of displays met CEC-functies
- **SPECS:** 10m; Zwart; HDMI 2.0; HDMI Kabel Male naar Male; Mantel: PVC; Al-Mylar EMI Afscherming; CL2 Brandklasse; Opmerking: De kabel is unidirectioneel, de HDMI connector met "TV" label wordt aan een TV/Display aangesloten

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Connectormateriaal	Goud
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

	Brandbestendigheid	CL2 goedgekeurd
	Chipsetcode	Spectra7 - HT8181
Prestaties	Maximale digitale resoluties	3840 x 2160 (Ultra HD 4K) bij 60 Hz
	Audiospecificaties	Tot 32 audiokanalen bij een bemonsteringssnelheid van 1536 Hz
Connector(en)	Connector A	1 - HDMI (19-polig)
	Connector B	1 - HDMI (19-polig)
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	Deze HDMI kabel is unidirectioneel. Zorg ervoor dat de HDMI-aansluiting met het label "TV" op een beeldscherm, TV of projector wordt aangesloten .
Fysieke eigenschappen	Kleur	Zwart
	Stijl connector	Recht
	Draaddikte	24 AWG
	Kabellengte	32.8 ft [10 m]
	Lengte product	32.8 ft [10 m]
	Breedte product	0.9 in [2.2 cm]
	Hoogte product	0.4 in [1.1 cm]
	Gewicht product	2.2 lb [1.0 kg]
Verpakkingsinformatie	Verpakkingsaantal	1
	Lengte Verpakking	10.9 in [27.6 cm]

Package Width	10.1 in [25.7 cm]
Package Height	2.4 in [6.1 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	2.3 lb [1.0 kg]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	1 - HDMI kabel
-------------	----------------

Garantiebepalinge
n

Warranty	2 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.