

Adattatore HDMI Femmina - Femmina - Connettore HDMI a HDMI F/F ad alta velocità 4K 30Hz - Accoppiatore/ Convertitore HDMI femmina a HDMI femmina - Nero

ID prodotto: GCHDMIFF



Il convertitore di genere HDMI® GCHDMIFF offre una soluzione conveniente per unire tra loro due cavi HDMI standard o ad alta velocità invece di utilizzare un unico cavo lungo, senza perdita della qualità o dell'integrità del segnale.

Il convertitore di genere (HDMI) è dotato della garanzia a vita che assicura una lunga durata e ottime prestazioni.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Unisce tra loro due cavi HDMI

Caratteristiche

- **ACCOPPIATORE HDMI AD ALTA VELOCITÀ:** Questo accoppiatore HDMI 1.4b supporta 4K (3840x2160p, 24, 25, 30Hz | 4096x2160p, 24Hz), Full HD (1920x1080p, 120Hz), 10.2 Gbp larghezza di banda, ampio rapporto di aspetto, 8Ch Audio (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD), 3D Video
- **DUREVOLE E COMPATTO:** Adattatore Full HD ad alta velocità completamente modellato con stampo in PVC per alta resistenza e affidabilità; Dimensioni ridotte 46mm x 22mm x 11mm per una maggiore comodità; Ideale per ambienti commerciali
- **ADATTATORE VERSATILE DI ALTA QUALITÀ:** unisce facilmente due cavi HDMI corti creando una

connessione HDMI più lunga; i connettori placcati in oro migliorano l'integrità e l'affidabilità del segnale, fornendo video e audio di qualità superiore

- **APPLICAZIONI:** Per uso in uffici domestici/sale riunioni/sale conferenze/uffici/aule, con computer portatile/workstation professional/soundbar per le presentazioni su monitor UHD/4K, proiettore o grande display; Samsung / Sony / Apple TV / Dell / Lenovo

- **SPECIFICHE:** 46mm L x 22mm L x 11mm H | Nero | HDMI 1.4 | HDMI femmina a femmina (accoppiatore) | Guaina in PVC | ARC, Colore Profondo, HDCP 1.4, CEC, YCC601 Colore | Supporta HDMI 1.4 e versioni precedenti

Connettore/i

Norme di garanzia	Lifetime
Connettore A	HDMI (19 pin)
Connettore B	HDMI (19 pin)

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Lunghezza prodotto	1.8 in [45.0 mm]
Larghezza prodotto	0.8 in [20.0 mm]
Altezza prodotto	0.4 in [11.0 mm]
Peso prodotto	0.4 oz [10.0 g]

Informazioni confezione

Package Length	4.9 in [12.5 cm]
Package Width	3.5 in [90.0 mm]
Package Height	0.5 in [12.0 mm]
Peso spedizione (confezione)	0.6 oz [18.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	Convertitore di genere / accoppiatore HDMI® - F/F
--------------------------	---



* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

