

HDMI naar VGA Adapter/Converter, Actieve Video Converter voor Laptop/Desktop, 1920x1080 (1080p), HDMI Bron naar VGA Monitor/Display/Projector

Productcode: HD2VGAE3




Deze actieve HDMI naar VGA adapter converteert een HDMI videobron naar een VGA output, waardoor aansluiting op oudere VGA monitors, schermen en projectors mogelijk is.

Deze universele videoconverter vereist geen drivers of software en is compatibel met elk besturingssysteem, inclusief Windows, macOS, ChromeOS en Linux. De converter werkt met laptops, desktops, tablets en Chromebooks die HDMI ondersteunen van alle hardwareplatforms, zoals Intel, Nvidia en AMD. Deze adapter ondersteunt resoluties tot 1920x1200 of 1920x1080 bij 60Hz en maakt gebruik van de geïntegreerde of specifieke GPU voor minimaal CPU-gebruik.

De adapter beperkt rommel en vereenvoudigt de installatie aangezien deze geen externe voedingsadapter of USB-voedingsaansluiting nodig heeft. De adapter heeft een compact en lichtgewicht ontwerp, waardoor hij ideaal is voor op reis of onderweg. Deze zwarte videoadapter heeft een buitendiameter van 5mm kabel en een kabellengte van 14,7cm.

Sluit een primair VGA scherm aan op de host, of voeg een secundair uitgebreid of gespiegeld beeldscherm toe aan een workstation. Deze adapter ondersteunt VGA kabels met schroefvergrendeling om te voorkomen dat de kabel losraakt of per ongeluk wordt losgekoppeld.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit





Toepassingen

- Sluit HDMI-apparaten zoals een laptop, ultrabook of desktopcomputer aan op een VGA projector of scherm
- Kan eenvoudig in een reistas worden opgeborgen voor een vlotte aansluiting met VGA-apparaten onderweg

Eigenschappen

- **HDMI NAAR VGA CONVERSIE:** Converteer een HDMI videobron naar een VGA output voor aansluiting op oudere VGA monitors en schermen; Ondersteunt resoluties tot 1920x1200 / 1920x1080 60Hz; Gebruikt de ingebouwde of specifieke GPU voor minimaal CPU-gebruik
- **ZONDER DRIVERS OF SOFTWARE:** Universele Video Converter compatibel met elk OS (bijv. Windows, macOS, ChromeOS, Linux) en werkt met laptops, desktops, tablets en Chromebooks met HDMI van alle hardwareplatforms (bijv. Intel, Nvidia, AMD)
- **VEREIST GEEN EXTERNE VOEDING:** Minder rommel en eenvoudigere installaties omdat u geen externe power adapter of USB voedingsaansluiting nodig heeft; Adapter is compact en lichtgewicht, en dus ideaal voor op reis of onderweg
- **SLUIT EEN PRIMAIR OF SECUNDAIR SCHERM AAN:** Sluit een VGA monitor/projector aan of voeg een secundair uitgebreid of gespiegeld scherm toe aan een werkplek; Ondersteunt VGA kabels met schroefvergrendeling om ongewenst loskoppelen van de kabel te voorkomen
- **TECHNISCHE SPECIFICATIES:** Videoadapter is unidirectioneel en converteert enkel een HDMI-bron naar een VGA-monitor/scherm; Kleur adapter: Zwart; Buitendiameter kabel: 5mm; Kabellengte: 18,9cm

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
Active or Passive Adapter	Actief
AV-ingang	HDMI
AV-uitgang	VGA
Audio	Nee

Type kabelmantel	PVC
Chipsetcode	AG6203
Prestaties	
Maximale analoge resoluties	1920 x 1200 60Hz
Ondersteunde resoluties	1920 x 1200 @ 60hz (8-bit RGB) 1920 x 1080 @ 60hz (8-bit RGB) 1680 x 1050 @ 60hz (8-bit RGB) 1600 x 1200 @ 60hz (8-bit RGB) 1600 x 1000 @ 60hz (8-bit RGB) 1280 x 1024 @ 60hz (8-bit RGB) 1280 x 800 @ 60hz (8-bit RGB) 1280 x 720 @ 60hz (8-bit RGB) 1152 x 864 @ 60hz (8-bit RGB) 1152 x 864 @ 75hz (8-bit RGB) 1024 x 768 @ 75hz (8-bit RGB) 1024 x 768 @ 60hz (8-bit RGB) 800 x 600 @ 75hz (8-bit RGB) 800 x 600 @ 60hz (8-bit RGB)
	Other lower resolution and refresh rates may be supported
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Connector(en)	
Ingangsconnector(en)	1 - HDMI
Uitgangconnectoren	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
Software	
Besturingssystemen	Geen Drivers of Software Vereist

Voeding

Voedingsbron Busvoeding

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Vochtigheid 0% ~ 75% RH (niet-condenserend)

Fysieke eigenschappen

Kleur Zwart
Type behuizing Kunststof
Kabellengte 7.5 in [189.5 mm]
Lengte product 9.2 in [23.4 cm]
Breedte product 1.8 in [4.5 cm]
Hoogte product 0.6 in [1.5 cm]
Gewicht product 1.2 oz [33.0 g]

Verpakkingsinformatie

Lengte Verpakking 5.4 in [13.8 cm]
Breedte Verpakking 5.0 in [12.6 cm]
Hoogte Verpakking 0.8 in [2.0 cm]
Verzendgewicht (verpakt) 1.3 oz [38.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd 1 - Micro-HDMI naar VGA-Adapter

Garantiebepalingen

Warranty 3 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.