

Kompakter HDMI auf VGA Video Adapter/ Konverter ideal für Chromebooks Ultrabooks & Laptops - 1920x1200

Product ID: HD2VGAMICRO



Mit dem HDMI-auf-VGA-Konverter HD2VGAMICRO können Sie einen HDMI-Ausgang am Ultrabook, Chromebook oder Laptop an einen VGA-Monitor oder -Projektor anschließen.

Um die Kompatibilität mit Ihrem Samsung® Chromebook zu gewährleisten, wurde der HD2VGAMICRO umfangreich in einer Vielzahl von Anwendungen getestet, sodass der Videoadapter ein idealer Konverter ist, um Ihr Chromebook mit einem VGA-Display zu verbinden.

Da kein externes Netzteil benötigt wird und der HDMI-auf-VGA-Adapter nur eine geringe Größe aufweist, ist dieses Zubehör sehr mobil und kann jederzeit bequem in der Laptoptasche mitgeführt werden. Zudem unterstützt dieser benutzerfreundliche Konverter die Plug&Play-Installation, sodass weniger Installationszeit und keine Treibersoftware benötigt wird.

Der Konverter bietet höchste Videoqualität und unterstützt Auflösungen von bis zu 1920x1200/1080p und ist eine praktische Lösung für das Steigern der Produktivität durch Erweiterung des Computer-Desktops auf einen zweiten Monitor.

Der HD2VGAMICRO wird mit einer 3-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Schließen Sie HDMI-fähige Geräte, z. B. Laptop oder Ultrabook, in einem Sitzungssaal an einen VGA-Projektor oder großen

Bildschirm an

- Erhöhen Sie die Produktivität durch Erweitern Ihres Computer-Desktops auf einen zweiten Monitor und somit Verdoppelung des verfügbaren Arbeitsplatzes
- Schließen Sie ein HDMI-fähiges Chromebook, Ultrabook oder Laptop an ein externes VGA-Display oder einen externen VGA-Projektor an

Features

- Unterstützt Auflösungen von bis zu 1920 x 1200/1080p
- Kein Netzadapter erforderlich
- Kleine Form

Hardware	Warranty	3 Years
	Active or Passive Adapter	Active
	AV-Eingang	HDMI
	Ports	1
	AV-Ausgang	VGA
	Audio	No
Leistung	Max. Analogauflösungen	1920x1200
	Unterstützte Auflösungen	1920x1200, 1920x1080 (1080p), 1600x1200 @ 60Hz
	Breitbild unterstützt	Yes
Steckverbinder	Steckverbinder A	HDMI (19 pin)
	Steckverbinder B	VGA (15 pin, High Density D-Sub)
Umwelt	Betriebstemperatur	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
	Lagertemperatur	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
	Feuchtigkeit	20 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Physische Eigenschaften	Farbe	Black
	Produktlänge	1.8 in [45.000 mm]
	Produktbreite	0.8 in [21.000 mm]
	Produkthöhe	0.6 in [14.000 mm]
	Produktgewicht	0.0 oz [0.011 g]
Verpackungsinfor	Package Length	5.5 in [1.4 cm]

mationen

Package Width	6.9 in [1.8 cm]
Package Height	1.2 in [30.000 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	0.4 oz [11.000 g]

Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	Slim HDMI-auf-VGA-Adapter-Konverter
-------------------	--------------------	-------------------------------------

*Product appearance and specifications are subject to change without notice.

