

Gigabit glasvezel 1000BASE-EX SFP ontvanger module - Cisco GLC-EX-SMD compatibel
- SM LC - 40 km

Productcode: GLCEXSMDST



De GLCEXSMDST is een Cisco GLC-EX-SMD compatibele glasvezel transceiver module die ontworpen, geprogrammeerd en getest is voor gebruik met Cisco® switches en routers. De module levert betrouwbare 1 GbE connectiviteit via glasvezelkabels, voor 1000BASE-EX conforme netwerken, op een afstand tot 40 km.

Technische specificaties:

- Golflengte: 1310 nm
- Maximale dataoverdrachtssnelheid: 1,25 Gbps
- Type: Single-mode glasvezel
- Verbindingstype: LC connector
- Maximale overdrachtsafstand: 40 km
- MTBF: 3.013.496 uur
- Stroomverbruik: Minder dan 1 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): Ja

Deze SFP glasvezelmodule is hot-swappable, waardoor upgrades en vervangingen probleemloos kunnen worden uitgevoerd met minimale netwerkverstoringen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Vervangen van defecte of beschadigde SFP modules in Cisco switches en routers
- Breid uw netwerk uit naar verder gelegen segmenten

Eigenschappen

- Gegarandeerd 100% compatibel met Cisco GLC-EX-SMD
- StarTech.com SFP modules hebben levenslange garantie
- Vervult of overtreft OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industrienormen
- Hot-swappable met glasvezelmodules
- Laag energieverbruik van minder dan 1 W

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Compatible Brand	Cisco
Industriestandaarden	IEEE 802.3z 1000BASE-EX

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	1,25 Gbit/s
Max. overdrachtsafstand	40 km (24.8 mi)
Glasvezeltype	Single-Mode
Golflengte	1310nm
Glasvezelmodus	Full-Duplex
DDM	Ja

Compatibele netwerken 1000 Mbit/s (1 Gbit/s)

MTBF 3.013.496 uur

Vermogensopname < 1 W

Connector(en)

Connectoren lokale eenheid 1 - Glasvezel LC duplex

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie Voor gebruik in Gigabit-glasvezelnetwerkapparatuur

Fysieke eigenschappen

Kleur Zilver

Lengte product 2.2 in [56.6 mm]

Breedte product 0.5 in [1.4 cm]

Hoogte product 0.5 in [1.2 cm]

Gewicht product 0.7 oz [19.0 g]

Verpakkingsinformatie

Lengte Verpakking 4.3 in [11.0 cm]

Package Width 3.7 in [9.4 cm]

Package Height 1.2 in [3.0 cm]

Verzendgewicht (verpakt) 1.8 oz [50.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd 1 - SFP-transceiver

Garantiebepalingen

Warranty Levenslang

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.