

Adattatore HDMI a VGA compatto per portatili - Convertitore HDMI a VGA per desktop/ChromeBook/ultrabook - 1920 x 1200/1080p

ID prodotto: HD2VGAMICRO



Il convertitore HDMI a VGA HD2VGAMICRO permette di collegare un'uscita HDMI dal computer Chromebook, Ultrabook o laptop a un monitor o proiettore VGA.

Per assicurare la compatibilità con il Chromebook Samsung®, HD2VGAMICRO è stato accuratamente testato con un'ampia gamma di applicazioni facendo dell'adattatore video un convertitore ideale per collegare Chromebook a qualsiasi display VGA.

Non necessitando di un adattatore di alimentazione esterno e grazie al design con fattore di forma ridotto, questo adattatore HDMI a VGA portatile è l'accessorio ideale da tenere sempre a portata di mano nella borsa del laptop. Inoltre, questo adattatore di facile utilizzo supporta l'installazione plug-and-play che riduce il tempo di installazione ed elimina il problema di avere il software dei driver installato su ogni computer.

Il convertitore assicura la massima qualità video con il supporto di risoluzioni fino a 1920x1200/1080p: una comoda soluzione per incrementare la produttività estendendo il desktop del computer su un monitor secondario.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- In sala riunioni permette il collegamento di dispositivi dotati di HDMI, come un laptop o un computer Ultrabook, al proiettore VGA oppure a un display di grandi dimensioni
- Permette di aumentare la produttività estendendo il desktop del computer su un monitor secondario raddoppiando così lo spazio di lavoro disponibile
- Permette di collegare un Chromebook, Ultrabook o laptop dotato di HDMI a un display o proiettore VGA esterno

Caratteristiche

- Non richiede un adattatore di alimentazione.
- Fattore di forma ridotto
- Supporta risoluzioni fino a 1920x1200/1080p

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Active or Passive Adapter	Attivo
Ingresso AV	HDMI
Porte	1
Uscita AV	VGA
Audio	No

Prestazioni

Risoluzioni analogiche massime	1920x1200
Risoluzioni supportate	1920x1200, 1920x1080 (1080p), 1600x1200 @ 60Hz
Widescreen supportato	Sì

Connettore/i

Connettore A	1 - HDMI (19 pin)
Connettore B	1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)

Ambientale

Temperatura d'esercizio	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Umidità	Da 20 a 90% NC RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Lunghezza prodotto	1.8 in [4.5 cm]
Larghezza prodotto	0.8 in [2.1 cm]
Altezza prodotto	0.6 in [1.4 cm]
Peso prodotto	0.3 oz [9.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	6.8 in [17.3 cm]
Package Width	3.2 in [8.1 cm]
Package Height	0.9 in [2.3 cm]
Peso spedizione (confezione)	1.3 oz [38.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Convertitore adattatore HDMI a VGA slim
--------------------------	---

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.