

4-Port USB-A Hub, 5Gbps, Bus Powered, Compact Travel Mini USB Hub, Multi-Port USB 3.0 Splitter, Draagbare USB Hub, Overspanningsbeveiliging (OCP)

Productcode: H5A4A-USB-HUB



Sluit tot vier USB 3.0-apparaten aan op een laptop/pc via één beschikbare USB 2.0 of 3.0 poort.

Met zijn compacte, lichtgewicht en USB-powered ontwerp is deze USB-hub met 4 poorten voor zowel onderweg als op kantoor. De hub beschikt over een compacte behuizing, waardoor deze minder ruimte inneemt op uw bureau. Deze USB hub kan eenvoudig in een laptopas worden meegenomen wanneer u op reis bent, zodat u uw aansluitopties bijna overal kunt uitbreiden. Ideaal voor het aansluiten van veelvoorkomende USB-apparaten zoals een muis, toetsenbord of flash drive.

Deze hub heeft een vaste 13 cm USB-kabel en haalt zijn stroom direct uit de USB-poort van uw computer. Hierdoor zijn geen extra voedingsadapters nodig, wat zorgt voor minder kabels en een eenvoudige installatie.

Met drie poorten aan de zijkant en één aan het uiteinde biedt deze hub gemakkelijke toegang voor het aansluiten en loskoppelen van apparaten.

Deze USB-hub werkt besturingssysteemonafhankelijk en ondersteunt Windows, macOS, ChromeOS en Linux. Installatie gebeurt automatisch bij het aansluiten op een computer. Bovendien is hij compatibel met alle hardwareplatforms, waaronder Intel, AMD en Apple Silicon.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit





## Toepassingen

- Compatibel met USB Type-A hostapparaten, waaronder Lenovo X1 Carbon, Dell XPS en Microsoft Surface
- Maak moeilijk bereikbare USB poorten toegankelijker door de hub dichtbij de kabel te kunnen plaatsen
- Afzonderlijke nauw bijgepaste USB-poorten, om grotere USB plugs beter te kunnen aansluiten of om overvolle USB-poorten te voorkomen

## Eigenschappen

- 4-PORT USB-A HUB: Bus-powered USB 3.0 hub met geïntegreerde USB-A kabel verbindt tot vier USB-A apparaten met een pc of laptop via één USB-A poort; Ondersteunt USB 3.0 (5Gbps) transfersnelheden; Wake on USB; Eenvoudige installatie zonder drivers
- COMPACT & DRAAGBAAR: Compact en lichtgewicht ontwerp met 13cm vaste USB-A kabel, ideaal voor onderweg en op het bureau; Kabelbeheerclip voorkomt kabelwarboel; Drie poorten aan één zijde en één aan het uiteinde zorgen voor een gemakkelijke toegang
- BUS-POWERED: De veelzijdige USB-A hub is bus-powered en krijgt rechtstreeks stroom van de USB-A computerpoort zodat geen externe power adapter nodig is; Overcurrent Protection (OCP) beschermt aangesloten randapparatuur tegen overmatige stroomopname
- PLUG-AND-PLAY: Auto-detectie, configuratie & installatie bij aansluiting op een hostcomputer; Werkt op alle besturingssystemen, incl Windows, macOS en ChromeOS; Compatibel met USB Type-A hostapparaten, incl Lenovo X1 Carbon, Dell XPS en Microsoft Surface
- ONS VOORDEEL: Meegeleverde connectivity tools voor IT professionals en IT Help-Desk supportteams; USB Event Monitoring logt en timestampt USB poortgebruik zodat IT admins snel potentieel schadelijke apparaten kunnen identificeren

---

### Hardware

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Garantiebeleid           | 2 Years |
| USB-C apparaat poort(en) | Nee     |
| USB-C hostverbinding     | Nee     |
| Snellaadpoort(en)        | Nee     |

|                                  |                                                                                   |  |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| Poorten                          | 4                                                                                 |  |
| Type kabelmantel                 | TPE - Thermoplastic Elastomers                                                    |  |
| Interface                        | USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)                                                             |  |
| Bus type                         | USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)                                                             |  |
| Industriestandaarden             | USB 3.2 Gen 1 - Backwards compatibel met USB 2.0 en 1.1                           |  |
| Chipsetcode                      | VIA - VL817S                                                                      |  |
| Prestaties                       |                                                                                   |  |
| Maximale overdrachtsnelheid      | 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)                                                            |  |
| Type en snelheid                 | USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s                                                          |  |
| UASP ondersteuning               | Ja                                                                                |  |
| MTBF                             | 196439 Uren                                                                       |  |
| Connector(en)                    |                                                                                   |  |
| Externe poorten                  | 4 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)                                         |  |
| Hostaansluitingen                | 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)                                         |  |
| Software                         |                                                                                   |  |
| Besturingssystemen               | OS-onafhankelijk; Vereist geen extra drivers of software                          |  |
| Speciale opmerkingen / vereisten |                                                                                   |  |
| Systeem- en kabelvereisten       | Beschikbare USB Poort                                                             |  |
| Notitie                          | USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) is ook bekend als USB 3.1 Gen 1 (5Gbps) en USB 3.0 (5Gbps). |  |
| Voeding                          |                                                                                   |  |
| Voedingsbron                     | Gevoed via USB                                                                    |  |
| Ingangsspanning                  | 5V DC                                                                             |  |

|                          |                          |                                 |
|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|
|                          | Uitgangsspanning         | 5 DC                            |
| <hr/>                    |                          |                                 |
| Gebruiksomgeving         |                          |                                 |
|                          | Bedrijfstemperatuur      | 5°C to 35°C (41°F to 95°F)      |
|                          | Opslagtemperatuur        | 5°C to 35°C (41°F to 95°F)      |
|                          | Vochtigheid              | 20% - 80% rel. luchtvochtigheid |
| <hr/>                    |                          |                                 |
| Fysieke eigenschappen    |                          |                                 |
|                          | Kleur                    | Zwart                           |
|                          | Vormfactor               | Compact                         |
|                          | Type behuizing           | Kunststof                       |
|                          | Kabellengte              | 5.1 in [130 mm]                 |
|                          | Lengte product           | 3.8 in [95.5 mm]                |
|                          | Breedte product          | 1.3 in [31.8 mm]                |
|                          | Hoogte product           | 0.5 in [11.5 mm]                |
|                          | Gewicht product          | 1.2 oz [33 g]                   |
| <hr/>                    |                          |                                 |
| Verpakkingsinformatie    |                          |                                 |
|                          | Lengte Verpakking        | 6.3 in [16.1 cm]                |
|                          | Breedte Verpakking       | 5.0 in [12.7 cm]                |
|                          | Hoogte Verpakking        | 1.3 in [3.3 cm]                 |
|                          | Verzendgewicht (verpakt) | 1.5 oz [42.0 g]                 |
| <hr/>                    |                          |                                 |
| Wat wordt er meegeleverd |                          |                                 |
|                          | Meegeleverd              | 1 - USB Hub                     |
|                          |                          | 1 - Product Documentatie        |
| <hr/>                    |                          |                                 |
| Garantiebepalingen       |                          |                                 |

Warranty

2 Jaar

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.