

Hub USB-C a 4 porte, 5 Gbps, alimentato via bus, mini hub USB da viaggio/portatile, splitter USB 3.0 multiporta, protezione da sovraccorrente (OCP)

ID prodotto: H5C4A-USB-HUB



Collega fino a quattro dispositivi USB 3.0 a un laptop/PC tramite una singola porta USB Tipo-C disponibile.

Grazie al suo design compatto, leggero e alimentato via USB, questo hub USB a 4 porte è perfetto per la mobilità e i viaggi. Si inserisce facilmente in una borsa per laptop, consentendo di espandere le opzioni di connessione praticamente ovunque. L'hub è inoltre dotato di un alloggiamento di dimensioni ridotte, che gli consente di occupare meno spazio sulla scrivania. È perfetto per collegare i dispositivi USB più comuni, come mouse, tastiera o chiavette USB.

Questo versatile hub è dotato di un cavo USB integrato da 13 cm ed è alimentato a bus, quindi trae l'alimentazione direttamente dalla porta USB del computer, riducendo l'ingombro e semplificando l'installazione grazie all'eliminazione della necessità di un adattatore di alimentazione esterno.

Con tre porte sul lato lungo e una sul lato corto, questo hub offre un facile accesso per il collegamento e lo scollegamento dei dispositivi.

L'hub USB è indipendente dal sistema operativo e supporta tutti i sistemi operativi (Windows, macOS, ChromeOS e Linux) e si installa automaticamente quando viene collegato a un computer. Inoltre, questo hub è compatibile con tutte le piattaforme hardware, tra cui Intel, AMD e Apple Silicon.

Certificazioni, report e compatibilità





Applicazioni

- Compatibile con i dispositivi host USB Type-A, tra cui Lenovo X1 Carbon, Dell XPS e Microsoft Surface
- Rende facilmente accessibili le porte USB di difficile accesso, grazie alla possibilità di posizionare l'hub in qualsiasi punto del cavo.
- Separa le porte USB strettamente impacchettate, per accogliere meglio le connessioni USB più grandi o per evitare il sovraffollamento.

Caratteristiche

- HUB USB-C a 4 porte: l'hub di espansione USB 3.0 alimentato da bus con cavo host USB-C integrato consente di collegare fino a quattro dispositivi USB a un computer attraverso un'unica porta USB-C; velocità di trasferimento USB 3.0 (5Gbps); Wake on USB
- COMPATTO E PORTATILE: design compatto con cavo USB-A da 13cm per l'uso in viaggio/sulla scrivania; la clip per la gestione dei cavi evita i grovigli; tre porte su un lato/una all'estremità per un facile accesso quando si collegano/scollegano i dispositivi
- ALIMENTATO DA BUS: L'hub USB-C alimentato via bus preleva l'energia direttamente dalla porta USB-C del computer ed elimina la necessità di portare con sé un alimentatore esterno; la protezione contro le sovraccorrenti (OCP) protegge le periferiche collegate
- PLUG-AND-PLAY: rilevato, configurato e installato automaticamente quando connesso a un computer host dotato di porta USB Type-C, come i Lenovo X1 Carbon, Dell XPS e Microsoft Surface; funziona su tutti i Sistemi Operativi, tra cui Windows, macOS e ChromeOS
- PLUG-AND-PLAY: rilevato, configurato e installato automaticamente quando connesso a un computer host dotato di porta USB Type-A, come i Lenovo X1 Carbon, Dell XPS e Microsoft Surface; funziona su tutti i Sistemi Operativi, tra cui Windows, macOS e ChromeOS

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Porta(e) per dispositivi No
USB-C

Connessione host Sì
USB-C

Porta(e) di ricarica rapida	No
Porte	4
Tipo guaina cavo	TPE - Thermoplastic Elastomers
Interfaccia	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Tipo bus	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Standard del settore	USB 3.2 Gen 1 - Retrocompatibile con USB 2.0 e 1.1
ID chipset	VIA - VL817S

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)
Tipo e velocità	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
Supporto UASP	Sì
MTBF	196.439 ore

Connettore/i

Porte esterne	4 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)
Connettori host	1 - USB Type-C

Software

Compatibilità con sistemi operativi	Indipendente dal sistema operativo; non sono necessari driver o software aggiuntivi
-------------------------------------	---

Note/requisiti speciali

Nota	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) è noto anche come USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps) e USB 3.0 (5 Gbps).
------	---

Ambientale

Temperatura d'esercizio	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Temperatura di conservazione	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Umidità	20~80% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Fattore di forma	Compatto
Tipo enclosure	Plastica
Lunghezza del cavo	5.1 in [130 mm]
Lunghezza prodotto	9.2 in [232.7 mm]
Larghezza prodotto	1.3 in [31.8 mm]
Altezza prodotto	0.5 in [11.5 mm]
Peso prodotto	1.1 oz [32 g]

Informazioni confezione

Lunghezza Confezione	14.1 in [35.7 cm]
Larghezza del Pacco	5.6 in [14.3 cm]
Altezza del Pacco	0.7 in [1.8 cm]
Peso spedizione (confezione)	1.5 oz [42.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Hub USB 1 - Documentazione del Prodotto
--------------------------	--

Informazioni sulla garanzia

Warranty	2 Anni
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.