

Cable de 1,8m Conversor Activo HDMI a VGA - Adaptador 1920x1200 1080p

ID del Producto: HD2VGAMM6



El cable conversor HDMI® a VGA, modelo HD2VGAMM6, de 1,8 metros, le permite conectar un Chromebook™, o un computador portátil o de escritorio equipado con HDMI, a un monitor o proyector VGA, sin que se requieran adaptadores o cables adicionales.

El cable conversor evita las molestias de combinar un adaptador HDMI a VGA con un voluminoso cable VGA, ya que ofrece una solución integral para la conexión de un computador equipado con HDMI digital a un monitor o proyector VGA.

A diferencia de la mayoría de adaptadores HDMI a VGA que requieren un tomacorriente para convertir la señal de vídeo, el conversor HD2VGAMM6 no requiere alimentación externa en la mayoría de las instalaciones. Para trabajar con equipos Mac que requieren alimentación externa, el conversor HD2VGAMM6 incluye la opción de fuente integrada USB (cable USB no incluido), lo cual facilita mucho más la conexión de una pantalla a un PC de escritorio o a una estación de trabajo, sin necesidad de alimentación adicional.


En el pasado, la conversión de una señal HDMI digital a VGA análoga era una tarea que resultaba difícil y costosa. Ahora, gracias al conversor HD2VGAMM6, es posible evitar gastos relacionados con la actualización de su equipo, mediante la conexión de la fuente de vídeo HDMI a un monitor o proyector VGA existente. Además, dado que el cable adaptador es compatible con resoluciones de vídeo de hasta 1920x1200 o 1080p, se garantiza mantener la calidad de vídeo de alta definición al utilizar una pantalla VGA existente.

El cable conversor HD2VGAMM6 mantiene una conexión precisa a lo largo de sus 1,8 metros de longitud, lo cual evita el estorbo de un cable demasiado largo y garantiza una instalación profesional. Para instalaciones de más corta longitud, también ofrecemos un cable HDMI a VGA de 91 cm (HD2VGAMM3) y, para longitudes mayores, un cable HDMI a VGA de 3 metros (HD2VGAMM10), lo cual permite elegir la longitud más adecuada de cable para su instalación.

Nota: Este adaptador no puede visualizar contenido con cifrado digital proveniente de la fuente de vídeo HDMI.

El convertor HD2VGAMM6 está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Conecte un ordenador equipado con HDMI al proyector de un aula o una sala de juntas
- Utilícelo para instalaciones en salas de juntas o estaciones de trabajo que requieran hasta 1,8 metros de cable
- Instálelo en una estación de trabajo doméstica, a fin de que un ordenador equipado con HDMI sea compatible con un monitor VGA

Características

- Evite el desorden con un cable adaptador corto de 1,8 m
- Evite las molestias que causan cables o adaptadores adicionales y utilice el cable integrado que permite la conexión directa de una fuente de video HDMI con un monitor o proyector VGA
- Ahorre en gastos de actualización, ya que permite conectar un computador equipado con HDMI a un monitor o proyector VGA
- Soporte para resoluciones de video de hasta 1920x1200 / 1080p
- Conversión activa de HDMI digital a VGA análogo
- Adaptador y cable todo en uno, con 1x conector HDMI macho y 1x conector VGA macho
- Instalación plug-and-play

Hardware

Política de Garantía

3 Years

Active or Passive Adapter	Activo
Entrada A/V	HDMI
Salida A/V	VGA
Soporte de Audio	No
ID del Conjunto de Chips	Chrontel - 7101A

Rendimiento

Longitud Máxima del Cable	72.0 in [1828.8 mm]
Resolución Analógica Máxima	1920 x 1200
Resolución Digital Máxima	PC resolutions up to 1920 x 1200 @ 60 Hz
MTBF	1,381,510 horas

Conector(es)

Tipo(s) de Conector(es)	1 - USB Micro B (5 pines)
Conector A	1 - HDMI (19 pines)
Conector B	1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)

Requisitos de Energía

Fuente de alimentación	Alimentado por USB
------------------------	--------------------

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Humedad	HR 40% ~ 85%

Características

Físicas

Color	Negro
Longitud del Cable	6.0 ft [1.8 m]
Longitud del Producto	6.1 ft [1.8 m]
Ancho del Producto	1.6 in [4.0 cm]
Altura del Producto	0.6 in [1.5 cm]
Peso del Producto	4.0 oz [112.8 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	5.1 in [12.9 cm]
Ancho de la Caja	7.8 in [19.9 cm]
Altura de la Caja	0.7 in [1.9 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	4.2 oz [120.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - HDMI to VGA adapter cable
---------------------	-------------------------------

Información Acerca de la Garantía

Warranty	3 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.