

Hub USB 3.0 de 4 Puertos - Hub USB Tipo-A con 1 Puerto USB-C y 3 Puertos USB-A - Alimentación por Bus USB - Hub Adaptador USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) - Ladrón USB Portátil

ID del Producto: HB30A3A1CFB



He aquí una forma fácil de conectar una gama más amplia de periféricos a su ordenador portátil. Este concentrador USB 3.2 Gen 1 de 4 puertos convierte el puerto USB-A de su ordenador portátil en tres puertos USB-A (5Gbps) y un puerto USB-C™. El concentrador tiene alimentación por USB, lo cual significa que puede conectar dispositivos prácticamente en cualquier lugar al que vaya o en el que trabaje.

Ahora es posible utilizar el puerto USB Type-A convencional de su ordenador portátil para expandir su conectividad y conectar sus modelos más recientes de dispositivos USB Type-C™ a su ordenador portátil.

Este concentrador USB 3.2 Gen 1 le permite ampliar sus opciones de conexión USB mediante el puerto USB-A de su ordenador. Ofrece tres puertos USB-A y un puerto USB-C, a fin de poder conectar en el presente dispositivos USB convencionales y a la vez poder conectar dispositivos USB Type-C en el futuro.

Es la forma ideal de conectar su nuevo modelo de dispositivo equipado con USB-C al puerto USB-A convencional de su ordenador portátil.

Gracias a su diseño compacto y ligero, este concentrador con alimentación por USB está ideado para facilitar la movilidad. Se puede llevar cómodamente en su bolsa de transporte, a fin de ampliar su conectividad al viajar o desplazarse.

Este versátil concentrador USB ocupa un espacio mínimo en el escritorio, así que se puede utilizar al trabajar en entornos de oficinas compartidas o BYOD (Trae tu propio dispositivo).

El concentrador USB 3.2 Gen 1 con 4 puertos le puede servir de ayuda si necesita conectar sus modelos más recientes de periféricos USB-C a su ordenador portátil existente. Ahora es posible

acceder a su dispositivo USB-C sin tener que gastar en la compra de un modelo más reciente de ordenador portátil que esté equipado con un puerto USB Type-C.

Este concentrador con alimentación por bus se instala rápidamente y no requiere programas ni software controlador, ya que es compatible con casi todos los sistemas operativos.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Lleve consigo el concentrador cuando viaje/se desplace, a fin de poder conectar prácticamente cualquier periférico USB donde quiera que vaya
- Solución perfecta para entornos domésticos, de oficinas y de oficinas compartidas
- Actualice y expanda la capacidad de conexión de su MacBook, Ultrabook, ordenador portátil o de sobremesa

Características

- **HUB USB 3.2 Gen 1 DE 4 PUERTOS CON ALIMENTACIÓN DE BUS:** Desde un puerto USB tipo A de un portátil, añada 3 puertos USB-A y 1 puerto USB-C; potencia de hasta 4,5 W (5 V/0,9 A) compartida con todos los dispositivos conectados; retrocompatible con USB 2.0/1.1
- **VELOCIDADES DE HASTA 5Gbps:** Hub USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed de 5 Gbps compartido con todos los dispositivos de bajada, admite unidades de memoria, dispositivos de almacenamiento de datos, teclados, ratones, cámaras web, auriculares
- **COMPACTO Y PORTÁTIL:** Un hub adaptador ligero de sobremesa o de viaje con una carcasa de plástico durable, un cable anfitrión conectado de 14cm y un factor de forma pequeño [75mm x 40mm x 13mm]
- **AMPLIA COMPATIBILIDAD DE SISTEMAS OPERATIVOS:** Independiente del sistema operativo, configuración sin controladores, compatible con los principales sistemas operativos, incluyendo Windows, macOS, Linux, iPadOS, Chrome OS y Android
- **LA VENTAJA DE STARTECH.COM:** Elección de los profesionales de informática desde hace más de 30 años; Este hub USB 3.2 Gen 1 está respaldado durante 2 años por StarTech.com, incluyendo soporte

técnico multilingüe gratuito 24/5 con base en Norteamérica

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Puerto(s) de dispositivos USB-C	Sí
Conexión anfitrión USB-C	No
Puerto(s) de carga rápida	No
Cantidad de Puertos	4
Interfaz	USB 3.2 Gen 1(5Gbps)
Tipo de Bus	USB 3.2 Gen 1(5Gbps)
Estándares Industriales	USB 3.0 - Retrocompatible con USB 2.0 y 1.1
ID del Conjunto de Chips	Genesys Logic - GL3522

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)
Tipo y Velocidad	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s

Conector(es)

Tipo(s) de Conector(es)	3 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps)
	1 - USB 3.2 Type-C (24 pines, Gen 1, 5Gbps)
	1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps)

Software

Compatibilidad OS	OS Independent; No additional drivers or software required
-------------------	--

Observaciones / Requisitos

Requerimientos del	Puerto USB Type-A disponible - USB 3.0 (5Gbps)
--------------------	--

Sistema y Cables

Nota	Todos los puertos son compatibles con adaptadores de vídeo basados en USB, incluido el puerto USB-C. El concentrador no es compatible con el modo alternativo DisplayPort™: soporte para vídeo nativo no basado en USB a través del puerto USB Type-C.
	ES: El concentrador no es compatible con el modo Alt(Alternativo) de DisplayPort ni la alimentación por USB.

Requisitos de Energía

Adaptador de Corriente Incluido	Alimentado por USB
---------------------------------	--------------------

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humedad	HR de 0% a 90% (sin condensación)

Características Físicas

Color	Negro
Factor de forma	Compacto
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Cable	5.5 in [14 cm]
Longitud del Producto	3.0 in [75 mm]
Ancho del Producto	1.6 in [4 cm]
Altura del Producto	0.5 in [1.3 cm]
Peso del Producto	1.4 oz [40 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
----------------------	---

Longitud de la Caja	6.4 in [16.3 cm]
Ancho de la Caja	5.2 in [13.2 cm]
Altura de la Caja	1.7 in [4.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	4.2 oz [118.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Concentrador USB 3.0 de 4 puertos
---------------------	---------------------------------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.