

Câble HDMI haute vitesse Ultra HD 4k de 2m - Cordon HDMI CL3 pour installation murale - M/M - Blanc

Nº de produit: HD3MM2MW



Le câble HDMI® haute vitesse HD3MM2MW de 2 m est classifié CL3 pour les installations dans les murs. Il comporte deux connecteurs HDMI (mâles) plaqués or pour fournir une connexion HDMI vers HDMI fiable, haute qualité entre des appareils comme des lecteurs Blu-Ray™, des téléviseurs HDTV, des lecteurs DVD, des récepteurs stéréo, des projecteurs et plus encore.

Ce câble HDMI de qualité supérieure prend totalement en charge les résolutions 1080p+ à des fréquences de rafraîchissement atteignant 120 Hz tout en offrant des couleurs naturelles. Pour répondre aux besoins des futurs appareils à haute définition, comme des résolutions accrues et des fréquences d'images plus élevées

A propos des câbles HDMI vers HDMI StarTech.com :

Les câbles audio et vidéo numériques HDMI haute vitesse StarTech.com sont conçus avec savoir-faire et fabriqués avec des matériaux de qualité supérieure uniquement pour garantir une performance haute définition, haute qualité. La norme HDMI combine un signal vidéo à large bande passante et un signal audio numérique multivoie en un seul câble pour fournir une résolution d'image exceptionnelle.

## Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

- Acheminement de câble HDMI pour mur
- Permet de connecter des appareils audio-vidéo de haute définition comme des lecteurs Blu-Ray Disc™, des téléviseurs HDTV, des lecteurs DVD, des DVR, des consoles de jeu, des projecteurs, etc.

## Spécifications techniques

- 2 connecteurs mâles HDMI
- Classification de câble CL3
- Résolutions Ultra HD pouvant atteindre 4k x 2k
- Connecteurs HDMI plaqués or
- Fabrication de qualité supérieure

---

### Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Placage du connecteur	Or
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Résistance au feu	Homologué CL3

---

### Performance

Résolutions numériques max.	4K x 2K @ 30 Hz
-----------------------------	-----------------

---

### Connecteur(s)

Connecteur A	1 - HDMI (19 broches)
Connecteur B	1 - HDMI (19 broches)

---

### Caractéristiques physiques

Couleur	Blanc
Style de connecteur	Droit
Calibre du fil	30/32 AWG

Longueur de câble	6.6 ft [2 m]
Longueur du produit	6.6 ft [2.0 m]
Largeur du produit	0.8 in [2.0 cm]
Hauteur du produit	0.4 in [1.1 cm]
Poids du produit	2.5 oz [71.6 g]

---

Informations  
d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	8.7 in [22.0 cm]
Largeur du Paquet	7.9 in [20.0 cm]
Hauteur du Paquet	0.7 in [1.8 cm]
Poids brut	2.9 oz [81.8 g]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet    1 - Câble HDMI haute vitesse CL3 blanc 2 m - M/M

---

Informations de  
garantie

Warranty                      À Vie

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

