

4 poorts USB hub - USB-A naar 3x USB-A en 1x USB-C - USB 3.0 - metaal

Productcode: HB30A3A1CST



Deze 4-poorts USB 3.0 hub verandert de USB-A poort van uw laptop of desktop in twee standaard USB-A poorten, één USB-A snellaadpoort en één USB-C™ poort. U kunt het bereik van uw USB-apparaten ook uitbreiden door deze hub als een centrale repeater te gebruiken.

De 4-poorts hub is ontworpen voor eenvoudige poorttoegang, wanneer de hub aan uw bureau is gemonteerd of erop staat. Er is voldoende afstand tussen de hubpoorten om uw USB apparaten gemakkelijk te verbinden en los te koppelen, zonder dat u andere apparaten van aangrenzende poorten moet loskoppelen.

Met de extra USB 3.0 poorten kunt u uw productiviteit verhogen en meer apparaten op uw computer aansluiten, en hoeft u niet steeds weer apparaten op uw laptop met een beperkt aantal poorten los te koppelen en weer aan te sluiten. De USB-C poort is ideaal voor het aansluiten van nieuwe USB-C apparaten, zoals een externe USB-C schijf, op een traditionele USB-A poort van uw computer.

De hub is perfect voor IT-professionals of iedereen die zijn apparaten regelmatig moet aansluiten en loskoppelen.

Deze hub is de perfecte accessoire voor een laptop of desktop werkstation, dankzij de robuuste metalen behuizing die de dagelijkse gebruiksslijtage kan weerstaan.

Met de meegeleverde muurbeugel kunt u de hub bevestigen aan een oppervlak zoals een bureau of wand.

Met de beschikbare snellaadpoort kan deze hub ervoor zorgen dat uw tablet of smartphone opgeladen en gebruiksklaar zijn wanneer u deze nodig hebt. Tijdens het opladen hebt u ook toegang tot uw apparaat en kunt u dit synchroniseren. De USB-A laadpoort ondersteunt USB batterijoplaadspecificatie 1.2 en levert tot 2,4 A, zodat u uw mobiele apparaat sneller kunt opladen dan met traditionele USB-poorten.

De HB30A3A1CST wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische

ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Kan worden geïnstalleerd op plaatsen waar USB 3.0 poorten stevig aan een oppervlak, zoals een wand of onder een bureau, moeten worden bevestigd
- Upgrade en breid de aansluitmogelijkheden van uw MacBook, Ultrabook, laptop of desktop uit
- Geschikt voor hot desk-omgevingen om meerdere apparaten op een USB-hub te kunnen aansluiten

Eigenschappen

- **4-PORT USB 3.0-HUB:** Voeg 1x USB-C en 3x USB-A poorten toe aan een USB Type-A laptop/desktop met deze SuperSpeed 5 Gbps USB 3.1/3.2 Gen 1 adapter hub; inclusief 1 m USB-A hostkabel
- **OPLADEN & SYNCHRONISEREN:** Inclusief 24W voedingsadapter (gedeeld door alle poorten); Zelfgevoede Hub met USB-A laadpoort (DCP) biedt tot 12 W (BC 1.2) ; apparaten opladen met of zonder aangesloten PC
- **MONTEERBAAR:** Veilig met schroeven aan een wand of bureau te monteren; montagesteun meegeleverd; compacte metalen hub ideaal voor commerciële omgevingen; incl. rubberen pootjes voor betere grip
- **DOORDACHT ONTWERP:** Schakel alle apparaten uit met de hoofdschakelaar op de Hub; voeding-LED's voor status; gemakkelijk kabels aansluiten met USB-A poorten aan voorkant en USB-C poort aan de zijkant
- **BREDE COMPATIBILITEIT:** Robuuste OS onafhankelijke USB hub; Geschikt voor Windows, macOS, Linux, iPadOS, Chrome OS; Ondersteunt SSD, USB Sticks, keyboard/muis, webcams, scanners, printers

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
USB-C apparaat poort(en)	Ja
USB-C hostverbinding	Nee
Snellaadpoort(en)	Ja

Poorten	4
Interface	USB 3.0
Bus type	USB 3.0
Industriestandaarden	USB batterijplaadspecificatie Rev. 1.2 USB-A laadpoort biedt tot 2,4 A vermogen USB 3.0 - Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.1
Chipsetcode	Realtek - RTS5411

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbit/s
Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s

Connector(en)

Connector A	USB Type-B (9-polig) USB 3.0
Connector B	USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
	USB Type-C (24-polig) USB 3.0
	USB 3.0 A (snelladen; 9-polig)

Software

Besturingssystemen	Besturingssysteem onafhankelijk; geen extra stuurprogramma's of software vereist
--------------------	--

Speciale opmerkingen / vereisten

Systeem- en kabelvereisten	Beschikbare USB Type-A poorten - USB 3.0 (5 Gbps)
Notitie	De USB Type-C poort is alleen bestemd voor data. USB 3.0 staat ook bekend als USB 3.1 Gen 1; deze connectiviteitsstandaard biedt snelheden tot 5 Gbps. De hub ondersteunt niet DP Alt Mode of USB Power Delivery.

Indicatoren

LED-indicatoren	Power
	Hubpoort aansluiting



Voeding

Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	0.6 A
Uitgangsspanning	12V DC
Uitgangsstroom	2A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	M
Vermogensopname	24

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Vochtigheid	20~80% RV (Niet condenserend)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Vormfactor	Desktop
Type behuizing	Aluminium
Kabellengte	39.4 in [100 cm]
Lengte product	3.9 in [100.0 mm]
Breedte product	2.4 in [60.0 mm]
Hoogte product	0.9 in [24.0 mm]
Gewicht product	4.8 oz [135.0 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	5.8 in [14.7 cm]
----------------	------------------



Package Width	3.9 in [98.0 mm]
Package Height	3.7 in [95.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	18.9 oz [535.0 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	USB 3.0 Hub
	universele voedingsadapter (N-A/JP, VK, EU, ANZ)
	USB-A naar USB-B kabel
	rubberen voetjes
	Montagesteunen
	bevestigingsschroeven
	quick-start handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

