

Hub USB 3.0 de 4 Puertos USB-A - Ladrón USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed de 5Gbps
Portátil Tipo A - Alimentado por el Bus USB - Concentrador USB para Ordenador de
Sobremesa o Portátil

ID del Producto: HB30AM4AB




Este concentrador USB de 4 puertos le permite conectar cuatro dispositivos periféricos SuperSpeed USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) a su ordenador portátil o de sobremesa equipado con USB-A, lo cual constituye una solución ideal para agregar puertos USB a un dispositivo con limitación de puertos USB disponibles. Incluye gestor en espiral de cables, lo cual permite guardar el cable integrado para facilitar la portabilidad.

Mediante este concentrador USB, es posible conectar cuatro dispositivos USB-A a un puerto USB-A de su dispositivo anfitrión. El concentrador USB Type-A comparte hasta 4,5W (5V/900mA) de alimentación entre dispositivos conectados, lo cual constituye una solución ideal para la conexión de unidades de disco duro SSD/memoria USB, almacenamiento de datos, teclados, ratones, cámaras web y conjuntos de auriculares y micrófono USB. El concentrador USB es retrocompatible con USB 2.0 (480Mbps).

Fabricado en duradera caja plástica, de peso ligero e impecable sistema en espiral de gestión de cables, este concentrador USB es el complemento perfecto de viajes/desplazamientos para su ordenador portátil. Como ocupa poco espacio, permite guardarlo en la bolsa de su ordenador portátil y, asimismo, el gestor en espiral de cables evita estorbos, lo cual permite más fácilmente la accesibilidad. El concentrador USB funciona con alimentación por bus, lo cual evita el uso de un voluminoso adaptador de alimentación externo.

El concentrador USB es independiente del sistema operativo (OS) y garantiza la compatibilidad con las plataformas Windows, macOS, Linux, iPadOS, Chrome OS y Android. El cable anfitrión integrado tiene una longitud de 28cm, suficiente para conectarlo a cualquier estación de trabajo y que permita el alcance hasta el dispositivo anfitrión incluso si el ordenador portátil está colocado en un soporte convencional o soporte elevador. La conexión USB-A anfitrión funciona con cualquier ordenador portátil equipado con USB Type-A, o dispositivo 2 en 1, como Surface Pro 7, Surface Book, MacBook, XPS o X1 Carbon.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Conecte unidades de disco duro SSD/memoria USB, dispositivos de almacenamiento de datos, teclados, ratones, cámaras web, así como conjuntos USB de auriculares y micrófono, a su ordenador equipado con USB-A
- Guárdelo en la bolsa de su ordenador portátil al viajar/desplazarse

Características

- **CONCENTRADOR USB 3.2 Gen 1 DE 4 PUERTOS:** Expanda la conectividad de un ordenador portátil o de sobremesa equipado con USB-A agregándole 4x puertos USB-A, mediante este concentrador USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed 5Gbps; compatible con dispositivos USB 3.2 Gen 1/2.0
- **ORGANIZADO Y PORTÁTIL:** Concentrador compacto USB-A, con sistema de gestión de cables no visibles y evitar estorbos en los bolsillos o bolsas de transporte del ordenador portátil; concentrador de peso ligero ideal para viajes/desplazamientos, con duradera caja de plástico de 28cm (11") y cable USB-A integrado, ideal para su uso en oficina convencional u oficina en casa
- **CONCENTRADOR USB CON ALIMENTACIÓN POR BUS:** Concentrador USB Type-A con velocidades de transferencia de hasta 5Gbps y alimentación de hasta 4,5W, que depende de la alimentación suministrada por su ordenador; compatible con unidades SSD/memoria USB para datos, almacenamiento, teclados, ratones, cámaras web, conjuntos de auriculares y micrófono
- **COMPATIBILIDAD:** Independiente del sistema operativo (OS), funciona en Windows, macOS, Linux, iPadOS, Chrome OS; cable largo anfitrión para ordenadores portátiles equipados con USB-A, colocados en soportes o tipo 2 en 1 (Dell XPS, Microsoft Surface Pro & Laptop, Lenovo ThinkPad X1 Carbon, HP EliteBook, Chromebook)
- **LA VENTAJA DE STARTECH.COM:** Por más de 30 años, StarTech.com ha sido la elección preferida de los profesionales informáticos. Producto avalado con la garantía de 2 años de StarTech.com, con soporte técnico multilingüe gratuito, 24 horas/5 días a la semana, con base en Norteamérica

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Puerto(s) de dispositivos USB-C	No
Conexión anfitrión USB-C	No
Puerto(s) de carga rápida	No
Cantidad de Puertos	4
Interfaz	USB 3.2 Gen 1
Tipo de Bus	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Estándares Industriales	USB 3.2 - Retrocompatible con USB 3.1, 3.0, 2.0 y 1.1
ID del Conjunto de Chips	Realtek - RTS5411E

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)
Tipo y Velocidad	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
Compatibilidad con UASP	Sí

Conector(es)

Tipo(s) de Conector(es)	1 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)
	4 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)

Software

Compatibilidad OS	Independiente del Sistema Operativo
-------------------	-------------------------------------

Requisitos de Energía

Adaptador de Corriente Incluido	Alimentación por bus
Tensión de Entrada	5V DC

Tensión de Salida	5 DC
	5 DC

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Humedad	HR de 0% a 95% (sin condensación), a 25°C

Características Físicas

Color	Negro y Gris Espacial
Factor de forma	Compacto
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Cable	11.0 in [28 cm]
Longitud del Producto	5.3 in [13.5 cm]
Ancho del Producto	2.0 in [5.0 cm]
Altura del Producto	0.8 in [2.0 cm]
Peso del Producto	2.8 oz [80.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	5.7 in [14.4 cm]
Ancho de la Caja	6.8 in [17.2 cm]
Altura de la Caja	1.3 in [3.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	4.8 oz [136.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Concentrador USB
---------------------	----------------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.