

Cable de 7m HDMI con Ethernet CL3 - Cable HDMI Ultra HD para Instalaciones en Muro  
- Cable HDMI de Alta Velocidad UHD 4K 30Hz 10,2 Gbps - Cable de Vídeo HDMI 1.4  
30AWG, Blanco

ID del Producto: HD3MM7MW



El cable HDMI™ de alta velocidad con Ethernet está diseñado para ofrecer un rendimiento superior de vídeo y audio, al tiempo que garantiza una conectividad fiable con una gran variedad de dispositivos HDMI, como televisores de alta definición, receptores estéreo, proyectores, consolas de videojuegos y mucho más. <p

Alta velocidad HDMI™

Este cable HDMI 1.4b admite resoluciones Ultra HD 4K (3840x2160p a 30 Hz, o 4096x2160p a 24 Hz), Full HD (1920x1080p a un máximo de 120 Hz), y un ancho de banda de 10,2 Gbps para una transmisión de vídeo y audio sin fisuras. También es compatible con relaciones de aspecto amplias, lo que la hace perfecta tanto para sistemas de entretenimiento doméstico como para presentaciones profesionales. Gracias a la compatibilidad con vídeo en 3D y audio de 8 canales (5.1/7.1/Dolby Digital Plus/Dolby TrueHD), podrá disfrutar de una experiencia visual y auditiva totalmente envolvente.

Clasificación CL3 para una Instalación Segura en la Pared

Este cable HDMI cuenta con una cubierta de PVC duradera con clasificación CL3 que está diseñada para su instalación en la pared. En caso de incendio, la cubierta libera bajos niveles de humos tóxicos, lo que aumenta la seguridad en entornos residenciales y comerciales. Su robusto diseño garantiza longevidad y fiabilidad, lo que lo convierte en una opción excelente para salas de juntas, aulas y cines en casa.

Calidad de Construcción Premium

Construido con hilo de cobre de 30 AWG, conectores chapados en oro y un blindaje EMI superior mediante una lámina de Al-Mylar y un trenzado de cobre, este cable minimiza la pérdida de señal y las interferencias. Esto garantiza una transmisión de audio y vídeo nítida y de alta calidad con una

fiabilidad excepcional.

Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface (Interfaz multimedia de alta definición), HDMI Trade Dress (diseño e imagen comercial HDMI) y los logotipos HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Tramos de cable HDMI de pared
- De utilidad para conectar dispositivos de audio y video de alta definición como reproductores de Blu-ray Disc™, televisores de alta definición, reproductores de DVD, DVRs, consolas de juegos, proyectores, etc.

## Características

- **CABLE HDMI DE ALTA VELOCIDAD:** 4K (3840x2160p, 24, 25, 30Hz | 4096x2160p, 24Hz), Full HD (1920x1080p, 120Hz), 10,2 Gbps, relación de aspecto amplia, audio de 8 canales (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD), 3D
- **CABLE DURABLE CL3:** Cubierta de PVC durable y alivio de tensión para una alta resistencia y fiabilidad. La cubierta CL3 libera bajos niveles de gases tóxicos en caso de incendio
- **FABRICACION DE CALIDAD:** Cable de 30AWG con conectores chapados en oro, y blindaje EMI superior con lámina de Al-Mylar y trenzado de cobre que mejoran la integridad y fiabilidad de la señal
- **APLICACIONES:** Utilízelo en oficinas en casa/salas de juntas/oficinas/aulas, funciona con su ordenador portátil/barra de sonido para presentaciones a través de monitores o proyectores UHD/4K
- **ESPECIFICACIONES:** 7m | Blanco | HDMI Macho a Macho | 30 AWG | Cubierta de PVC CL3 | Blindaje: Al-Mylar | ARC, Deep Color, HDCP 1.4, CEC | YCC601 Color | HDMI 1.4b y anteriores

---

### Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Revestimiento del Conector	Oro

Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Grado de Inflamabilidad	Clasificación CL3

---

#### Rendimiento

Resolución Digital Máxima	4K x 2K @ 30 Hz
---------------------------	-----------------

---

#### Conector(es)

Conector A	1 - HDMI (19 pines)
Conector B	1 - HDMI (19 pines)

---

#### Requisitos Ambientales

Humedad	10% ~ 90%
---------	-----------

---

#### Características Físicas

Color	Blanco
Estilo de Conector	Recto
Calibre del Conductor	30/32 AWG
Longitud del Cable	23.0 ft [7 m]
Longitud del Producto	23.0 ft [7 m]
Ancho del Producto	0.8 in [2.0 cm]
Altura del Producto	0.4 in [1.1 cm]
Peso del Producto	10.8 oz [306 g]

---

#### Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	6.3 in [15.9 cm]
Ancho de la Caja	7.8 in [19.7 cm]

Altura de la Caja	1.3 in [3.4 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	11.4 oz [322.0 g]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable HDMI de alta velocidad CL3 (blanco), de 7 metro - M/M
---------------------	---

---

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.