

Hub USB 3.0 a 4 porte - da USB-A a 4x USB-A - SuperSpeed 5Gbps portatile USB 3.2 Gen 1 Type-A Hub - USB alimentato via bus - Hub USB per laptop/desktop con cavo lungo 28cm e gestione cavi

ID prodotto: HB30AM4AB



Questo hub USB a 4 porte consente di collegare quattro periferiche USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed (5 Gbps) a un computer laptop o desktop USB-A e rappresenta una soluzione ideale per aggiungere porte USB a un dispositivo in cui sono presenti in numero limitato. È dotato di un sistema di gestione cavi ad avvolgimento che permette di nascondere il cavo integrato per migliorare la portabilità.

Questo hub USB multiporta permette di collegare quattro dispositivi USB-A a un'unica porta USB-A del dispositivo host. L'hub USB Type-A condivide fino a 4,5 W (5 V/900 mA) di potenza tra i dispositivi collegati, il che lo rende una soluzione ideale per la connessione di unità SSD/chiavette USB, dispositivi di archiviazione dati, tastiere, mouse, webcam e cuffie USB. L'hub USB è retrocompatibile con USB 2.0 (480 Mbps).

Dotato di un alloggiamento in plastica resistente e leggero e di un pratico sistema di gestione dei cavi ad avvolgimento, questo hub USB è il compagno di viaggio perfetto per il computer laptop. Grazie all'ingombro ridotto, può essere riposto senza problemi nella borsa del computer laptop; inoltre, il sistema di gestione dei cavi ad avvolgimento impedisce aggrovigliamenti garantendo una facile accessibilità. L'hub USB è alimentato tramite bus, perciò non necessita di ingombranti adattatori di alimentazione esterni.

L'hub USB è indipendente dal sistema operativo, pertanto è supportato su un'ampia gamma di piattaforme, tra cui Windows, macOS, Linux, iPadOS, Chrome OS e Android. Il cavo host integrato da 28 cm può essere impiegato facilmente in qualsiasi stazione di lavoro e collegato al dispositivo host anche se questo si trova su un supporto o su un'alzata. La connessione all'host USB-A funziona con tutti i computer laptop USB-A, i dispositivi 2-in-1, come Surface Pro 7, Surface Book, MacBook, XPS o X1 Carbon.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Collegamento di unità SSD/chiavette USB, dispositivi di archiviazione dati, tastiere, mouse, webcam e cuffie USB a un computer USB-A
- Trasportabile nella borsa del computer laptop durante gli spostamenti

Caratteristiche

- HUB USB 3.2 Gen 1 a 4 PORTE: grazie a questo hub USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed da 5 Gbps è possibile espandere la connettività di un computer laptop o desktop USB-A aggiungendo 4 porte USB-A; supporta i dispositivi USB 3.2 Gen 1/2.0
- FACILITÀ DI TRASPORTO: hub USB-A compatto con gestione cavi a scomparsa per evitare aggrovigliamenti nelle borse per laptop o nelle tasche; hub da viaggio leggero in plastica resistente, cavo USB-A da 28 cm integrato ideale per l'uso in ufficio e casa
- HUB USB ALIMENTATO TRAMITE BUS: hub USB Type-A con velocità fino a 5 Gbps e potenza condivisa fino a 4,5W a seconda della potenza fornita dal computer; supporta unità SSD/chiavette USB, dispositivi archiviazione dati, tastiere, mouse, webcam, cuffie
- COMPATIBILITÀ: indipendente dal sistema operativo funziona con Windows, macOS, Linux, Chrome OS; cavo host lungo per computer laptop USB-A o dispositivi 2-in-1 (Dell XPS, Microsoft Surface Pro e laptop, Lenovo ThinkPad X1 Carbon, HP EliteBook, Chromebook)
- IL VANTAGGIO DI STARTECH.COM: la scelta dei professionisti IT da oltre 30 anni; questo hub di espansione con più porte USB-A è coperto dal supporto StarTech.com di 2 anni, incluso il supporto tecnico multilingue gratuito 24/5 con base in Nord America

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Porta(e) per dispositivi USB-C	No
Connessione host	No

USB-C	
Porta(e) di ricarica rapida	No
Porte	4
Interfaccia	USB 3.2 Gen 1
Tipo bus	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Standard del settore	USB 3.2 - Retrocompatibile con USB 3.1, 3.0, 2.0 e 1.1
ID chipset	Realtek - RTS5411E

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)
Tipo e velocità	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
Supporto UASP	Sì

Connettore/i

Tipo/i connettori	1 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps) 4 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)
-------------------	--

Software

Compatibilità con sistemi operativi	Indipendente dal sistema operativo
-------------------------------------	------------------------------------

Alimentazione

Fonte di Alimentazione	Alimentazione tramite bus
Tensione ingresso	5V DC
Tensione di uscita	5 DC 5 DC

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura di	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

conservazione

Umidità Da 0% a 95% (non-condensante) a 25°

Caratteristiche
fisiche

Colore	Nero & Grigio Siderale
Fattore di forma	Compatto
Tipo enclosure	Plastica
Lunghezza del cavo	11.0 in [28 cm]
Lunghezza prodotto	5.3 in [13.5 cm]
Larghezza prodotto	2.0 in [5.0 cm]
Altezza prodotto	0.8 in [2.0 cm]
Peso prodotto	2.8 oz [80.0 g]

Informazioni
confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	5.7 in [14.4 cm]
Package Width	6.8 in [17.2 cm]
Package Height	1.3 in [3.2 cm]
Peso spedizione (confezione)	4.8 oz [136.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Hub USB
-----------------------------	-------------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.