

Cavo HDMI ad alta velocità con Ethernet classificato CL3 7m - Cavo HDMI Ultra HD 4k 30Hz per installazione a parete - Cavo video per monitor HDMI 1.4 UHD - 10.2 Gbps - Bianco

ID prodotto: HD3MM7MW



Il cavo HDMI™ ad alta velocità con Ethernet è progettato per offrire prestazioni video e audio superiori, garantendo al contempo una connettività affidabile con una vasta gamma di dispositivi HDMI, tra cui televisori HD, ricevitori stereo, proiettori, console di gioco e altro ancora.

HDMI™ ad Alta Velocità

Questo cavo HDMI 1.4b supporta risoluzioni Ultra HD 4K (3840x2160p a 30Hz o 4096x2160p a 24Hz), Full HD (1920x1080p fino a 120Hz) e una larghezza di banda di 10,2 Gbps per una trasmissione video e audio senza interruzioni. Supporta inoltre ampi formati, rendendolo perfetto sia per i sistemi home entertainment che per le presentazioni professionali. Grazie al supporto per video 3D e audio a 8 canali (5.1/7.1/Dolby Digital Plus/Dolby TrueHD), potrete godere di un'esperienza di visualizzazione e ascolto completamente coinvolgente.

Classificato CL3 per un'Installazione Sicura a Parete

Questo cavo HDMI è dotato di una resistente guaina in PVC classificata CL3, progettata per l'installazione a parete. In caso di incendio, la guaina rilascia bassi livelli di fumi tossici, migliorando la sicurezza in ambienti residenziali e commerciali. Il design robusto garantisce longevità e affidabilità, rendendolo una scelta eccellente per sale riunioni, aule e home theater.

Qualità di Costruzione Premium

Realizzato con filo di rame 30 AWG, connettori placcati in oro e schermatura EMI superiore con lamina Al-Mylar e treccia di rame, questo cavo riduce al minimo la perdita di segnale e le interferenze. Ciò garantisce una trasmissione audio e video chiara e di alta qualità con un'affidabilità eccezionale.

I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress e i loghi HDMI sono

marchi commerciali o marchi commerciali registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Posa di cavi HDMI a parete
- Connessione di dispositivi A/V ad alta definizione come lettori Blu-Ray Disc™, HDTV, lettori DVD, DVR, console di gioco, proiettori e così via

Caratteristiche

- **CAVO HDMI AD ALTA VELOCITÀ:** cavo HDMI 1.4b da 7 m con Ethernet supporta 4K (3840x2160p) 24, 25, 30Hz, 4096x2160p, 24Hz, Full HD (1920x1080p) 120Hz; Larghezza di banda 10,2 Gbps, rapporto di aspetto ampio, 8Ch Audio (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD), video 3D
- **CAVO DUREVOLE CL3:** cavo HDMI Ultra HD con rivestimento in PVC resistente per un'elevata affidabilità; il rivestimento classificato CL3 rilascia bassi livelli di fumi tossici in caso di incendio; ideale per installazioni a parete e per ambienti commerciali
- **COSTRUZIONE DI QUALITÀ:** cavo 30AWG con connettori placcati in oro e schermatura EMI superiore con foglio di Al-Mylar e treccia di rame che migliorano l'integrità e l'affidabilità del segnale, fornendo video e audio di qualità superiore
- **APPLICAZIONI:** Per uso in uffici domestici/sale conferenze/uffici/aule; funziona con computer portatile / workstation professionale / soundbar per le presentazioni su monitor UHD/4K, proiettore di marche come Samsung / Sony / Apple TV / Dell / Lenovo
- **SPECIFICHE:** 7m | Bianco | HDMI 1.4b | Cavo HDMI Maschio Maschio | 30 AWG | Connettori placcati in oro | Guaina in PVC, CL3 | Schermatura: Foglio di Al-Mylar con treccia | ARC, Colore Profondo, HDCP 1.4, CEC | Colore YCC601 | Supporta HDMI 1.4 e precedenti

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Placcatura connettori	Oro
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride

Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia

Classe di resistenza al fuoco Classe CL3

Prestazioni

Risoluzioni digitali massime 4K x 2K @ 30 Hz

Connettore/i

Connettore A 1 - HDMI (19 pin)

Connettore B 1 - HDMI (19 pin)

Ambientale

Umidità 10% ~ 90%

Caratteristiche fisiche

Colore Bianco

Stile connettori Dritto

Diametro filo 30/32 AWG

Lunghezza del cavo 23.0 ft [7 m]

Lunghezza prodotto 23.0 ft [7 m]

Larghezza prodotto 0.8 in [2.0 cm]

Altezza prodotto 0.4 in [1.1 cm]

Peso prodotto 10.8 oz [306 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione 1

Lunghezza Confezione 6.3 in [15.9 cm]

Larghezza del Pacco 7.8 in [19.7 cm]

Altezza del Pacco 1.3 in [3.4 cm]

Peso spedizione 11.4 oz [322.0 g]

(confezione)

Contenuto della
confezione

Incluso nella
confezione

1 - Cavo HDMI ad alta velocità CL3 da 7 m colore bianco
- M/M

Informazioni sulla
garanzia

Warranty

A vita

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.