

Concentrador USB 3.0 de 4 Puertos - USB-C a 1x USB-C y 3x USB-A

ID del Producto: HB30C3A1CFB



El concentrador USB 3.0 de 4 puertos permite la conexión tanto de periféricos USB-C™ como USB-A a su computador portátil o Chromebook™ a través de un solo puerto USB Type-C™ o Thunderbolt™ 3.

El concentrador resulta ideal para casi todos los computadores portátiles equipados con USB-C, como Dell™ Latitude 11 5000 2-in-1 y Dell XPS 12.

Este concentrador USB 3.1 Gen 1 le permite ampliar sus opciones de conexión USB mediante el puerto USB-C de su computador. Ofrece un puerto USB-C y tres puertos USB-A, lo cual permite conectar dispositivos USB convencionales y, al mismo tiempo, conectar en el futuro los dispositivos USB Type-C cuya popularidad va en aumento.

El conector integrado USB Type-C de fácil uso tiene un tamaño pequeño y es reversible, lo cual facilita su inserción. Puede conectar el enchufe con cualquiera de sus caras hacia arriba, lo cual significa que hay menor riesgo de dañar los puertos (por insertar mal el enchufe) y menos frustración.

Gracias a su diseño compacto y de peso ligero, este concentrador con alimentación por USB está ideado para facilitar la movilidad. Se puede llevar cómodamente en su bolsa de transporte, a fin de ampliar la conectividad al viajar o desplazarse.

Además, este versátil concentrador USB ocupa un espacio mínimo en el escritorio, así que se puede utilizar al trabajar en entornos de oficinas compartidas o BYOD (Trae tu propio dispositivo).

Evite las molestias y los gastos que supone adquirir nuevos periféricos, gracias a este concentrador USB 3.0, que puede utilizar con sus dispositivos USB 3.0 y 2.0. Este concentrador con alimentación por bus se instala en cuestión de segundos, sin que se requieran controladores ni software adicionales, además de que es compatible con prácticamente cualquier sistema operativo.

El concentrador HB30C3A1CFB está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Lleve el concentrador cuando viaje, a fin de poder conectar prácticamente cualquier periférico USB donde quiera que vaya
- Aproveche al máximo el puerto USB-C de su MacBook u ordenador portátil al trabajar en modo BYOD (Trae tu propio dispositivo), para ampliar sus posibilidades de conexión de datos
- Instale en entornos de oficina compartida para proporcionar acceso a un concentrador USB para varios dispositivos

Características

- Amplíe la conectividad de su computador equipado con USB-C
- Lleve su concentrador con alimentación por USB a cualquier lugar, gracias a su diseño portátil y de peso ligero
- Agregue puertos tanto USB-C, como USB-A a su MacBook, Chromebook u computador equipado con un puerto USB Type-C
- Compatible con puerto de datos Thunderbolt 3
- Fácil y sencilla instalación, gracias a la amplia compatibilidad con diversos sistemas operativos, sin necesidad de controladores adicionales
- Retrocompatible con dispositivos USB 2.0 y 1.1
- Compatible con USB 3.0 y tasas de transferencia de datos de hasta 5Gbps
- Soporta Plug and Play e Intercambio en Caliente (Hot-Swap)

Hardware

Política de Garantía 2 Years

Puerto(s) de dispositivos USB-C	Sí
Conexión anfitrión USB-C	Sí
Puerto(s) de carga rápida	No
Cantidad de Puertos	4
Interfaz	USB 3.2 Gen 1(5Gbps)
Tipo de Bus	USB 3.2 Gen 1(5Gbps)
Estándares Industriales	USB 3.0 - Retrocompatible con USB 2.0 y 1.1
ID del Conjunto de Chips	Genesys Logic - GL3523-S

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)
Tipo y Velocidad	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s

Conector(es)

Tipo(s) de Conector(es)	3 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps)
	1 - USB 3.2 Type-C (24 pines, Gen 1, 5Gbps)
	1 - USB 3.2 Type-C (24 pines, Gen 1, 5Gbps)

Software

Compatibilidad OS	OS Independent; No additional drivers or software required
-------------------	--

Observaciones / Requisitos

Requerimientos del Sistema y Cables	Puerto USB Type-C disponible - USB 3.0 (5Gbps)
Nota	Todos los puertos son compatibles con adaptadores de vídeo basados en USB, incluido el puerto USB-C. El concentrador no es compatible con el modo alternativo DisplayPort™: soporte para vídeo nativo no basado en

USB a través del puerto USB Type-C.

El concentrador no es compatible con el modo Alt(ernativo) de DisplayPort ni la alimentación por USB.

Requisitos de Energía

Fuente de alimentación Alimentado por USB

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Humedad HR de 0% a 90% (sin condensación)

Características Físicas

Color Negro

Factor de forma Compacto

Tipo de Gabinete Plástico

Longitud del Cable 4.5 in [114 mm]

Longitud del Producto 3.0 in [75 mm]

Ancho del Producto 1.6 in [4 cm]

Altura del Producto 0.5 in [1.3 cm]

Peso del Producto 1.1 oz [32 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 6.4 in [16.3 cm]

Ancho de la Caja 5.2 in [13.2 cm]

Altura de la Caja 1.7 in [4.4 cm]

Peso (de la Caja) del 3.9 oz [110.0 g]

Envío

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja	1 - Concentrador USB 3.0
---------------------	--------------------------

Información Acerca
de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.