

Hub USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) à 4 ports - Concentrateur USB-C vers 1x USB-C 3x USB-A

N° de produit: HB30C3A1CFB



Le hub USB 3.2 Gen 1 à 4 ports permet de brancher des périphériques USB-C™ et USB-A à votre ordinateur portable ou votre Chromebook™, grâce à un seul port USB Type-C™ ou Thunderbolt™ 3.

Ce hub convient à la plupart des ordinateurs portables USB-C, comme le Dell™ Latitude 11 5000 2-en-1 et le Dell XPS 12.

Ce hub USB 3.2 Gen 1 vous permet d'étendre vos options de connexion USB grâce au port USB-C de votre ordinateur. Avec son port USB-C et ses trois ports USB-A, vous pourrez brancher les périphériques USB traditionnels tout en vous préparant à la future arrivée massive de périphériques USB Type-C.

Convivial, son connecteur USB Type-C intégré est petit et réversible, ce qui facilite son insertion. La prise se branche de n'importe quel côté. Moins de risques d'abîmer vos ports et moins d'énerverment en vue !

Compact et léger, ce hub alimenté par USB est fait pour voyager. Glissez-le dans votre étui de transport pour améliorer votre connectivité en déplacement.

Polyvalent, il se fera également tout petit sur votre bureau. Tout ce qu'il vous faut pour le partage de bureau ou un milieu BYOD (Apportez votre propre appareil).

Évitez les tracas et les coûts associés à l'achat de nouveaux périphériques en utilisant ce hub USB 3.2 Gen 1 avec vos appareils USB 3.2 Gen 1 et 2.0. Le hub alimenté par bus s'installe en quelques secondes, sans pilote ni logiciel, et il est compatible avec presque tous les systèmes d'exploitation.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Emportez ce hub dans vos déplacements et branchez presque tous les périphériques USB, où que vous vous trouviez
- Misez sur le port USB-C port de votre MacBook ou ordinateur portable BYOD pour élargir vos possibilités de connexion de données
- Peut être déployé dans les espaces de bureau partagés pour offrir l'accès à un hub USB à plusieurs périphériques

Spécifications techniques

- Étendez la connectivité de votre ordinateur USB-C grâce à la toute récente technologie USB 3.2 Gen 1
- Emportez partout avec vous ce hub alimenté par USB au format portable léger
- Ajoutez des ports USB-C et USB-A à votre MacBook, à votre Chromebook ou à tout ordinateur avec port USB Type-C
- Compatible avec les ports de données Thunderbolt 3
- Installation rapide et facile avec prise en charge de nombreux systèmes d'exploitation, sans pilote supplémentaire
- Rétrocompatibilité avec les périphériques USB 2.0 et 1.1
- Se conforme avec USB 3.2 Gen 1 et vitesses de transfert pouvant atteindre 5 Gb/s
- Compatible plug-and-play et échange à chaud

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Port(s) appareil USB-C	Oui
Connexion hôte USB-C	Oui

Port(s) à charge rapide	Non
Nombre de ports	4
Interface	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
Type de bus	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
Normes de l'industrie	USB 3.0 - Rétrocompatibilité avec les normes USB 2.0 et 1.1
ID du chipset	Genesys Logic - GL3523-S

Performance

Vitesse max. de transfert de données	5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)
Type et débit	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s

Connecteur(s)

Types de connecteur	3 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)
	1 - USB 3.2 Type-C (2 broches, Gen 1, 5Gbps)
	1 - USB 3.2 Type-C (2 broches, Gen 1, 5Gbps)

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	OS Independent; No additional drivers or software required
--------------------------------------	--

Notes spéciales / Configuration

Configurations du système et du câblage	Port USB Type-C disponible - USB 3.0 (5 Gb/s)
Remarque	Tous les ports acceptent les adaptateurs vidéo USB, y compris le port USB-C. Ce hub ne prend pas en charge le mode Alternatif DisplayPort - prise en charge vidéo native non-USB sur le port USB Type-C.
	Le hub ne prend pas en charge le mode DP Alt ni USB Power Delivery.

Alimentation

Source d'alimentation	Alimentation par USB
-----------------------	----------------------

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humidité	Humidité relative de 0 ~ 90 %, sans condensation

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type	Compact
Type de boîtier	Plastique
Longueur de câble	4.5 in [114 mm]
Longueur du produit	3.0 in [75 mm]
Largeur du produit	1.6 in [4 cm]
Hauteur du produit	0.5 in [1.3 cm]
Poids du produit	1.1 oz [32 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	6.4 in [16.3 cm]
Package Width	5.2 in [13.2 cm]
Package Height	1.7 in [4.4 cm]
Poids brut	3.9 oz [110.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Concentrateur USB 3.0
-----------------------	---------------------------

Informations de garantie

Warranty	2 ans
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

