

USB-C-hubb med 4 portar - USB-C till 1x USB-C och 3x USB-A - USB 3.0-hubb - 5Gbps

Produkt ID: HB30C3A1CFB



USB 3.2 Gen 1-hubben med 4 portar låter dig ansluta både USB-C™- och USB-A-tillägg till din bärbara dator eller ChromeBook™, genom en enda USB Type-C™- eller Thunderbolt™ 3-port.

Hubben är idealisk för i stort sett alla USB-C-utrustade bärbara datorer, som till exempel Dell™ Latitude 11 5000 2-i-1 och Dell XPS 12.

Denna USB 3.2 Gen 1-hubb utökar dina USB-anslutningsmöjligheter med hjälp av USB-C-porten på din dator. Den ger en USB-C-port och tre USB-A-portar så att du kan ansluta traditionella USB-enheter nu och samtidigt kunna ansluta USB Type-C-enheter i framtiden.

Den inbyggda och lättanvända USB Type-C-kontakten är liten och vändbar vilket gör den enklare att koppla in. Du kan ansluta kontakten med vilken sida som helst upp, vilket innebär lägre risk för att skada portarna och mindre frustration.

Med den kompakta och lätta designen är den USB-drivna hubben skräddarsydd för bärbarhet. Den får enkelt plats i datorväskan och ger dig fler anslutningar när du reser.

Dessutom tar denna mångsidiga USB-hubb upp minimalt med utrymme på skrivbordet så att du kan använda den vid arbetsstationer med flera användare eller BYOD-miljöer (Bring Your Own Device).

Slipp köpa nya tillägg genom att använda denna USB 3.2 Gen 1-hubb med dina befintliga USB 3.2 Gen 1- och 2.0-enheter. Den buss-drivna hubben installeras på ett par sekunder utan att extra drivrutiner eller program behövs och den är kompatibel med i stort sett alla operativsystem.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Ta med dig hubben när du reser och anslut i stort sett vilket USB-tillägg som helst var du än är
- Utnyttja USB-C-porten på din BYOD MacBook eller bärbara dator för att få flera anslutningsmöjligheter
- Använd vid arbetsstationer med flera användare för att ge flera enheter åtkomst till USB-hubb

Funktioner

- Ge din USB-C-kapabla dator flera anslutningar
- Ta den USB-drivna hubben med dig var som helst, med en bärbar och lätt design
- Lägg till både USB-C- och USB-A-portar till din MacBook, Chromebook eller dator med en USB Type-C-port
- Thunderbolt 3 dataport-kompatibel
- Snabb och enkel installation med brett OS-stöd och inga drivrutiner behövs
- Bakåtkompatibel med äldre USB 2.0- och 1.1-enheter
- Kompatibel med USB 3.2 Gen 1 och datahastigheter på upp till 5 Gbps
- Plug-and-play- och hot-swap-kompatibel

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
USB-C-enhetsport(ar)	Ja
USB-C-värdanslutning	Ja
Snabbladdningsport(ar)	Nej

	Portar	4
	Gränssnitt	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
	Busstyp	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
	Industristandarder	USB 3.0 - bakåtkompatibel med USB 2.0 och 1.1
	Chipset-ID	Genesys Logic - GL3523-S
Prestanda		
	Maximal dataöverföringshastighet	5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)
	Typ och hastighet	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
Kontakt(er)		
	Kontakttyp(er)	3 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)
		1 - USB 3.2 Type-C (24 stift, Gen 1, 5 Gbps)
		1 - USB 3.2 Type-C (24 stift, Gen 1, 5 Gbps)
Mjukvara		
	OS-kompatibilitet	OS Independent; No additional drivers or software required
Särskilda anmärkningar/krav		
	System- och kabelkrav	Ledig USB Type-C-port - USB 3.0 (5 Gbps)
	Obs.	Alla portarna, inklusive USB-C-porten, stöder USB-baserade videoadaptrar. Hubben stöder inte DP Alt Mode (DisplayPort™ Alt Mode) - icke-USB-baserat inbyggt videostöd över USB Type-C-porten.
		Hubben stöder inte DP Alt Mode eller USB Power Delivery.
Ström		
	Strömkälla	Strömförsörjd via USB
Miljö		
	Drifttemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Förvaringstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet	0%~90% RH (icke-kondenserande)

Utseende

Färg	Svart
Formfaktor	Kompakt
Kabinetttyp	Av plast
Kabellängd	4.5 in [114 mm]
Produktlängd	3.0 in [75 mm]
Produktbredd	1.6 in [4 cm]
Produkthöjd	0.5 in [1.3 cm]
Produktvikt	1.1 oz [32 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	6.4 in [16.3 cm]
Paketets bredd	5.2 in [13.2 cm]
Paketets höjd	1.7 in [4.4 cm]
Fraktvikt (förpackning)	3.9 oz [110.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - USB 3.0-hub
-----------------	-----------------

Warranty Information

Warranty	2 År
----------	------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.