

USB C-hubb med 4 portar och 1x USB-C-port och 3x USB-A-portar (5 Gbit/s SuperSpeed) - Strömsättning via USB - Portabel/bärbar dator USB 3.0-adapterhubb - USB 3.2 Gen. 1 Type-C-hubb - Vit

Produkt ID: HB30C3A1CFBW



Med denna USB 3.2 Gen 1-hubb med 4 portar kan du ansluta många olika tillägg till din MacBook Pro, MacBook och andra bärbara datorer med USB-C™. Hubben ger din bärbara eller stationära dator fler anslutningar eftersom du kan ansluta både USB-A- och USB-C-enheter genom en enda USB Type-C™- eller Thunderbolt™ 3-port.

Ge dina befintliga USB 3.2 Gen 1-enheter längre livslängd och utnyttja nyare enheter med USB-C.

Med denna USB-C-hubb får du fler USB-anslutningsmöjligheter med hjälp av USB-C-porten på din dator. Den har tre USB-A-portar och en USB-C-port så att du kan ansluta traditionella USB-enheter samt nyare USB-C-enheter till din bärbara USB-C-dator.

Du kan resa lättare med en enda USB-C-adapter som kan ansluta i stort sett vilket USB-tillägg som helst.

Tack var dess kompakta och tåliga design kan du ta med dig denna bärbara USB 3.2 Gen 1-hubb var du än går. Eftersom den är så kompakt får den lätt plats i datorväskan och tar bara upp lite skrivbordsutrymme när du ansluter den till din arbetsstation. Hubben är idealisk för hot-desk eller BYOD-miljöer (Bring Your Own Device).

För bärbara situationer innebär den inbyggda värdkabeln (USB-C) en sak färre att komma ihåg att ta med sig.

Denna USB-C-expansionshubb är kompatibel med flera plattformar vilket innebär att den fungerar med många olika operativsystem som till exempel Windows®, macOS, Linux® och Chrome OS™. Den installeras automatiskt när du ansluter den till din bärbara dator så att du kan komma igång på ett par sekunder.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Använd USB-C-porten på din portbegränsade MacBook Pro, Ultrabook™, ChromeBook Pixel™ eller bärbara datorer för att få fler anslutningsmöjligheter genom att lägga till tre USB-A-portar tillsammans med din USB-C-port
- Ta med dig hubben när du reser och anslut i stort sett vilket USB-tillägg som helst var du än är
- Perfekt för hemmet, kontoret, hot-desk, BYOD-miljöer (Bring Your Own Device) och CYOD-miljöer (Choose Your Own Device)

Funktioner

- **BUSSDRIVEN USB-HUBB MED 4 PORTAR:** En USB Type-C-port på 5 Gbit/s tillsammans med 3x USB-A-portar och 1x USB-C-port, drar upp till 15 W (3A/5V som delas med enheter) från värdheten, kompatibel med Thunderbolt 3 och USB 2.0
- **HASTIGHETER PÅ UPP TILL 5 GBIT/S:** USB 3.2 Gen 1 med 5 Gbit/s SuperSpeed som kan delas med alla enheter, stöd för USB-enheter, datalagringsenheter, tangentbord, mus, webbkameror och hörlurar
- **KOMPAKT OCH PORTABEL:** Ett lätt USB-hubb för bärbara datorer med hållbart vitt plasthölje, värdkabel på 11 cm och liten formfaktor [75 mm x 40 mm x 13 mm]
- **BRED KOMPATIBILITET MED OPERATIVSYSTEM:** USB C till USB A-adapterhubb som är OS-oberoende och levereras med drivrutinlös installation, USB-hubb med flera portar med stöd för Windows, macOS, Linux, iPadOS, Chrome OS och Android
- **FÖRDELARNA MED STARTECH.COM:** IT-proffsens förhandsval i över 30 år. Denna USB C-hubb med 4 portar stöds under 2 år av StarTech.com, inklusive gratis teknisk support från i Nordamerika på flera språk, dygnet runt

Hårdvara

Garantipolicy

2 Years

USB-C-enhetsport(ar)	Ja
USB-C-värdanslutning	Ja
Snabbladdningsport(ar)	Nej
Portar	4
Gränssnitt	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Busstyp	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Industristandarder	USB 3.0 - bakåtkompatibel med USB 2.0 och 1.1
Chipset-ID	Genesys Logic - GL3523

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)
Typ och hastighet	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s

Kontakt(er)

Kontakttyp(er)	3 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)
	1 - USB 3.2 Type-C (24 stift, Gen 1, 5 Gbps)
	1 - USB 3.2 Type-C (24 stift, Gen 1, 5 Gbps)

Mjukvara

OS-kompatibilitet	OS-oberoende; ingen mjukvara eller drivrutin behövs
-------------------	---

Särskilda anmärkningar/krav

System- och kabelkrav	Ledig USB Type-C-port - USB 3.0 (5 Gbps)
Obs.	Alla portarna, inklusive USB-C-porten, stöder USB-baserade videoadaptrar. Hubben stöder inte DP Alt Mode (DisplayPort™ Alt Mode) - icke-USB-baserat inbyggt videostöd över USB Type-C-porten. Hubben har inte stöd för USB Power Delivery.

Indikatorer

LED-indikatorer	1 - Ström (blå)
-----------------	-----------------

Ström

Strömkälla	Strömförsörjd via USB
Inspänning	5V DC
Utpänning	5 DC

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet	0%~90% RH (icke-kondenserande)

Utseende

Färg	Vit
Formfaktor	Kompakt
Kabinettyp	Av plast
Kabellängd	4.3 in [110 mm]
Produktlängd	3.0 in [75 mm]
Produktbredd	1.6 in [4 cm]
Produkthöjd	0.5 in [1.3 cm]
Produktvikt	1.2 oz [33 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	5.2 in [13.2 cm]
Package Width	6.4 in [16.2 cm]
Paketets höjd	1.7 in [4.3 cm]
Fraktvikt (förpackning)	4.1 oz [116.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - USB 3.0-hub
-----------------	-----------------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.