

Adaptateur Micro HDMI vers HDMI - 4K 30Hz - Câble/Dongle Convertisseur Micro HDMI Type-D Haute Vitesse vers HDMI 1.4 - Résistant - Écrans, TV & Affichages Ultra HD HDMI - M/F

N° de produit: HDADFM5IN



L'adaptateur de câble HDMI® vers HDMI Micro HDADFM5IN de 12 cm vous permet d'utiliser un câble HDMI mâle vers mâle standard pour brancher vos appareils portables (p. ex., BlackBerry® PlayBook™, smartphones, etc.) à la plupart des écrans.

Grâce à un câble muni d'un connecteur femelle HDMI standard (de type A) à une extrémité et d'un connecteur mâle HDMI Micro (de type D) à l'autre, vous pourrez facilement effectuer cette conversion afin de brancher des écrans d'ordinateur, des téléviseurs HDTV ou des vidéoprojecteurs HDMI presque partout où vous irez.

Le câble HDMI/HDMI Micro est équipé de connecteurs plaqués or de qualité supérieure garantissant une connectivité maximale.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Voici une solution simple pour brancher des appareils HDMI® Micro comme votre BlackBerry® PlayBook™ ou votre smartphone à un écran ou un téléviseur HD à l'aide d'un câble HDMI mâle-mâle ordinaire.

Spécifications techniques

- **ADAPTATEUR MICRO HDMI VERS HDMI HAUT DÉBIT** : 13 cm L'adaptateur Micro HDMI vers HDMI 1.4b prend en charge la vidéo 4K (3840x2160p, 30Hz | 4096x2160p, 24Hz), Full HD (1920x1080p, 120Hz), bande passante 10,2 Gbps, rapport d'aspect large, audio 8Ch (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD), vidéo 3D
- **DURABLE** : Convertisseur Micro HDMI à HDMI Ultra HD haut débit entièrement moulé avec gaine en PVC durable pour une résistance et une fiabilité élevées ; la décharge de traction en PVC flexible empêche l'effilochage ou les dommages dus à des flexions répétitives ou à une utilisation brutale ; idéal pour les environnements commerciaux
- **CONSTRUCTION DE QUALITÉ** : le dongle Micro HDMI vers HDMI est construit avec un fil de 34AWG et des connecteurs plaqués or, et un blindage EMI supérieur avec une feuille d'Al-Mylar et une tresse en cuivre améliore l'intégrité et la fiabilité du signal, fournissant une vidéo et un audio de meilleure qualité
- **APPLICATIONS** : Cet adaptateur permet de connecter des appareils Micro HDMI (Type-D) tels que des téléphones, des tablettes, des ordinateurs portables et des appareils photo (DSLR/Vidéo) à votre téléviseur/moniteur/affichage/projecteur HDMI (Type-A) ; idéal pour le visionnage sur des écrans plus grands ; Samsung/Sony/Téléphone Apple/Dell/LG
- **CARACTÉRISTIQUES** : Câble 13cm | Noir | HDMI 1.4b | HDMI mâle (Type-D/Micro) vers HDMI femelle (Type-A/Standard) | 34 AWG | Gaine PVC | Blindage : Feuille Al-Mylar avec tresse | ARC, Deep Color, HDCP 1.4, CEC | Couleur YCC601 | Compatible avec HDMI 1.4 et antérieur| Garantie à vie

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Placage du connecteur	Or
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - HDMI (19 broches)
Connecteur B	1 - Micro HDMI (19 broches)

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Calibre du fil	34 AWG

Longueur de câble	5.0 in [127 mm]
Longueur du produit	5.0 in [12.7 cm]
Largeur du produit	0.8 in [2.0 cm]
Hauteur du produit	0.4 in [1.0 cm]
Poids du produit	0.7 oz [20.0 g]

Informations
d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	4.8 in [12.2 cm]
Package Width	5.0 in [12.6 cm]
Package Height	0.6 in [1.6 cm]
Poids brut	0.8 oz [22.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur HDMI® vers HDMI® Micro de 12 cm - F/M
-----------------------	--

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis