

Adattatore Micro HDMI a HDMI - Video 4K 30Hz - Dongle ad alta velocità Micro HDMI Tipo D a HDMI 1.4 - Convertitore/Cavo adattatore per Monitor HDMI Ultra HD, TV e Display - M/F

ID prodotto: HDADFM5IN



Il cavo adattatore HDMI® a HDMI Micro da 12 cm HDADFM5IN consente di utilizzare un cavo HDMI standard maschio-a-maschio per collegare i dispositivi portatili (BlackBerry® PlayBook™, smartphone, ecc.) alla maggior parte dei display video.

Con un connettore femmina HDMI standard (tipo A) a un'estremità e un connettore maschio HDMI Micro (tipo D) all'altra, è possibile eseguire con facilità la conversione ed effettuare il collegamento a monitor di computer, HDTV o proiettori dotati di HDMI praticamente in qualsiasi luogo.

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Una soluzione semplice che consente di collegare i dispositivi HDMI® Micro quali, ad esempio, BlackBerry® PlayBook™ o smartphone a un display o televisore HD utilizzando un normale cavo HDMI maschio a maschio.

## Caratteristiche

- **ADATTATORE AD ALTA VELOCITÀ:** Adattatore HDMI Micro HDMI 1.4b da 13 cm supporta video 4K (3840x2160p, 30Hz | 4096x2160p, 24Hz), Full HD (1920x1080p, 120Hz), 10.2 Gbps di larghezza di banda, wide aspect ratio, 8Ch Audio (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD), Video 3D
- **RESISTENTE:** Adattatore HDMI Micro HDMI Ultra HD ad alta velocità rivestito in PVC ad alta resistenza e affidabilità; il PVC flessibile ne impedisce il deterioramento dovuto a ripetute torsioni; ideale per ambienti commerciali
- **COSTRUZIONE DI QUALITÀ:** Cavo HDMI Micro HDMI costruito con filo 34AWG e connettori placcati in oro, la schermatura EMI con anima in alluminio intrecciato migliorano l'integrità del segnale e l'affidabilità, fornendo video e audio di alta qualità
- **APPLICAZIONI:** Questo adattatore/cavo consente di collegare dispositivi Micro HDMI (Tipo-D) come telefoni, tablet, notebook, laptop e fotocamere (DSLR/Video) alla tua TV/monitor/proiettore HDMI (Tipo-A); Ideale per la visualizzazione su schermi più grandi;
- **SPECIFICHE:** Cavo 13cm |Nero|HDMI 1.4b|HDMI Maschio (Tipo-D/Micro) a HDMI Femmina (Tipo-A/Standard)|34 AWG|Rivestimento in PVC | Schermatura: anima in alluminio| ARC, Deep Color, HDCP 1.4, CEC | YCC601 Color | Supporta HDMI 1.4 e precedenti| Garanzia a vita

---

#### Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Placcatura connettori	Oro
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia

---

#### Connettore/i

Connettore A	1 - HDMI (19 pin)
Connettore B	1 - Micro HDMI (19 pin)

---

#### Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Diametro filo	34 AWG
Lunghezza del cavo	5.0 in [127 mm]
Lunghezza prodotto	5.0 in [12.7 cm]
Larghezza prodotto	0.8 in [2.0 cm]
Altezza prodotto	0.4 in [1.0 cm]

Peso prodotto 0.7 oz [20.0 g]

---

Informazioni  
confezione

Quantità confezione 1

Lunghezza Confezione 4.8 in [12.2 cm]

Package Width 5.0 in [12.6 cm]

Package Height 0.6 in [1.6 cm]

Peso spedizione  
(confezione) 0.8 oz [22.0 g]

---

Contenuto della  
confezione

Incluso nella  
confezione 1 - Adattatore HDMI® a HDMI® Micro 12 cm - F/M

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.