

3 poorts USB C naar USB-A hub met Gigabit Ethernet - USB-C naar 3x USB-A - USB 3.0
- Inclusief voedingsadapter

Productcode: HB30C3A1GE



Als u een USB-C™ laptop hebt, maar onvoldoende andere belangrijke aansluitpoorten, dan kan deze hub uitkomst bieden. Deze hub combineert uw USB randapparatuur- en RJ45 netwerkaansluitingen in één comfortabele gecombineerde hub. USB 3.0 is ook bekend als USB 3.1 Gen 1.

Via de USB-C hostconnector biedt deze hub u drie traditionele USB-A poorten en een gigabit Ethernetverbinding, waardoor hij een onmisbare laptopaccessoire is. En door de geïntegreerde 30 cm lange kabel kunt u de hub, uw apparaten en uw netwerkverbinding precies plaatsen waar u ze nodig hebt.

Deze hub is ideaal voor bijna elke met USB-C uitgeruste laptop, zoals Dell™ XPS, MacBook Pro, Chromebook Pixel™ of andere op Mac- of Windows-besturingssystemen gebaseerde laptop of tablet.

Deze dynamische USB 3.0 hub heeft een geïntegreerde, gebruiksvriendelijke USB Type-C™ connector. De connector is klein en omkeerbaar en kan daarom eenvoudig worden geplaatst. Bovendien kunt u de connector met ongeacht welke kant omhoog aansluiten, met minder risico van beschadiging van uw poorten en minder frustratie.

Uw USB-C laptop of MacBook is lichtgewicht en draagbaar, maar wellicht ontbreekt het aan aansluitpoorten zoals vast internet. Omdat deze hub een gigabit Ethernetpoort heeft, kunt u verbinding maken met een netwerk op plaatsen waar Wi-Fi® onbetrouwbaar of niet beschikbaar is.

Dankzij het compacte design en de lichtgewicht behuizing kunt u de hub en de meegeleverde voedingsadapter eenvoudig in uw laptoptas steken om uw connectiviteit uit te breiden als u reist.

Bovendien neemt de compacte USB 3.0 hub minimale ruimte in op uw bureau, zodat de hub perfect is voor hotdesks op kantoor (tijdelijke gasten) of BYOD (Bring Your Own Device) werkstations.

De geïntegreerde USB-kabel van de hub is lang genoeg om de USB 3.0 poort van uw laptop of tablet

te bereiken, ongeacht waar de poort zich bevindt. Nu hoeft u zich geen zorgen te maken of gefrustreerd te raken wanneer de geïntegreerde kabel van uw hub te kort is voor aansluiting op de USB-poort van uw laptop.

Bovendien biedt de extra lange kabel meer plaatsingsmogelijkheden op uw bureau, zodat u gemakkelijker een comfortabele, efficiënte werkomgeving kunt maken.

Deze gebruiksvriendelijke hub wordt native ondersteund in de meeste besturingssystemen en u kunt hem snel installeren, zonder dat u extra stuurprogramma's of software nodig hebt. U kunt ook het ongemak en de aanschafkosten van nieuwe apparaten voorkomen door de USB 3.0 hub voor uw huidige USB 2.0 en 1.x apparaten te gebruiken.

De HB30C3A1GE wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Voorkom dat u meerdere adapters nodig hebt, en gebruik in plaats daarvan deze multipoorthub voor het aansluiten van zowel USB-randapparaten en een netwerkkapparaat op uw USB-C laptop, tablet, Chromebook, Ultrabook™ of MacBook
- Voeg een vaste internetverbinding toe aan een computer op plaatsen waar Wi-Fi® niet beschikbaar is
- Flexibele plaatsingsmogelijkheden van de hub dankzij een extra lange kabel, zodat u vele verschillende randapparaten thuis of op kantoor kunt aansluiten

Eigenschappen

- TAA Compliant
- Breid de connectiviteit van uw laptop uit via USB-C door toevoeging van drie USB-A poorten (5 Gbps) en een GbE RJ45 poort
- Dankzij compact design perfect voor reizen of plaatsing op een bureau
- Geïntegreerde, extra lange (30 cm) USB Type-C kabel maakt flexibele opstelling op uw bureau mogelijk
- Meegeleverde voedingsadapter garandeert dat uw apparaten altijd volledig opgeladen en gebruiksklaar zijn
- De geïntegreerde kabel heeft een kleine en omkeerbare USB-C connector en is compatibel met Thunderbolt 3 datapoorten

- Snelle, probleemloze installatie met native ondersteuning van de meeste besturingssystemen
- Ondersteunt Wake-On-LAN, Energy-Efficient Ethernet, jumbo frames, full-duplex flow control, VLAN tagging en Layer 2 Priority Encoding
- Neerwaarts compatibel en dus geschikt voor uw oudere USB 3.0 en 2.0 apparaten
- Gecombineerde hub heeft drie SuperSpeed USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) poorten, met een throughput tot 5 Gbps
- Plug-and-play en hot-swappable

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
USB-C apparaat poort(en)	Nee
USB-C hostverbinding	Ja
Snellaadpoort(en)	Nee
Poorten	3
Interface	USB 3.0 RJ45 (gigabit Ethernet)
Bus type	USB 3.0
Industriestandaarden	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet, IEEE 802.3x Flow Control, 802.1q VLAN Tagging, 802.1p Layer 2 Priority Encoding USB 3.0 - Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.1
Chipsetcode	Genesys Logic - GL3523 ASIX - AX88179

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; full-duplex)
-----------------------------	--



Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Flow-control	Full-duplex flow control
Compatibele netwerken	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Ja
Full duplex ondersteuning	Ja
Jumbo Frame Support	4K max.

Connector(en)

Type connector(en)	USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps) RJ-45 USB Type-C (24-polig) USB 3.0
--------------------	---

Software

Besturingssystemen	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 macOS 10.6 tot 10.15, 11.3 en hoger Chrome OS™ Linux 2.6.x tot 4.11.x <i>Alleen LTS-versies</i>
--------------------	--

Speciale opmerkingen / vereisten


Systeem- en kabelvereisten	Beschikbare USB Type-C poort - USB 3.0 (5 Gbps)
Notitie	De hub ondersteunt geen DisplayPort Alt Mode of USB-voeding

Indicatoren

LED-indicatoren	Verbinding Activiteit
-----------------	--------------------------

Voeding

Inclusief	Inclusief wisselstroomadapter
-----------	-------------------------------



voedingsadapter	
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	0.5 A
Uitgangsspanning	5 DC
Uitgangsstroom	2 A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	H
Vermogensopname	10

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Vochtigheid	0%~85% RV (niet-condenserend)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Vormfactor	Compact
Type behuizing	Kunststof
Kabellengte	11.8 in [30 cm]
Lengte product	3.4 in [87 mm]
Breedte product	1.8 in [45 mm]
Hoogte product	0.6 in [14 mm]
Gewicht product	1.8 oz [50 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	8.7 in [22 cm]
Package Width	6.0 in [15.2 cm]



Package Height 2.1 in [53 mm]

Verzendgewicht
(verpakt) 12.0 oz [340 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegleverd 3-poorts USB 3.0 hub plus GbE

Universele voedingsadapter (NA/JP, EU, GB, ANZ)

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

