

Câble Micro HDMI vers HDMI avec Ethernet 2m - Vidéo 4K 30Hz - Câble Adaptateur/Convertisseur Micro HDMI Haute Vitesse Type-D vers HDMI 1.4 - Résistant - Écrans/TV/Affichages UHD HDMI - M/M

N° de produit: HDADMM2M



Le câble haute vitesse HDADMM2M de 2 m HDMI® vers HDMI Micro vous permet de brancher des périphériques équipés d'un port HDMI Micro vers un écran/appareil muni d'un port HDMI standard. Il constitue un moyen économique de connecter des appareils HDMI d'avant-garde et de prochaine génération à la technologie HDMI existante. Le câble HDMI/HDMI Micro est équipé de connecteurs plaqués or de qualité supérieure garantissant une connectivité maximale.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Solution à un seul câble pour brancher rapidement votre Smartphone ou votre appareil portable à votre téléviseur ou votre écran compatible HDMI®

Spécifications techniques

- CÂBLE MICRO HDMI HAUT DÉBIT vers HDMI : câble adaptateur HDMI 1.4b de 2 m avec Ethernet prenant en charge les formats 4K (3840x2160p, 24, 25, 30 Hz | 4096x2160p, 24 Hz), Full HD (1920x1080p, 120 Hz), bande passante de 10,2 Gbps, format large, audio 8Ch (5.1/7.1/DD+/Dolby)

TrueHD), vidéo 3D

- **DURABLE** : Câble convertisseur Micro HDMI à HDMI Ultra HD haut débit entièrement moulé avec une gaine en PVC durable pour une résistance et une fiabilité élevées ; la décharge de traction en PVC flexible empêche l'effilochage ou les dommages dus à une utilisation répétée ; idéal pour les environnements commerciaux
- **CONSTRUCTION DE QUALITÉ** : Le cordon vidéo Micro HDMI vers HDMI est construit avec un fil de 34AWG et des connecteurs plaqués or, et un blindage EMI supérieur avec une feuille d'Al-Mylar et une tresse en cuivre améliore l'intégrité et la fiabilité du signal, fournissant une vidéo et un audio de meilleure qualité
- **APPLICATIONS** : Cet adaptateur permet de connecter des appareils Micro HDMI (Type-D) tels que des téléphones, des tablettes, des ordinateurs portables et des appareils photo (DSLR/Vidéo) à votre téléviseur/moniteur/affichage/projecteur HDMI (Type-A) ; idéal pour le visionnage sur des écrans plus grands ; Samsung/Sony/Téléphone Apple/Dell/LG
- **CARACTÉRISTIQUES** : 2 m | Noir | HDMI 1.4b | HDMI Mâle (Type-D/Micro) vers HDMI Mâle (Type-A/Standard) | 34 AWG | Gaine PVC | Blindage : Feuille Al-Mylar avec tresse | ARC, Deep Color, HDCP 1.4, CEC | Couleur YCC601 | Compatible avec HDMI 1.4 et antérieures | Garantie à vie

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Nombre de conducteurs	19
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - HDMI (19 broches)
Connecteur B	1 - Micro HDMI (19 broches)

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Style de connecteur	Droit
Calibre du fil	34 AWG
Longueur de câble	6.6 ft [2 m]
Dia. ext. du câble	0.2 in [4.2 mm]
Longueur du produit	6.6 ft [2.0 m]

Largeur du produit	0.8 in [2.0 cm]
Hauteur du produit	0.5 in [1.2 cm]
Poids du produit	2.1 oz [60.0 g]

Informations
d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	5.3 in [13.4 cm]
Largeur du Paquet	4.8 in [12.3 cm]
Hauteur du Paquet	0.7 in [1.8 cm]
Poids brut	2.4 oz [68.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Câble HDMI® haute vitesse avec Ethernet 2 m - HDMI vers HDMI Micro - M/M
-----------------------	--

Informations de
garantie

Warranty	À Vie
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis